

Balanzas de carga superior para EC Cole-Parmer® Symmetry®

Funciones populares de pesaje a un costo económico

- Pila interna recargable para favorecer la portabilidad y la conveniencia
- La interfaz RS-232 permite la comunicación con una impresora
- Función de impresión para cumplimiento de GLP
- Rastreador de capacidad que advierte de una sobrecarga inminente
- Puerto de bloqueo de seguridad

Elementos incluidos: protector contra corrientes, pila recargable incorporada y adaptador de alimentación de CA.

Especificaciones

Calibración: externa, con masa para calibración

Unidades de pesaje: g, lb†, oz, quilates, dr, onzas troy, gn, N, ti T, ti H, ti S, personalizada

Fuente de poder: adaptador de CA o pila interna recargable

NUEVO

Ampliada



Symmetry®

Accesorios

[YV-11120-78](#) Impresora térmica compacta

[YV-10000-47](#) Cierre de seguridad y cable tipo Kensington™

[YV-17101-52](#) Calibración trazable según el NIST con datos para balanzas

Capacidad	Lectura mínima	Repetibilidad	Linealidad	Tamaño de la plataforma (diám.)	120 VCA		230 VCA	
					Número de catálogo	Precio	Número de catálogo	Precio
100g	0.001 g	±0.002 g	±0.003 g	4¾" (12.0 cm)	YV-20000-32		YV-20000-33	
200 g	0.01 g	±0.02 g	±0.02 g	4¾" (12.0 cm)	YV-20000-34		YV-20000-35	
300 g	0.1 g	±0.2 g	±0.2 g	4¾" (12.0 cm)	YV-20000-48		YV-20000-49	
400 g	0.01 g	±0.02 g	±0.02 g	4¾" (12.0 cm)	YV-20000-36		YV-20000-37	
500 g	0.1 g	±0.2 g	±0.2 g	4¾" (12.0 cm)	YV-20000-51		YV-20000-52	
800 g	0.01 g	±0.02 g	±0.03 g	4¾" (12.0 cm)	YV-20000-38		YV-20000-39	
1200 g	0.1 g	±0.1 g	±0.2 g	4¾" (12.0 cm)	YV-20000-40		YV-20000-41	
2000 g	0.1 g	±0.2 g	±0.2 g	5¾" (14.5 cm)	YV-20000-42		YV-20000-43	
4000 g	0.1 g	±0.2 g	±0.2 g	5¾" (14.5 cm)	YV-20000-44		YV-20000-45	
6000 g	1 g	±1 g	±2 g	5¾" (14.5 cm)	YV-20000-46		YV-20000-47	

†pesaje en libras no disponible en modelos de 100 g

Balanzas de carga superior PT Cole-Parmer® Symmetry®

La gran superficie de pesaje permite colocar una amplia variedad de muestras

- Los modos de pesaje incluyen contador de piezas, pesaje porcentual, comprobación de peso, pesaje dinámico/de animales y determinación de densidad
- Las interfaces USB y RS-232 ofrecen conexión a una computadora o impresora para salidas conformes con GLP/GMP
- Teclado sellado, diseño a prueba de salpicaduras y bandeja de pesaje de acero inoxidable extraíble
- Una pantalla LCD de gran tamaño con luz de fondo ofrece una visibilidad clara de los resultados de pesaje
- Los filtros digitales compensan vibraciones, corrientes de aire o cambios de temperatura
- Rápida estabilización y tiempo de respuesta

Elementos incluidos: adaptador de fuente de poder VCA. Los modelos de 210 g y 410 g además incluyen un protector contra corrientes.

Especificaciones

Calibración: interna o externa con masa para calibración

Unidades de pesaje: g, quilates, oz, tpm, mg, granos, oz, onzas troy, tpm, personalizada

Fuente de poder: adaptador de alimentación 115/220 VCA y paquete de pilas incorporadas recargables (función de batería no disponible en los modelos 10001-06, -07, -13)

Capacidad	Lectura mínima	Repetibilidad	Linealidad	Tamaño de la bandeja	Número de catálogo	Precio
Calibración interna						
210 g	0.001 g	±0.002 g	±0.002 g	5½" x 5½"	YV-10001-10	
410 g	0.001 g	±0.002 g	±0.002 g	(13.0 x 13.0 cm)	YV-10001-11	
2200 g	0.01 g	±0.02 g	±0.02 g	7½" x 6¼"	YV-10001-12	
4200 g	0.01 g	±0.02 g	±0.02 g	(19.0 x 16.0 cm)	YV-10001-13	
Calibración externa						
210 g	0.001 g	±0.002 g	±0.002 g	5½" x 5½"	YV-10001-02	
410 g	0.001 g	±0.002 g	±0.002 g	(13.0 x 13.0 cm)	YV-10001-03	
2200 g	0.01 g	±0.02 g	±0.02 g	7½" x 6¼"	YV-10001-04	
4200 g	0.01 g	±0.02 g	±0.02 g	(19.0 x 16.0 cm)	YV-10001-05	
5000 g	0.1 g	±0.2 g	±0.4 g		YV-10001-06	
15000 g	0.1 g	±0.2 g	±0.4 g		YV-10001-07	



NUEVO

Symmetry®

Accesorios

[YV-11120-78](#) Impresora térmica compacta

[YV-10000-47](#) Cierre de seguridad y cable tipo Kensington™

[YV-17101-52](#) Calibración trazable según el NIST con datos para balanzas