

Balanzas de carga superior PA+ Pioneer

Protegen contra las influencias ambientales sobre los resultados de pesaje

- Pantalla LCD retroiluminada fácil de ver
- Fabricación durable que protege contra derrames y daños accidentales
- Puesta en cero ajustable, ideal para aplicaciones de llenado lento
- Sensibilidad ajustable de la balanza para controlar las perturbaciones ambientales
- El indicador de nivel del panel delantero garantiza una mayor exactitud del pesaje

Incluye bloqueo de menú e interfaz RS-232 con una impresora o computadora para registrar datos.

Elementos incluidos: gancho para pesaje por debajo, abrazadera de seguridad integral, cubierta para uso, gancho para pesaje y adaptador CA con cable de alimentación.



NUEVO



Especificaciones

Calibración: interna o externa con masa
Unidades de pesaje: g, kg, lb, quilates, oz, tpm, tical, tola, mommes, baht, grano, mesghal, Newton, ozt, unidad personalizada
Salida: Entris-RS-232
Fuente de poder: 100 a 240 VCA

Capacidad	Lectura mínima	Repetibilidad	Linealidad	Tamaño de la bandeja	Modelos con calibración interna		Modelos con calibración externa	
					N.º de cat.	Precio	N.º de cat.	Precio
160 g	0.001 g	±0.001 g	±0.002 g	4.75" diám. (11.4 cm)	YV-11611-55		YV-11611-43	
320 g					YV-11611-56		YV-11611-44	
520 g					YV-11611-57		YV-11611-45	
1600 g	0.01 g	±0.01 g	±0.02 g	7" diám. (17.8 cm)	YV-11611-58		YV-11611-46	
2200 g					YV-11611-59		YV-11611-47	
3200 g					YV-11611-60		YV-11611-48	
4200 g					YV-11611-61		YV-11611-49	
2200 g	0.1 g	±0.1 g	±0.1 g		YV-11611-62		YV-11611-50	
4200 g					YV-11611-63		YV-11611-51	

Accesorios

- [YV-11611-68](#) Pantalla auxiliar
- [YV-11611-70](#) Kit para determinación de densidad
- [YV-11611-72](#) Software de adquisición de datos WinWedge
- [YV-11610-68](#) Impresora térmica compacta
- [YV-11611-69](#) Cierre de seguridad y cable tipo Kensington™
- [YV-17101-52](#) Calibración trazable según el NIST suministrado con datos para balanzas

Balanzas de carga superior Adventurer® AX

Para funciones avanzadas y pesaje de diversas capacidades y rangos

- Las funciones de pesaje avanzadas incluyen: contador de piezas, pesaje porcentual, dinámico, de densidad, comprobación del peso, totalización y modos de formulación
- Conformidad con GLP/GMP mediante reloj en tiempo real y registro de muestra, nombre del proyecto e ID de la balanza
- Dos puertos USB proporcionan conectividad con una computadora y un dispositivo externo portátil al mismo tiempo
- La función de clonación guarda las configuraciones en la unidad flash USB para transferencia a otras balanzas Adventurer
- La pantalla táctil a color ofrece operación fácil y rápida con o sin guantes
- Indicador de nivel iluminado para fácil ajuste en cualquier condición de iluminación

Elementos incluidos: cubierta para uso con carcasa completa, bandeja de acero inoxidable extraíble y cable de alimentación.



NUEVO



Especificaciones

Calibración: masa interna o externa
Unidades de pesaje: g, mg, quilates, oz, lb, mom, N, tpm, gn, onzas troy, m, tl, t, tical, baht, personalizada (modelos NTEP: ct, g, kg, ct, oz, lb, tmp, gn, onzas troy)
Fuente de poder: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Accesorios

- [YV-11610-68](#) Impresora de impacto
- [YV-11610-65](#) Pantalla auxiliar
- [YV-11800-15](#) Kit para determinación de densidad
- [YV-11800-18](#) Cable, USB (tipo A a B)
- [YV-11608-96](#) Dispositivo de seguridad (Cerrojo para computadora portátil)
- [YV-11800-26](#) Cable RS-232, 25 clavijas
- [YV-11800-27](#) cable RS-232, 9 clavijas
- [YV-17101-52](#) Calibración trazable según el NIST con datos para balanzas

Capacidad	Lectura mínima	Repetibilidad	Linealidad	Tamaño de la bandeja	N.º de cat.	Precio
Balanzas con calibración interna automática AutoCal™						
220 g	0.001 g	±0.001 g	±0.002 g	5 1/16" (13 cm)	YV-11019-06	
420 g					YV-11019-09	
520 g					YV-11019-13	
620 g	0.01 g	±0.01 g	±0.02 g	7" x 7 3/4" (17.5 x 19.5 cm)	YV-11019-16	
1520 g					YV-11019-19	
2200 g					YV-11019-22	
4200 g					YV-11019-25	
5200 g	0.1 g	±0.1 g	±0.2 g		YV-11019-28	
4200 g					YV-11019-29	
8200 g					YV-11019-31	
Balanzas con calibración externa						
220 g	0.001 g	±0.001 g	±0.002 g	5 1/16" (13 cm)	YV-11019-07	
420 g					YV-11019-10	
520 g					YV-11019-14	
620 g	0.01 g	±0.01 g	±0.02 g	7" x 7 3/4" (17.5 x 19.5 cm)	YV-11019-17	
1520 g					YV-11019-20	
2200 g					YV-11019-23	
4200 g					YV-11019-26	
4200 g	0.1 g	±0.1 g	±0.2 g		YV-11019-30	
8200 g					YV-11019-32	