

Cole-Parmer® SpatulaBalance™**Recoja y pese al mismo tiempo**

- Espátula exclusiva que recoge el material y muestra el peso de forma instantánea
- La cuchara es extraíble para facilitar la limpieza
- Las teclas de tres posiciones sensibles al tacto en el asa taran (ajustan a cero), mantienen (congelan la pantalla) y cambian de gramos a onzas


Cole-Parmer®
Especificaciones**Capacidad de la cuchara:** 32 ml**Rango de pesaje:** 0 a 300 g (0 a 10.580 oz)**Fuente de poder:** dos pilas AAA, más de un año de uso; pantalla LCD indicadora de pilas agotadas

Capacidad	Lectura mínima	Repetibilidad	Precisión	N.º de cat.	Precio
300 g	0.1 g	±0.1 g	±0.2 g	YV-01019-11	

Estaciones de trabajo Cole-Parmer® BalanceBank™**Basta de buscar los elementos**

- Mantiene espátulas, cucharas, lápices y papeles de pesaje al alcance de la mano
- Construcción rígida de PVC



Cole-Parmer®

63527-10

Descripción	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	Tamaño máx. papel de pesaje	Número de catálogo	Precio
Mini BalanceBank	12" x 12" x 6½" (31 x 31 x 17 cm)	4 x 4	YV-63527-00	
Mini BalanceBank con cubierta antipolvo			YV-63527-10	
Toploader BalanceBank	12" x 12" x 7½" (31 x 31 x 19 cm)	6 x 6	YV-63527-02	

Gabinete para balanzas de acrílico**Le brinda protección contra polvo, partículas y vapores orgánicos**

- El ventilador de velocidad variable permite un ajuste continuo del flujo de aire y la velocidad de entrada
- El panel delantero articulado facilita el acceso al área de trabajo y la completa penetración de la luz



Ordene el kit de luz fluorescente opcional si se requiere iluminación adicional. Las alarmas audibles opcionales lo alertan sobre fallas en el flujo del aire o el bloqueo de los filtros.

Los filtros HEPA suministrados eliminan partículas con tamaño menor a 0.3 micrones con una eficiencia de 99.99 %. Cuando trabaja con muestras de partículas grandes, el prefiltro opcional previene bloqueos prematuros en los filtros HEPA. Los filtros de carbón opcionales están disponibles para la adsorción de vapores específicos; ordene por separado, vea la información más adelante.

Elementos incluidos: cable de alimentación de 1.8 m con enchufe de tres clavijas.

Especificaciones**Rendimiento nominal del ventilador:** 530 cfm **Nivel de ruido:** 68 dB a 0.9 m**Dimensiones del gabinete (An x Al x F):** 30" x 34½" x 22" (76 x 88 x 56 cm)**Área de trabajo (An x Al x F):** 28" x 19" x 21" (71 x 48 x 53 cm)

Fuente de poder	Peso de envío	Número de catálogo	Precio
115 VCA	80 lb (36.3 kg)	YV-44011-00	
230 VCA		YV-44011-05	

[YV-44011-50](#) Alarma, flujo de aire[YV-44011-52](#) Alarma, filtro bloqueado**Filtros**

Descripción del filtro	Cant./caja	Número de catálogo	Precio/caja
Filtro de carbón activado, 2" profundidad	3	YV-44011-60	
Filtro HEPA de repuesto	1	YV-44011-64	
Prefiltro Dacron®	5	YV-44011-66	
Prefiltro de malla de aluminio	5	YV-44011-68	

Estación de trabajo Cole-Parmer® Deluxe BenchBooster™**Revise su inventario con una sola mirada**

- Su diseño delgado lo hace perfecto para una mesa angosta


Cole-Parmer®

Cuenta con un dispensador de limpiadores Kimwipes® incorporado y seis compartimentos abiertos para utensilios a lo largo de la fila superior; 18 compartimentos en total. El PVC rígido es fácil de limpiar y resistente a los rayones y a las sustancias químicas. Este organizador liviano y fácil de mover también se puede instalar en la pared (no se incluye el equipamiento para armarlo) para liberar todavía más espacio en la mesa.

Descripción	Dimensiones (An x Al x F)	Número de catálogo	Precio
Estación de trabajo Deluxe Benchbooster	24" x 12" x 7" (61 x 31 x 18 cm)	YV-63529-10	

¡Espere!
Encontrará más con su distribuidor local
¡Encuentre todas las especificaciones de productos que necesita!