

Botellas IP2 de boca angosta PassPort™, HDPE

Transportan muestras peligrosas de manera confiable

- Son seguras para cantidades pequeñas de corrosivos o suministros de limpieza
- Tapa hermética de rosca de PP
- Posee marcas grabadas de volumen, registro, material y IP2 en la parte inferior



Capacidad ml (oz)	Tamaño de la rosca	Cant/pqte	Número de catálogo	Precio/pqte
60 (2)	20 mm	12	YV-06253-10	
125 (4)	24 mm	12	YV-06253-20	
250 (8)	24 mm	12	YV-06253-30	
500 (16)	28 mm	12	YV-06253-40	
1000 (32)	38-430	6	YV-06253-50	
4000 (128)	38-430	1	YV-06253-60	

Botellas de boca angosta de tamaño grande, PP

Almacenan muestras más grandes de químicos de manera segura

- Tapas herméticas de polipropileno
- Posee argollas incorporadas en la parte superior para facilitar la manipulación de las botellas de 4 y 8 litros
- Esterilizable en autoclave



Capacidad l (gal.)	Tamaño de la rosca	Cant/pqte	Número de catálogo	Precio/pqte
Botellas transparentes, PP				
2 (1/2)	38-430	1	YV-06028-10	
4 (1)	38-430		YV-06028-20	
8 (2)	53B		YV-06028-30	
Botellas ámbar, PP				
2 (1/2)	38-430	1	YV-06027-10	
4 (1)	38-430		YV-06027-20	
8 (2)	53B		YV-06027-30	

Bidones con mango, LDPE y PP

Diseño para un vertido fácil

- Traslada muestras de manera fácil con el mango integrado
- Las versiones de PP son esterilizables en autoclave
- Herméticas



Capacidad l (gal.)	Tamaño de la rosca	Cant/pqte	Número de catálogo	Precio/pqte
Bidones, LDPE				
4 (1)	38-430 53B	1	YV-06062-10	
8 (2)			YV-06062-20	
Bidones, PP. Esterilizable en autoclave				
4 (1)	38-430 53B	1	YV-06064-10	
8 (2)			YV-06064-20	
Tapas de reemplazo, PP				
—	38-430	12	YV-63000-18	
—	53B		YV-63000-20	

Botellas sanitarias, acero inoxidable 316L (calibre angosto)

Impiden la entrada de aire y líquidos

- Están construidas de acero inoxidable 316L con acabado n. 9 y rugosidad promedio (Ra) 24
- Incluye la abertura de brida sanitaria Tri-Clamp®, la junta de silicona curada con platino y la abrazadera de servicio pesado



Capacidad l (gal.)	Apertura Tri-Clamp	DI del cuello	DE del fondo	Cant/pqte	Número de catálogo	Precio/pqte.
1 (1/4)	2" (5.08 cm)	1 7/8" (4.76 cm)	4" (10.2 cm)	1	YV-07506-01	
	3" (7.62 cm)	3" (7.62 cm)			YV-07506-31	
2 (1/2)	2" (5.08 cm)	1 7/8" (4.76 cm)	4 3/4" (12.1 cm)	1	YV-07506-02	
	4" (10.16 cm)	3 7/8" (9.84 cm)			YV-07506-32	
5 (1 1/2)	2" (5.08 cm)	1 7/8" (4.76 cm)	7 1/8" (18.1 cm)	1	YV-07506-05	
	4" (10.16 cm)	3 7/8" (9.84 cm)	6 3/8" (16.2 cm)		YV-07506-35	
10 (2 3/4)	2" (5.08 cm)	1 7/8" (4.76 cm)	8 3/4" (22.2 cm)	1	YV-07506-10	
	4" (10.16 cm)	3 7/8" (9.84 cm)	8 3/8" (21.3 cm)		YV-07506-80	
20 (5 1/4)	2" (5.08 cm)	1 7/8" (4.76 cm)	10 5/8" (27.0 cm)	1	YV-07506-20	
	4" (10.16 cm)	3 7/8" (9.84 cm)			YV-07506-90	