

### Carretilla de laboratorio

#### Protección contra bacterias, mohos y manchas de humedad

- Transporte fácilmente cargas pesadas por toda la instalación o el laboratorio
- Posee una plataforma de polímero con manija y marco de acero inoxidable para proporcionar resistencia a la corrosión y una larga vida útil
- El diseño de bandeja con cavidad contiene los derrames y se limpia fácilmente



Capacidad lb (kg)	Dimensiones de la plataforma (L x An)	Dimensiones (L x An x Al)	Número de catálogo	Precio
150 (68)	22" x 33" (56 x 84 cm)	22" x 33" x 41" (56 x 84 x 104 cm)	<a href="#">YV-09378-01</a>	

### Carros de servicio Deep-Ledge

#### No más derrames

- El fuerte polietileno de alta densidad proporciona una excelente resistencia a sustancias químicas
- Los carros de dos y de tres estantes se fabricaron con Microban®, un producto antimicrobiano que protege contra bacterias, moho y manchas de humedad
- Capacidad de 400 lb (181 kg)



47300-18

Los estantes son suaves al tacto y fáciles de limpiar. El estante intermedio en el modelo de tres estantes se puede ajustar en incrementos de 1" (2.5 cm). Todos los modelos están equipados con ruedas giratorias de 5" de diám. (12.7 cm).

Cantidad de estantes	Área de los estantes (L x An)	Separación de los estantes	Altura		Color	Número de catálogo	Precio
			pulg.	cm			
2	32¾" x 21½"	38" (97 cm)	41	104	Gris	<a href="#">YV-47300-16</a>	
3	(83 x 55 cm)	16" (41 cm)			Azul	<a href="#">YV-47300-18</a>	

### Carros de servicio para uso pesado con recipientes opcionales

#### Los estantes se ajustan para diferentes tamaños de cargas

- Estantes de poliolefina resistentes a impactos apoyados en ruedas de caucho de 4" de diám. (10.2 cm)
- Los modelos de tres estantes incluyen un estante medio ajustable
- Se envía desarmado



Carro 47300-10 mostrado con bote de basura opcional 47300-50



Capacidad lb (kg)	Cantidad de estantes	Área de los estantes (L x An)	Dimensiones (L x An x Al)	Número de catálogo	Precio
300 (136)	2	28½" x 18½"	33¾" x 21½" x 33¼"	<a href="#">YV-47300-00</a>	
400 (181)	3	(73 x 22 cm)	(86 x 55 x 84 cm)	<a href="#">YV-47300-10</a>	
300 (136)	2	34½" x 24½"	39½" x 27" x 33¼"	<a href="#">YV-47300-02</a>	
400 (181)	3	(88 x 62 cm)	(100 x 69 x 84 cm)	<a href="#">YV-47300-12</a>	

[YV-47300-50](#) Bote de basura (incluye sujetador) solamente para carros 47300-00 y -10. Mide 18½" An x 23¼" Al x 12" P (47 x 59 x 31 cm)

[YV-47300-60](#) Recipiente de servicio (incluye soporte) solamente para carros 47300-00 y -10. Mide 18½" An x 10½" Al x 12¾" P (47 x 27 x 32 cm)

### Carros de instrumentos no conductivos

#### No más descarga estática

- Los estantes son no conductivos y están fabricados de MDF con una superficie antideslizante

Los carros 47352-00 y -20 tienen un revestimiento acojinado ideal para transportar equipo delicado o dispositivos frágiles.

Los carros 47355-24 y -26 poseen un múltiple con seis tomas corriente conectadas a tierra de 15 amperios certificado por UL, un cable de alimentación de 181.10" (4.6 m), un disyuntor y un interruptor. El espacioso cajón de almacenaje con cerradura de cilindro proporciona seguridad adicional.



Carro 47355-24 con múltiple y cajón

#### Especificaciones

Capacidad: 600 lb (272 kg) Alto total: 34" (86 cm)



Solamente 47355-24 y -26

Descripción	Cantidad de estantes	Área de los estantes (L x An)	Separación de los estantes	Número de catálogo	Precio
Carro básico	2	Superior: 36" x 22" (91 x 56 cm) Inferior: 30" x 20" (76 x 51 cm)	12" (31 cm)	<a href="#">YV-47352-00</a>	
			16" (41 cm)	<a href="#">YV-47352-20</a>	
Carro con múltiple y cajón			12" (31 cm)	<a href="#">YV-47355-24</a>	
			16" (41 cm)	<a href="#">YV-47355-26</a>	

### Carros de servicio con cable de dos estantes para servicio pesado

#### Transporta hasta 800 lb (363 kg)

Los carros están equipados con cuatro ruedas giratorias de 5" de diám. (12.7 cm) de caucho

Capacidad lb (kg)	Cantidad de estantes	Tamaño del estante (L x An)	Alto total	Número de catálogo	Precio
800 (363)	2	48" x 18" (122 x 46 cm)	39" (99 cm)	<a href="#">YV-47521-10</a>	
		36" x 24" (91 x 61 cm)		<a href="#">YV-47521-30</a>	
		48" x 24" (122 x 61 cm)		<a href="#">YV-47521-40</a>	
		60" x 24" (152 x 61 cm)		<a href="#">YV-47521-50</a>	

