

Conexiones de compresión (continuación)

Las conexiones de compresión son una excelente elección para la unión de sistemas de mangueras rígidas y también soportan presiones más altas que las conexiones dentadas. Ensamble la conexión a la manguera deslizando la manguera a través de una férula de sellado y utilice la tuerca para comprimirlas y formar un sello seguro.

Para ver las descripciones de los materiales, consulte la página 384.

"T" pasantes macho



BI PP negro

BJ PP blanco



BK PFA

Adaptadores roscados hembra (rectos)



BL Nylon

BM PP negro



BN PP blanco

BO PVDF



BP PFA

Codos adaptadores roscados hembra



BQ PP blanco

DE de la manguera	Material	Referencia	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte.
"T" pasantes macho, DE de las mangueras x NPT (M)					
1/8" x 1/8"	PFA	BK	YV-31321-72	1	
1/8" x 1/4"	PFA	BK	YV-31321-73	1	
1/4" x 1/8"	PFA	BK	YV-31321-74	1	
1/4" x 1/4"	PP blanco	BJ	YV-06388-10	10	
1/4" x 1/2"	PP negro	BI	YV-06444-80	25	
1/4" x 1/4"	PFA	BK	YV-31321-75	1	
1/4" x 1/4"	PP blanco	BJ	YV-06388-20	10	
3/8" x 1/4"	PP blanco	BJ	YV-06388-40	10	
3/8" x 1/4"	PP negro	BI	YV-06444-82	25	
3/8" x 1/4"	PFA	BK	YV-31321-76	1	
1/2" x 1/4"	PFA	BK	YV-31321-77	1	
1/2" x 3/8"	PP negro	BI	YV-06444-84	25	
1/2" x 1/2"	PP blanco	BJ	YV-06388-70	10	
1/2" x 1/2"	PFA	BK	YV-31321-78	1	
5/8" x 1/2"	PP blanco	BJ	YV-06388-72	10	
5/8" x 1/2"	PP negro	BI	YV-06444-85	25	
3/4" x 3/4"	PFA	BK	YV-31320-39	1	
Adaptadores roscados hembra (rectos), DE de las mangueras x NPT (H)					
1/8" x 1/8"	PFA	BP	YV-31320-50	1	
1/8" x 1/4"	PFA	BP	YV-31320-51	1	
1/4" x 1/8"	PP blanco	BN	YV-06384-10	10	
1/4" x 1/8"	PP negro	BM	YV-06444-10	25	
1/4" x 1/8"	PVDF	BO	YV-06384-71	1	
1/4" x 1/8"	PFA	BP	YV-31320-52	1	
1/4" x 1/8"	Nylon	BL	YV-06382-57	10	
1/4" x 1/4"	Nylon	BL	YV-06382-56	10	
1/4" x 1/4"	PP blanco	BN	YV-06384-20	10	
1/4" x 1/4"	PP negro	BM	YV-06444-11	25	
1/4" x 1/4"	PVDF	BO	YV-06384-72	1	
1/4" x 1/4"	PFA	BP	YV-31320-53	1	
1/4" x 3/8"	PFA	BP	YV-31320-70	1	
1/4" x 1/2"	PFA	BP	YV-31320-71	1	

DE de la manguera	Material	Referencia	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte.
Adaptadores roscados hembra (rectos), DE de las mangueras x NPT (H) (cont.)					
5/16" x 1/4"	Nylon	BL	YV-06382-58	10	
5/16" x 1/4"	PP blanco	BN	YV-06384-30	10	
5/16" x 1/4"	PVDF	BO	YV-06384-73	1	
3/8" x 1/4"	Nylon	BL	YV-06382-59	10	
3/8" x 1/4"	PP blanco	BN	YV-06384-40	10	
3/8" x 1/4"	PVDF	BO	YV-06384-74	1	
3/8" x 1/4"	PFA	BP	YV-31320-54	1	
3/8" x 3/8"	PP blanco	BN	YV-06384-50	10	
3/8" x 3/8"	PP negro	BM	YV-06444-12	25	
3/8" x 3/8"	PVDF	BO	YV-06384-75	1	
3/8" x 3/8"	PFA	BP	YV-31320-55	1	
3/8" x 1/2"	PFA	BP	YV-31320-56	1	
1/2" x 1/4"	PFA	BP	YV-31320-72	1	
1/2" x 3/8"	PP blanco	BN	YV-06384-60	10	
1/2" x 3/8"	Nylon	BL	YV-06382-62	25	
1/2" x 3/8"	PP negro	BM	YV-06444-13	25	
1/2" x 3/8"	PVDF	BO	YV-06384-76	1	
1/2" x 3/8"	PFA	BP	YV-31320-57	1	
1/2" x 1/2"	PFA	BP	YV-31320-58	1	
1/2" x 3/4"	PFA	BP	YV-31320-73	1	
3/4" x 1/2"	PFA	BP	YV-31321-82	1	
3/4" x 3/4"	PFA	BP	YV-31320-74	1	
Codos adaptadores de tubería hembra, DE de las mangueras x NPT (H)					
1/8" x 1/4"	PP blanco	BQ	YV-06387-05	10	
1/4" x 1/8"	PP blanco	BQ	YV-06387-10	10	
1/4" x 1/4"	PP blanco	BQ	YV-06387-20	10	
1/4" x 1/4"	PP negro	BQ	YV-06387-30	10	
5/16" x 1/4"	PP blanco	BQ	YV-06387-40	10	
3/8" x 1/4"	PP blanco	BQ	YV-06387-60	10	
1/2" x 3/8"	PP blanco	BQ	YV-06387-80	10	
1/2" x 1/2"	PP blanco	BQ	YV-06387-62	10	
5/8" x 1/2"	PP blanco	BQ	YV-06387-64	10	
3/8" x 3/8"	PFA	—	YV-31321-83	1	
1/2" x 1/2"	PFA	—	YV-31321-84	1	

Accesorios (para conexiones de compresión que figuran en las páginas 384-388)

Obtenga presiones de hasta 225 psi sin una herramienta para ranurado

Referencia	Material	DE de la manguera	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte.
Conjuntos de tuercas de compresión (Incluye las férulas).					
A	PP blanco	1/8"	YV-06380-05	10	
		1/4"	YV-06380-11	10	
		3/16"	YV-06380-21	10	
		3/8"	YV-06380-31	10	
		1/2"	YV-06380-41	10	
B	PVDF	1/8"	YV-06380-60	1	
		1/4"	YV-06380-61	1	
		1/2"	YV-06380-65	1	
C	PFA	1/8"	YV-31321-85	1	
		1/4"	YV-31321-86	1	
		3/8"	YV-31321-87	1	
		1/2"	YV-31321-88	1	
		3/4"	YV-31321-89	1	
D	Latón	1/16"	YV-31212-68	10	
		1/8"	YV-31212-69	10	
		1/4"	YV-31212-70	10	
		3/8"	YV-31212-71	10	
		1"	YV-31212-71	1	
E	SS 316	1/16"	YV-31212-67	1	
		1/8"	YV-31212-66	1	
		1/4"	YV-31212-65	1	
		3/8"	YV-31212-64	1	
		1/2"	YV-31212-63	1	

Referencia	Material	DE de la manguera	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte.
Tapones de férula					
F	PFA	1/8"	YV-31320-45	1	
		1/4"	YV-31320-46	1	
		3/8"	YV-31320-47	1	
		1/2"	YV-31320-48	1	
		3/4"	YV-31320-49	1	
Insertos para mangueras blandas (DE x DI de las mangueras)					
G	PP blanco	1/4" x 5/32"	YV-06391-10	10	
		5/16" x 3/16"	YV-06391-20	10	
		3/8" x 1/4"	YV-06391-30	10	
		1/2" x 3/8"	YV-06391-40	10	
H	PP negro	1/4" x 1/8"	YV-06444-91	25	
		3/8" x 1/4"	YV-06444-92	25	
		1/2" x 3/8"	YV-06444-94	25	
		5/8" x 1/2"	YV-06444-96	25	

Conjuntos de tuercas de compresión



A PP blanco

B PVDF

C PFA



D Latón



E SS 316

Tapón de férula



F PFA

Insertos para mangueras blandas



G PP blanco **H** PP negro