



**Insertos de desconexión rápida** (mitades de acoplamiento macho)

**I. Insertos de espiga para manguera**

DI de la manguera	Tamaño de flujo	Longitud	Resina	Número de catálogo	Precio/pqte. de 1
<b>Conexiones con válvulas</b>					
1/16"	1/8"	1.35"	Acetal	<a href="#">YV-06360-36</a>	
1/8"	1/8"	1.55"	Acetal	<a href="#">YV-06360-40</a>	
3/16"	1/8"	1.75"	Acetal	<a href="#">YV-06360-43</a>	
1/4"	1/8"	1.58"	Acetal	<a href="#">YV-06360-45</a>	
1/4"	1/4"	1.86"	Acetal	<a href="#">YV-06360-80</a>	
5/16"	1/4"	1.86"	Acetal	<a href="#">YV-06360-83</a>	
3/8"	1/4"	1.86"	Acetal	<a href="#">YV-06360-85</a>	
1/2"	1/2"	1.35"	PP	<a href="#">YV-06364-38</a>	
1/8"	1/8"	1.55"	PP	<a href="#">YV-06364-40</a>	
1/4"	1/8"	1.58"	PP	<a href="#">YV-06364-45</a>	
1/4"	1/4"	1.86"	PP	<a href="#">YV-06364-80</a>	
3/8"	1/4"	1.67"	PP	<a href="#">YV-06364-85</a>	
<b>Conexiones de flujo directo</b>					
1/16"	1/8"	0.80"	Acetal	<a href="#">YV-06360-38</a>	
1/8"	1/8"	1.05"	Acetal	<a href="#">YV-06360-42</a>	
3/16"	1/8"	1.25"	Acetal	<a href="#">YV-06360-44</a>	
1/4"	1/8"	1.25"	Acetal	<a href="#">YV-06360-47</a>	
1/4"	1/4"	1.35"	Acetal	<a href="#">YV-06360-82</a>	
5/16"	1/4"	1.35"	Acetal	<a href="#">YV-06360-84</a>	
3/8"	1/4"	1.35"	Acetal	<a href="#">YV-06360-87</a>	
1/2"	1/2"	0.80"	PP	<a href="#">YV-06364-39</a>	
1/8"	1/8"	1.05"	PP	<a href="#">YV-06364-42</a>	
1/4"	1/8"	1.25"	PP	<a href="#">YV-06364-47</a>	
1/4"	1/4"	1.35"	PP	<a href="#">YV-06364-82</a>	
3/8"	1/4"	1.35"	PP	<a href="#">YV-06364-87</a>	

**J. Insertos de espiga para manguera de montaje en panel**

DI de la manguera	Tamaño de flujo	Longitud	Resina	Número de catálogo	Precio/pqte. de 1
<b>Conexiones con válvulas</b>					
1/16"	1/8"	1.38"	Acetal	<a href="#">YV-06361-33</a>	
1/8"	1/8"	1.63"	Acetal	<a href="#">YV-06361-34</a>	
3/16"	1/8"	1.83"	Acetal	<a href="#">YV-06361-35</a>	
1/4"	1/8"	1.83"	Acetal	<a href="#">YV-06361-36</a>	
1/4"	1/4"	1.91"	Acetal	<a href="#">YV-06361-71</a>	
5/16"	1/4"	1.91"	Acetal	<a href="#">YV-06361-72</a>	
3/8"	1/4"	1.91"	Acetal	<a href="#">YV-06361-73</a>	
1/4"	1/4"	1.91"	PP	<a href="#">YV-06361-92</a>	
3/8"	1/4"	1.91"	PP	<a href="#">YV-06361-93</a>	
<b>Conexiones de flujo directo</b>					
1/16"	1/8"	1.38"	Acetal	<a href="#">YV-06361-21</a>	
1/8"	1/8"	1.63"	Acetal	<a href="#">YV-06361-22</a>	
3/16"	1/8"	1.83"	Acetal	<a href="#">YV-06361-23</a>	
1/4"	1/8"	1.83"	Acetal	<a href="#">YV-06361-24</a>	
1/4"	1/4"	1.91"	Acetal	<a href="#">YV-06361-58</a>	
5/16"	1/4"	1.91"	Acetal	<a href="#">YV-06361-59</a>	
3/8"	1/4"	1.91"	Acetal	<a href="#">YV-06361-61</a>	
1/4"	1/4"	1.91"	PP	<a href="#">YV-06361-82</a>	
3/8"	1/4"	1.91"	PP	<a href="#">YV-06361-83</a>	

**K. Insertos de codo de espiga para manguera**

DI de la manguera	Tamaño de flujo	Longitud	Resina	Número de catálogo	Precio/pqte. de 1
<b>Conexiones con válvulas</b>					
1/8"	1/8"	1.09"	Acetal	<a href="#">YV-06361-39</a>	
1/4"	1/8"	1.09"	Acetal	<a href="#">YV-06361-41</a>	
1/4"	1/4"	1.22"	Acetal	<a href="#">YV-06361-75</a>	
3/8"	1/4"	1.22"	Acetal	<a href="#">YV-06361-76</a>	
1/8"	1/8"	1.09"	PP	<a href="#">YV-06361-98</a>	
1/4"	1/8"	1.09"	PP	<a href="#">YV-06361-99</a>	
1/4"	1/4"	1.21"	PP	<a href="#">YV-06362-00</a>	
3/8"	1/4"	1.21"	PP	<a href="#">YV-06362-01</a>	
<b>Conexiones de flujo directo</b>					
1/8"	1/8"	0.85"	Acetal	<a href="#">YV-06361-27</a>	
1/4"	1/8"	1.00"	Acetal	<a href="#">YV-06361-28</a>	
1/4"	1/4"	1.10"	Acetal	<a href="#">YV-06361-63</a>	
3/8"	1/4"	1.20"	Acetal	<a href="#">YV-06361-64</a>	
1/8"	1/8"	1.09"	PP	<a href="#">YV-06361-85</a>	
1/4"	1/8"	1.09"	PP	<a href="#">YV-06361-86</a>	
1/4"	1/4"	1.21"	PP	<a href="#">YV-06361-87</a>	
3/8"	1/4"	1.21"	PP	<a href="#">YV-06361-88</a>	

**L. Insertos de adaptador para tuberías NPT (M)**

NPT (M)	Tamaño de flujo	Resina	Número de catálogo	Precio/pqte. de 1
<b>Conexiones con válvulas</b>				
1/8"	1/8"	Acetal	<a href="#">YV-06361-29</a>	
1/4"	1/8"	Acetal	<a href="#">YV-06361-31</a>	
1/4"	1/8"	Acetal	<a href="#">YV-06361-65</a>	
3/8"	1/4"	Acetal	<a href="#">YV-06361-66</a>	
1/8"	1/8"	PP	<a href="#">YV-06361-89</a>	
1/4"	1/4"	PP	<a href="#">YV-06361-91</a>	
<b>Conexiones de flujo directo</b>				
1/8"	1/8"	Acetal	<a href="#">YV-06361-17</a>	
1/4"	1/8"	Acetal	<a href="#">YV-06361-18</a>	
1/4"	1/4"	Acetal	<a href="#">YV-06361-54</a>	
3/8"	1/4"	Acetal	<a href="#">YV-06361-55</a>	
1/8"	1/8"	PP	<a href="#">YV-06361-79</a>	
1/4"	1/4"	PP	<a href="#">YV-06361-81</a>	

**M. Insertos de compresión**

DE de la manguera	Tamaño de flujo	Longitud	Resina	Número de catálogo	Precio/pqte. de 1
<b>Conexiones con válvulas</b>					
1/4"	1/8"	1.45"	Acetal	<a href="#">YV-06360-30</a>	
3/8"	1/8"	1.40"	Acetal	<a href="#">YV-06360-35</a>	
1/4"	1/4"	1.75"	Acetal	<a href="#">YV-06360-74</a>	
3/8"	1/4"	1.68"	Acetal	<a href="#">YV-06360-75</a>	
1/4"	1/8"	1.45"	PP	<a href="#">YV-06364-30</a>	
3/8"	1/4"	1.68"	PP	<a href="#">YV-06364-75</a>	
<b>Conexiones de flujo directo</b>					
1/4"	1/8"	1.15"	Acetal	<a href="#">YV-06360-32</a>	
3/8"	1/8"	1.30"	Acetal	<a href="#">YV-06360-37</a>	
1/4"	1/4"	1.25"	Acetal	<a href="#">YV-06360-76</a>	
3/8"	1/4"	1.38"	Acetal	<a href="#">YV-06360-77</a>	
1/4"	1/8"	1.15"	PP	<a href="#">YV-06364-32</a>	
3/8"	1/4"	1.38"	PP	<a href="#">YV-06364-77</a>	



**N. Insertos de compresión de montaje en panel**

DE de la manguera	Tamaño de flujo	Longitud	Resina	Número de catálogo	Precio/pqte. de 1
<b>Conexiones con válvulas</b>					
1/4"	1/8"	1.70"	Acetal	<a href="#">YV-06361-32</a>	
1/4"	1/4"	1.78"	Acetal	<a href="#">YV-06361-68</a>	
3/8"	1/4"	1.91"	Acetal	<a href="#">YV-06361-69</a>	
<b>Conexiones de flujo directo</b>					
1/4"	1/8"	1.70"	Acetal	<a href="#">YV-06361-19</a>	
1/4"	1/4"	1.78"	Acetal	<a href="#">YV-06361-56</a>	
3/8"	1/4"	1.91"	Acetal	<a href="#">YV-06361-57</a>	

**O. Insertos de codo de compresión**

DE de la manguera	Tamaño de flujo	Longitud	Resina	Número de catálogo	Precio/pqte. de 1
<b>Conexiones con válvulas</b>					
1/4"	1/8"	1.20"	Acetal	<a href="#">YV-06361-38</a>	
3/8"	1/4"	1.22"	Acetal	<a href="#">YV-06361-74</a>	
1/4"	1/8"	1.09"	PP	<a href="#">YV-06361-96</a>	
3/8"	1/4"	1.22"	PP	<a href="#">YV-06361-97</a>	
<b>Conexiones de flujo directo</b>					
1/4"	1/8"	1.17"	Acetal	<a href="#">YV-06361-26</a>	
3/8"	1/4"	1.22"	Acetal	<a href="#">YV-06361-62</a>	
3/8"	1/4"	1.29"	PP	<a href="#">YV-06361-84</a>	

**P. Insertos de conexión a presión estándar**

DE de la manguera	Tamaño de flujo	Longitud	Resina	Número de catálogo	Precio/pqte. de 1
<b>Conexiones con válvulas</b>					
1/4"	1/4"	1.81"	Acetal	<a href="#">YV-31304-30</a>	
3/8"	1/4"	1.96"	Acetal	<a href="#">YV-31304-32</a>	
<b>Conexiones de flujo directo</b>					
1/4"	1/4"	1.35"	Acetal	<a href="#">YV-31304-20</a>	
3/8"	1/4"	1.48"	Acetal	<a href="#">YV-31304-22</a>	

**Q. Insertos de conexión a presión de montaje en panel**

DE de la manguera	Tamaño de flujo	Rosca	Resina	Número de catálogo	Precio/pqte. de 1
<b>Conexión con válvula</b>					
1/4"	1/4"	1 1/16-24	Acetal	<a href="#">YV-31304-70</a>	
<b>Conexión de flujo directo</b>					
1/4"	1/4"	1 1/16-24	Acetal	<a href="#">YV-31304-60</a>	

**R. Insertos con válvula de montaje en panel y puerto de base plana de 1/4-28**

UNF (H)	Tamaño de flujo	Longitud	Resina	Número de catálogo	Precio/pqte. de 1
1/4-28	1/8"	1.55"	PP	<a href="#">YV-06368-71</a>	