

Conexiones y adaptadores

No es necesario comprar dos mitades de conexión

- Una única conexión ofrece uniones seguras y desconexión rápida.
- Cumplen con los requisitos de la FDA y NSF para aplicaciones de grado alimenticio.
- Con la conveniencia de la desconexión rápida para una amplia variedad de materiales de mangueras, incluidos los metales blandos.

Simplemente empuje la manguera hasta pasar la junta tórica y llegar al tope de tubo interno. Los dientes de acero de la boquilla agarran la manguera para lograr una conexión a prueba de fugas. Para desconectarla, presione la boquilla contra el cuerpo de la conexión para soltar los dientes y la manguera se deslizará hacia afuera.

Las conexiones funcionan con mangueras de plástico semirrígido (polipropileno, polietileno y nylon) y de metal blando (latón, cobre y acero dulce). Para conectar mangueras flexibles como las de Tygon® o silicona, pida los soportes "X" de mangueras blandas que figuran en la página 539.

Los adaptadores le permiten modificar de forma permanente las conexiones básicas para instalaciones personalizadas. Los vástagos "S" de tubo a manguera y los codos en "T" adaptan las conexiones para mangueras trenzadas.



Especificaciones

Materiales: cuerpo de acetal, junta tórica de nitrilo y boquilla de acetal/acero inoxidable
Intervalo de temperatura: -14 a 167 °F (-25 a 75 °C) para el aire, 33 a 140 °F (0 a 60 °C) para el agua
Presión máx.: 150 psi (10.3 bar) para el aire, 250 psi (17.2 bar) para el agua
Vacío máx.: 30" Hg (762 mm Hg)
Esterilización: autoclave o ETO

A. Conexiones roscadas macho

DE del tubo	NPT (M)	Número de catálogo	Precio/pqte. de 10
1/4"	1/8"	YV-34006-02	
1/4"	1/4"	YV-34006-03	
3/8"	1/8"	YV-34006-04	
3/8"	1/4"	YV-34006-05	
3/8"	3/8"	YV-34006-06	
3/8"	1/2"	YV-34006-07	
1/2"	3/8"	YV-34006-08	
1/2"	1/2"	YV-34006-09	
5/8"	1/8"	YV-34006-48	
5/8"	1/4"	YV-34006-49	
3/16"	1/8"	YV-34006-28	
1/4"	3/8"	YV-34006-29	
5/16"	1/8"	YV-34006-50	
5/16"	1/4"	YV-34006-51	
5/16"	3/8"	YV-34006-52	

B. Uniones rectas

DE del tubo	Número de catálogo	Precio/pqte. de 10
1/4"	YV-34006-17	
3/8"	YV-34006-18	
1/2"	YV-34006-19	
5/32"	YV-34006-57	
3/16"	YV-34006-32	
5/16"	YV-34006-58	

C. Uniones de reducción

DE del tubo	DE del tubo	Número de catálogo	Precio/pqte. de 10
1/4"	3/16"	YV-34006-22	
5/16"	1/4"	YV-34006-23	
3/8"	3/16"	YV-34006-24	
3/8"	1/4"	YV-34006-25	
3/8"	5/16"	YV-34006-26	
1/2"	3/8"	YV-34006-27	
5/16"	5/32"	YV-34006-61	
5/16"	3/16"	YV-34006-36	
1/2"	5/16"	YV-34006-37	

D. Codos de unión

DE del tubo	Número de catálogo	Precio/pqte. de 10
1/4"	YV-34006-14	
3/8"	YV-34006-15	
1/2"	YV-34006-16	
5/32"	YV-34006-55	
3/16"	YV-34006-31	
5/16"	YV-34006-56	

E. "T" de unión

DE del tubo	Número de catálogo	Precio/pqte. de 10
1/4"	YV-34006-11	
3/8"	YV-34006-12	
1/2"	YV-34006-13	
5/32"	YV-34006-53	
3/16"	YV-34006-30	
5/16"	YV-34006-54	

F. Uniones de mamparo

DE del tubo	Número de catálogo	Precio/pqte. de 10
1/4"	YV-34006-20	
3/8"	YV-34006-21	
1/2"	YV-34006-35	
5/32"	YV-34006-59	
3/16"	YV-34006-33	
5/16"	YV-34006-60	

G. Divisores de dos vías

DE del tubo	DI del tubo	Número de catálogo	Precio/pqte. de 10
5/16"	5/16"	YV-34006-63	
3/8"	3/8"	YV-34006-45	
3/8"	5/16"	YV-34006-46	

H. Codos de reducción

DE del tubo	DE del tubo	Número de catálogo	Precio/pqte. de 10
5/16"	5/32"	YV-34006-62	
5/16"	3/16"	YV-34006-38	
5/16"	1/4"	YV-34006-39	
3/8"	3/16"	YV-34006-40	
3/8"	1/4"	YV-34006-41	
3/8"	5/16"	YV-34006-42	
1/2"	5/16"	YV-34006-43	
1/2"	3/8"	YV-34006-44	

I. "T" de reducción

DE del tubo	DE del tubo	Número de catálogo	Precio/pqte. de 10
3/8"	1/4"	YV-34006-47	
1/2"	3/8"	YV-34006-01	

J. Mamparo de reducción

DE del tubo	DE del tubo	Número de catálogo	Precio/pqte. de 10
3/8"	1/4"	YV-34006-34	

➔ **Vea más información en la siguiente página...**