

Sistemas de imágenes de fotografía

Documente los resultados rápidamente

97700-14 con transiluminador e impresora a color



- La cámara de 14.1 megapíxeles captura imágenes brillantes
- Imágenes a color impresas en forma instantánea en la impresora incluida
- Filtro de bromuro de etidio, que se puede cambiar por otros filtros

Elementos incluidos: cámara de 14.1 Mpx, campana, filtro de bromuro de etidio, transiluminador (excepto en 97700-10 y 97700-12), bloqueo e impresora a color compacta con un paquete de 108 hojas.

Especificaciones

Cámara: pantalla LCD de 2.5", conectividad USB

Impresora: resolución de 300 x 300 dpi, conectividad USB, impresiones a color 4" x 6" (10.2 x 15.2 cm)

Filtro para longitud de onda	Tamaño del filtro	Fuente de poder	Número de catálogo	Precio
N/C	N/C	115 VCA 230 VCA	YV-97700-10 YV-97700-12	
302 nm	20 x 20 cm	115 VCA 230 VCA	YV-97700-14 YV-97700-16	
302/365 nm	20 x 20 cm	115 VCA 230 VCA	YV-97700-18 YV-97700-20	
302 nm	21 x 26 cm	115 VCA 230 VCA	YV-97700-22 YV-97700-24	
302/365 nm	21 x 26 cm	115 VCA 230 VCA	YV-97700-26 YV-97700-28	

[YV-97701-60](#) Software de análisis Doc-It

[YV-97700-35](#) Papel (108 hojas) y kit de tinta

Sistemas de imágenes DigiDoc-It™

Obtenga imágenes claras de su trabajo

- Campana compacta y liviana con visor y puerta de fácil acceso
- El software de captura ofrece control de foco automático y manual, y de exposición
- Admite el cumplimiento de 21 CFR Parte 11



El gabinete de la campana se ubica sobre un transiluminador de UV de 25 vatios y alto rendimiento (302 nm UV; configuraciones de intensidad variable alta, media y baja). Compatible con impresora térmica y papel en el sistema de imágenes multiusuario a la derecha.

Especificaciones

Cámara CCD: color digital, 15.1 megapíxeles†

Resolución de la imagen: hasta 4416 x 3312

Lente: zoom óptico 5x, zoom digital 4x

Filtros: 55 mm bromuro de etidio

Interfaz: USB

Transiluminador	Fuente de poder	Número de catálogo	Precio
Ninguna	—	YV-97701-40	
Filtro 20 x 20 cm	115 V CA	YV-97702-40	
Filtro 21 x 26 cm	115 V CA	YV-97702-42	
Filtro 25 x 30 cm	115 V CA	YV-97702-44	

†Comuníquese con su distribuidor local para obtener las especificaciones actuales de la cámara.

[YV-97701-42](#) Cajón para DigiDoc-It

[YV-97701-62](#) Software de análisis Doc-It

Descontaminantes de superficies

Limpie las superficies con facilidad sin sustancias químicas peligrosas

- Elimine la contaminación nuclear y del ADN con facilidad sin residuos
- No contiene dietilpírocarbonato (DEPC)
- La solución lista para usar le ahorra tiempo



Volumen	Número de catálogo	Cant.	Precio
RNase AWAY			
Botellas de 250 ml	YV-25715-00 YV-25715-01	1 botella 12/caja	
Botella de pulverización de 475 ml	YV-25715-02 YV-25715-03	1 botella 6/caja	
DNA AWAY			
Botella de 250 ml	YV-25715-04 YV-25715-05	1 botella 12/caja	

Sistema de imágenes de varios usuarios

Capture imágenes más claras

- Cámara digital a color de 15.1 megapíxeles con lente de zoom óptico 3x
- El cuarto oscuro tiene luz blanca superior incorporada
- Transiluminador incluido
- Diseñada para laboratorios con varios usuarios

La carcasa proporciona un entorno de cuarto oscuro y protege la cámara digital a color. Utilice su computadora existente con software Doc-It (a continuación) para control de cámara, captura y mejora de imágenes u otras aplicaciones de laboratorio. El cuarto oscuro presenta una luz blanca superior incorporada. Comuníquese con su representante local si se requiere iluminación UV superior.



97701-20 con transiluminador M-20V

Especificaciones

Cámara: color digital, 15.1 megapíxeles

Software: gran selección de ajustes de captura y efectos de imagen, compatible con Windows® 98, ME, XP, 7, Vista y 2000 con interfaz USB

Transiluminador: modelos con filtros de 20 x 20 o 21 x 26 cm, 302 nm o 2 UV

Filtro para longitud de onda	Estilo de intensidad	Tamaño del filtro	Fuente de poder	Número de catálogo	Precio
302 nm	Alto/bajo/med.	20 cm x 20 cm	115 VCA 230 VCA	YV-97701-20 YV-97701-22	
302 nm/365 nm	Simple	20 cm x 20 cm	115 V CA 230 VCA	YV-97701-24 YV-97701-26	
302 nm	Alto/bajo/med.	21 cm x 26 cm	115 VCA 230 VCA	YV-97701-28 YV-97701-31	
302 nm/365 nm	Simple	21 cm x 26 cm	115 VCA 230 VCA	YV-97701-32 YV-97701-34	

[YV-97701-62](#) Software de análisis Doc-It

[YV-97601-54](#) Impresora térmica, 115 VCA

[YV-97601-56](#) Impresora térmica, 230 VCA

[YV-97701-52](#) Papel térmico. Paquete de 4 rollos