

Bacti-Cinerator® IV

No más contaminación cruzada

- Para esterilizar argollas de platino y agujas de forma segura y cómoda
- No desperdicie el tiempo; esterilice en apenas 5 a 7 segundos
- El calor infrarrojo tiene una temperatura óptima de esterilización de 1500°F
- Seguro para usar en cámaras anaeróbicas



Descripción	Fuente de poder (VAC,HZ)	Número de catálogo	Precio
Bacti-Cinerator IV	120, 60 220, 50/60	YV-01850-22 YV-01850-24	

[YV-01850-26](#) Elemento calefactor de repuesto para 01850-22

[YV-01850-28](#) Elemento calefactor de repuesto para 01850-24



Esterilizadores eléctricos

¡Esterilice en segundos!

- Funciona sin llama para todos los ambientes
- Arranque rápido, alcanza la temperatura óptima en minutos

Un protector de aerosol integrado para manipular material patógeno. Diseño de acero inoxidable que resiste las condiciones de laboratorio más extremas. Fácil de limpiar

Elementos incluidos: un cable de alimentación.



Especificaciones

Temperatura de esterilización: 1742 °F (950 °C) **Ajustes angulares:** 7 (bloqueo)
Tiempo de calentamiento: 7 a 9 minutos

Dimensiones del tubo de cuarzo (L x diá.)	Dimensiones generales (An x Al x F)	Fuente de poder (VCA)	Número de catálogo	Precio
4 5/8" x 5/8" (11.8 x 1.5 cm)	6 7/8" x 5" x 5 1/2" (17.5 x 12.9 x 13.9 cm)	115	YV-36302-15 YV-36302-16	
6 3/8" x 7/8" (16.1 x 2.1 cm)	6 7/8" x 5" x 6 5/8" (17.5 x 12.9 x 16.9 cm)	115	YV-36302-17 YV-36302-18	



Contadores electrónicos

Sin partes móviles que se desgasten

- Elija entre una confirmación de contador audible u operación silenciosa
- La protección de reinicio previene el reinicio accidental
- Pila de larga duración: 250 días con funcionamiento en silencio

Elementos incluidos: cordón de transporte y pila.

Especificaciones

Pantalla: LCD de 4 dígitos, 0.35" Al **Duración de la pila:** 250 días (sin sonido)

Descripción	Temperatura de funcionamiento	Fuente de poder	Número de catálogo	Precio
Contador electrónico, solo suma	32 a 122 °F (0 a 50 °C)	Pila AA (incluida)	YV-20610-20	
Contador electrónico, suma/resta			YV-20610-22	



20610-20

20610-22