Probetas graduadas de vidrio Cole-Parmer® serializadas Clase A

Siéntase más seguro con sus alícuotas: cumplen con los requisitos de la especificación ISO 9000

– Escala métrica en color blanco fácil de leer
– Esterilizables en autoclave

Elija probetas con un informe de trazabilidad según el NIST o con un informe de calibración y trazabilidad. Los modelos con informe de calibración y trazabilidad tienen números de serie grabados. Todas las probetas cumplen con los requisitos de la especificación ISO 9000 y están calibradas según la especificación ASTM E 542. Las probetas cumplen con las especificaciones de ASTM E 694 y los requisitos de precisión de ASTM 1272. El vidrio de la probeta cumple con ASTM E 438.

Capacidad (ml)	Graduaciones (ml)	Tolerancia (ml)	Con informe de trazabilidad			Con informes de calibración y trazabilidad		
			N.° de cat.	Cant./pqte.	Precio/pqte.	N.° de cat.	Cant./pqte.	Precio/pqte.
Probetas calibradas "para contener"								
10	0.1	±0.10	YV-34300-17	1		—	1	—
25	0.2	±0.17	YV-34300-19			YV-34300-20		
50	1	±0.25	YV-34300-21			YV-34300-22		
100	1	±0.40	YV-34300-23			YV-34300-24		
250	2	±0.80	YV-34300-25	1		YV-34300-26	1	
500	5	±1.30	YV-34300-27			YV-34300-28		
1000	10	±3.0	YV-34300-29			YV-34300-30		
2000	20	±5.0	YV-34300-31			YV-34300-32		
Probetas calibradas "para transferencia"								
10	0.1	±0.10	YV-34300-01	1		—	1	—
25	0.2	±0.17	YV-34300-03			YV-34300-04		
50	1	±0.25	YV-34300-05			YV-34300-06		
100	1	±0.40	YV-34300-07			YV-34300-08		
250	2	±0.80	YV-34300-09	1		YV-34300-10	1	
500	5	±1.3	YV-34300-11			YV-34300-12		
1000	10	±3.0	YV-34300-15			YV-34300-16		
2000	20	±5.0	YV-34300-13			YV-34300-14		



Modelo 34300-27 calibrado "para contener"

Modelo 34300-15 calibrado "para transferencia"

Probetas graduadas de vidrio Cole-Parmer® Clase B

Mediciones precisas, incluso con las graduaciones más bajas

– Escalas de cerámica blanca fáciles de leer, calibradas "para contener"
– Base sólida que evita que se vuelque
– Esterilizables en autoclave

Estas probetas se usan en las pruebas D 86 y D447 de ASTM. Los modelos 34200-04 y -05 cumplen con los requisitos de ASTM E 133.

Capacidad (ml)	Graduaciones (ml)	Tolerancia (ml)	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte.
10	0.2	±0.1	YV-34200-01	2	
25	0.5	±0.3	YV-34200-02	1	
50	1	±0.4	YV-34200-03	1	
100	1	±1.0	YV-34200-04	1	
250	2	±1.4	YV-34200-05	1	
500	5	±2.6	YV-34200-06	1	
1000	10	±5.0	YV-34200-07	1	
2000	20	±10	YV-34200-08	1	

Probeta graduada de vidrio con escala en color ámbar Cole-Parmer®

Volumen fácil de leer

– Las graduaciones en color ámbar oscuro facilitan la medición de muestras claras
– Calibradas "para transferencia" para lograr un dispensado de volúmenes precisos
– Cumplen con los requisitos de ASTM E 1272, Estilo 1, Clase B
– Práctico pico vertedor

Capacidad (ml)	Graduaciones (ml)	Tolerancia (ml)	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte.
5	0.1	±0.1	YV-34400-01	1	
10	0.2	±0.1	YV-34400-02		
25	0.5	±0.3	YV-34400-03		
50	1	±0.4	YV-34400-04		
100	1	±1.0	YV-34400-05		
250	2	±1.4	YV-34400-06	1	
500	5	±2.6	YV-34400-07		
1000	10	±5.0	YV-34400-08		
2000	20	±10.0	YV-34400-09		