

## Muestreadores de suelo

### Evite el dolor de espalda

- Cinco estilos de manijas de toma de muestras diferentes para distintas profundidades y aplicaciones
- Tubos de toma de muestras para cualquier tipo de suelo, incluso los suelos duros
- Diseñe su propio muestreador o utilice los prácticos kits de toma de muestras



#### COMPONENTES requeridos del sistema

- 1) Manija de toma de muestras de suelo
- 2) Tubos de toma de muestras

### 1. Manijas de toma de muestras de suelo

Use la manija básica cuando tome muestras de suelos blandos. Las manijas con guarda protectora están diseñadas con un pedal para impulsar el muestreador con el peso y la gravedad del cuerpo. Todas las manijas con guarda protectora vienen con un limpiador de tubo de toma de muestras. Escoja la manija T para condiciones difíciles del suelo. Todas las manijas están fabricadas de acero al carbono niquelado para una larga durabilidad. Use una varilla de extensión opcional para aumentar la profundidad.

**Elementos incluidos:** limpiador de tubo incluido con los modelos 99025-02, -04 y -06.

Descripción	Profundidad de toma de muestras†	Número de catálogo	Precio
Manija básica	36" a 42" (91.4 a 107 cm)	<a href="#">YV-99025-00</a>	
Guarda protectora hueca	12" a 18" (30.5 a 45.7 cm)	<a href="#">YV-99025-02</a>	
Guarda protectora mediana	18" a 46" (45.7 a 117 cm)	<a href="#">YV-99025-04</a>	
Guarda protectora profunda	18" a 66" (45.7 a 168 cm)	<a href="#">YV-99025-06</a>	
Manija T‡	Depende de la varilla de extensión utilizada	<a href="#">YV-99025-60</a>	

† Los rangos de profundidad de la toma de muestras se determinan usando tubos de toma de muestras de 12" a 18" (30.5 a 45.7 cm).

‡ La manija T 99025-60 requiere un tubo de toma de muestras y una varilla de extensión.

### 2. Tubos de toma de muestras

El diseño superior de la cuchilla facilita la penetración manual y obtiene un núcleo liso y bien formado. Fabricados de acero al carbono niquelado, que es fácil de limpiar.

Tipo	Longitud	Diámetro del núcleo	Número de catálogo	Precio
Seco, de diámetro pequeño	12" (30.5 cm)	¾" (1.9 cm)	<a href="#">YV-99025-20</a>	
	18" (45.7 cm)		<a href="#">YV-99025-24</a>	
Húmedo/seco	12" (30.5 cm)	1¼" (3.2 cm)	<a href="#">YV-99025-30</a>	
	18" (45.7 cm)		<a href="#">YV-99025-34</a>	

[YV-99025-51](#) Varilla de extensión, 13" (33.0 cm) L. Para muestras más profundas

[YV-99025-50](#) Varilla de extensión, 26" (66.0 cm) L. Para muestras más profundas

### Kit de sonda de suelo

#### Versátil: un kit para todas las condiciones

- Toma muestras de 3" (7.6 mm) de diámetro
- El material de acero al carbono niquelado protege contra la oxidación y el desgaste



**Elementos incluidos:** sonda para uso general de 3" (7.6 cm), sonda de arcilla de 3" (7.6 cm), sonda de arena de 3" (7.6 cm), sonda de lodo de 3" (7.6 cm), manija de agarre, dos extensiones de sonda de 45" (114 cm), dos herramientas para desarmar las extensiones y un estuche de transporte.

Descripción	Número de catálogo	Precio
Kit de sonda de suelo	<a href="#">YV-99026-40</a>	



Las manijas con guarda protectora tienen un pedal.

### Kits para toma de muestras

Los kits para toma de muestras de suelo contienen todo lo que necesita para realizar una toma de muestras básica del suelo.



Tipo	Básico	Estándar	De lujo
Número de catálogo	<a href="#">YV-99025-90</a>	<a href="#">YV-99025-92</a>	<a href="#">YV-99025-94</a>
Manija	Guarda protectora hueca	Guarda protectora mediana	Guarda protectora profunda
Tubo de toma de muestras húmedas	12" (30.5 cm)	15" (38.1 cm)	15" (38.1 cm)
Tubo de toma de muestras secas	12" (30.5 cm)	15" (38.1 cm)	15" (38.1 cm)
Tubo de toma de muestras húmedas/secas	—	12" (30.5 cm)	12" (30.5 cm)
Extensiones con varilla	—	Dos de 26" (66.0 cm)	Dos de 26" (66.0 cm)
Manija T y mazo	—	Sí	Sí
Llave universal	Sí	Sí	Sí
Limpiador de tubos para toma de muestras	Sí	Sí	Sí
Estuche de transporte	Estándar	Estándar	De lujo
Precio			

### Conjunto de tamiz para toma de muestras de suelo

#### Obtenga resultados confiables

- Estructura de acero niquelado con malla de acero inoxidable
- Cada tamiz mide 2" Al. x 8" de diámetro (5 cm Al. x 20 cm de diám.)

**Elementos incluidos:** seis tamices (estándar de EE. UU. N.º 5 [4000 µm], estándar de EE. UU. N.º 10 [2000 µm], estándar de EE. UU. N.º 35 [500 µm], estándar de EE. UU. N.º 60 [250 µm], estándar de EE. UU. N.º 120 [125 µm], estándar de EE. UU. N.º 230 [63 µm]), tapa y bandeja de recogida.



Descripción	Número de catálogo	Precio
Conjunto de tamiz para toma de muestras de suelo Fieldmaster	<a href="#">YV-99026-99</a>	