

Balanzas analíticas Entris® y Practum®

Comience a pesar bien: todo lo que necesita para las aplicaciones estándar

Entris cuenta con:

- Pantalla de alto contraste retroiluminada que ofrece una excelente visibilidad en cualquier condición de iluminación
- Teclas de funciones fáciles de usar, que efectúan pesaje básico con contador, porcentaje, pesaje de animales y determinación de la densidad
- Documentación de pesos críticos en modo GLP mediante comunicación RS-232 con computadora o impresora
- Puertas deslizantes contra corrientes y bandeja extraíble que aseguran una limpieza profunda

Practum agrega:

- Pantalla táctil con interfaz gráfica intuitiva que guía al usuario por las aplicaciones estándar
- Función de retención máxima que se bloquea en la medición más alta
- Transferencia automática de datos a Excel® mediante el puerto USB
- El puerto de interfaz mini USB permite la comunicación con una computadora o una impresora
- Seguro de supervisión para impedir cambios intencionales en el menú



Especificaciones

Calibración: externa, con masa para calibración

Unidades de pesaje: g, kg, quilates, lb, oz, onzas troy, taels, granos, mg, piezas/lb, mommes, quilates austríacos, tola, baht, mesghal, toneladas, lb:oz, Newton

Fuente de poder: 100 a 240 VCA (universal)

Elementos incluidos: protector contra corrientes con paneles deslizantes, cubierta antipolvo, y fuente de alimentación.

Capacidad	Lectura mínima	Repetibilidad	Linealidad	Tamaño de la bandeja (diám.)	Número de catálogo	Precio
Balanza Entris® con botones táctiles y LCD						
60 g	0.1 mg	0.1 mg	0.2 mg	3½" diám. (8.9 cm)	YV-11955-19	
120 g					YV-11955-21	
220 g					YV-11955-22	
Balanza Practum® con pantalla táctil e interfaz de usuario gráfica						
64 g	0.1 mg	0.1 mg	0.2 mg	3½" diám. (8.9 cm)	YV-11955-12	
120 g					YV-11800-89	
220 g					YV-11800-88	

[YV-11800-65](#) Impresora compacta estándar

[YV-11800-75](#) Kit de pilas recargables externas

[YV-11800-98](#) Kit para determinación de densidad

[YV-11800-97](#) Cable USB a RS-232

[YV-11200-50](#) Cable y cierre de seguridad tipo Kensington™

[YV-17101-52](#) Calibración trazable según el NIST con datos para balanzas

Balanzas analíticas PA Cole-Parmer® Symmetry®

Descubra la simetría: asequibles, precisas, avanzadas

- El protector contra corrientes de tres puertas de vidrio ofrece un acceso fácil al interior de la cámara de pesaje
- Una pantalla LCD de gran tamaño con luz de fondo ofrece una visibilidad clara de los resultados de pesaje
- Teclado sellado, diseño a prueba de salpicaduras y bandeja de pesaje de acero inoxidable extraíble que ofrecen protección en laboratorios desordenados
- Los modos de pesaje incluyen contador de piezas, pesaje porcentual y verificación de peso
- Las interfaces USB y RS-232 ofrecen conexión a una computadora o impresora para salidas conformes con GLP/GMP
- Los filtros digitales compensan vibraciones, corrientes de aire o cambios de temperatura
- Pantalla en varios idiomas y salida seleccionables
- Rápida estabilización y tiempo de respuesta



NUEVO

Symmetry®



Especificaciones

Calibración: interna o externa con masa para calibración

Unidades de pesaje: g, quilates, oz, tpm, mg, granos, oz, onzas troy, tpm, personalizada

Fuente de poder: adaptador de alimentación de 115 o 220 VCA

Elementos incluidos: adaptador de alimentación de CA y protector contra corrientes.

Capacidad	Lectura mínima	Repetibilidad	Linealidad	Tamaño de la bandeja	Número de catálogo	Precio
Calibración interna						
120 g	0.0001 g	±0.0002 g	±0.0002 g	3½" diám. (9.0 cm)	YV-10001-08	
220 g	0.0001 g	±0.0002 g	±0.0002 g	3½" diám. (9.0 cm)	YV-10001-09	
Calibración externa						
120 g	0.0001 g	±0.0002 g	±0.0002 g	3½" diám. (9.0 cm)	YV-10001-00	
220 g	0.0001 g	±0.0002 g	±0.0002 g	3½" diám. (9.0 cm)	YV-10001-01	

[YV-11120-78](#) Impresora térmica compacta

[YV-10000-47](#) Cierre de seguridad y cable tipo Kensington™

[YV-17101-52](#) Calibración trazable según el NIST con datos para balanzas