

Bolsas para toma de muestras estériles, LDPE

Mantenga las muestras a salvo: las bolsas de fácil sellado contienen los sólidos y líquidos

- Sellado fácil y rápido: gire la bolsa alrededor del cable/cinta que doblará para sellarla
- No más pinchazos: las etiquetas a prueba de perforaciones mantienen el cable intacto incluso después de un uso prolongado

Las **bolsas para toma de muestras** están disponibles con o sin un área blanca de etiquetado.

Las **bolsas "Speci-Sponge"** están diseñadas para tomar muestras de superficies y equipos para comprobar si hay *listeria*, *salmonella* y otros patógenos de los alimentos. Contiene una esponja de 1½" x 3" (3.8 x 7.6 cm) que está libre de bactericidas y no es inhibitoria, y posee un área blanca de etiquetado.

Las **bolsas de tiosulfato de sodio** están aprobadas por la EPA para recolectar agua potable. Contienen una tableta de tiosulfato de sodio, ingrediente activo, no nutritivo y no tóxico de 10 mg que neutraliza el cloro en el punto de recolección. Cuenta además con un área blanca de etiquetado.

La **bolsa para alta temperatura** se puede utilizar para muestras calientes con una temperatura de hasta 215 °F (102 °C). La película aprobada por la FDA es una mezcla de polietileno de baja densidad y nylon que contiene líquidos, sólidos, salsas, jugos de carne y otras muestras de temperatura alta. La bolsa se mantiene erguida por sí sola y no necesita un bastidor o un soporte especial para mantenerla en esta posición, lo que hace que la recolección de muestras sea segura y fácil. Con un área blanca de etiquetado.

Precaución: no colocar la bolsa en agua hirviendo.

ESTÉRIL

Capacidad oz (ml)	Tamaño (An x L)	Espesor (mil)	Número de catálogo	Cant/pqte	Precio/pqte
Bolsas para toma de muestras sin área blanca de etiquetado					
4 (118)	3" x 7¼" (7.6 x 18.4 cm)	2.25	YV-06499-10	500	
18 (532)	4½" x 9" (11.4 x 22.9 cm)	2.5	YV-06499-20	500	
24 (710)	6" x 9" (15.2 x 22.9 cm)	3.0	YV-06499-30	500	
36 (1065)	5" x 15" (12.7 x 38.1 cm)	3.0	YV-06499-40	500	
42 (1242)	6" x 15" (15.2 x 38.1 cm)	3.0	YV-06499-50	500	
69 (2041)	7½" x 15" (19.1 x 38.1 cm)	3.0	YV-06499-54	500	
Bolsas erguidas para toma de muestras con área blanca de etiquetado					
4 (118)	3" x 7¼" (7.6 x 18.4 cm)	2.5	YV-06499-16	500	
18 (532)	4½" x 9" (11.4 x 22.9 cm)	3.0	YV-06499-21	500	
24 (710)	6" x 9" (15.2 x 22.9 cm)	3.0	YV-06499-31	500	
27 (798)	5" x 12" (12.7 x 30.5 cm)	3.0	YV-06499-32	250	
36 (1065)	5" x 15" (12.7 x 38.1 cm)	4.0	YV-06499-33	250	
42 (1242)	6" x 15" (15.2 x 38.1 cm)	4.0	YV-06499-34	250	
69 (2041)	7½" x 15" (19.1 x 38.1 cm)	4.0	YV-06499-35	250	
Bolsas para toma de muestras con área blanca de etiquetado					
2 (58)	3" x 5" (7.6 x 12.7 cm)	2.5	YV-06499-60	500	
4 (118)	3" x 7¼" (7.6 x 18.4 cm)	2.25	YV-06499-70	500	
7 (207)	3¾" x 7" (9.5 x 17.8 cm)	2.5	YV-06499-72	500	
13 (384)	5¼" x 7½" (13.3 x 19.1 cm)	2.5	YV-06499-74	500	
18 (532)	4½" x 9" (11.4 x 22.9 cm)	2.5	YV-06499-80	500	
24 (710)	6" x 9" (15.2 x 22.9 cm)	3.0	YV-06499-85	500	
27 (798)	5" x 12" (12.7 x 30.5 cm)	3.0	YV-06499-87	500	
69 (2041)	7½" x 15" (19.1 x 38.1 cm)	3.0	YV-06499-89	500	
92 (2721)	10" x 15" (25.4 x 38.1 cm)	4.0	YV-06499-94	250	
123 (3637)	10" x 20" (25.4 x 50.8 cm)	4.0	YV-06499-98	250	
184 (5441)	15" x 20" (38.1 x 50.8 cm)	4.0	YV-06499-99	100	
Bolsas "Speci-Sponge" para toma de muestras en superficies con esponja					
18 (532)	4½" x 9" (11.4 x 22.9 cm)	2.5	YV-06499-13	100	
55 (1627)	7½" x 11¾" (19.1 x 29.8 cm)	4.0	YV-06499-14	100	
18 (532)	4" x 9" (10.2 x 22.9 cm)	2.5	YV-06499-52†	100	
Bolsas de tiosulfato de sodio para toma de muestras de agua con tableta					
3% (100)	3" x 7¼" (7.6 x 18.4 cm)	2.5	YV-06499-90	100	
10% (300)	4½" x 9" (11.4 x 22.9 cm)	2.5	YV-06499-95	100	
Bolsa para alta temperatura					
18 (532)	4½" x 9" (11.4 x 22.9 cm)	3.0	YV-06498-16	500	

†El modelo 06499-52 contiene un guante estéril.

Accesorios

YV-66203-10 Canastilla de transporte para bolsas de 2 y 4 oz. El diseño de doble parilla mantiene las bolsas erguidas y cuenta con 15 compartimentos. Recubierta de vinilo, autoclavable

YV-66203-00 Canastilla de transporte para bolsas de 18 oz. El diseño de doble parilla mantiene las bolsas erguidas. El soporte cuenta con 20 compartimentos. Recubierta de vinilo, autoclavable

YV-06498-12 Pinza para muestras, 18" (45.7 cm) mango en L recubierto. Dos pinzas de conexión pueden sostener varios tamaños de bolsa

YV-06498-14 Tubo de envío para bolsa de 3% oz (100 ml) de tiosulfato de sodio. Polietileno, 5" L x 2" de diám. (12.7 x 5.1 cm)



Las bolsas erguidas se mantienen de pie



La pinza para muestras sostiene la bolsa abierta para un fácil llenado



Tubo de envío



Soporte