

Cabezales de bombas

L/S® Easy-Load® 3

No son necesarios herramientas o equipamiento

- Montaje y apilamiento de cabezales con la característica de montaje de cierre por torsión
- El rotor de CRS es más económico, mientras que el SS ofrece más durabilidad y resistencia a sustancias químicas
- Montaje hasta de cuatro cabezales de bomba sin herramientas o equipamiento al usar la placa de montaje
- La placa de montaje que se incluye adapta los cabezales de bomba Easy-Load 3 a los impulsores L/S

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Entrada/salida de la manguera por el mismo lado para aplicaciones de espacio limitado
- ✓ Retención automática de mangueras
- ✓ Apilamiento hasta cuatro cabezales



ISO9001:2008
PROVEEDOR CERTIFICADO

Tamaños admitidos de manguera de la bomba	ml por rev	Rangos de flujo en ml/min		Presión máxima del sistema† psi (bar)	Número de catálogo‡	
		1 a 100 rpm	6 a 600 rpm		Rotor de CRS	Rotor de SS
Cabezales de bomba Easy-Load 3 para la manguera de la bomba de precisión						
L/S 13	0.06	0.06 a 6	0.36 a 36	40 (2.7)	YV-77800-50	YV-77800-60
L/S 14	0.22	0.22 a 22	1.3 a 130	40 (2.7)		
L/S 16	0.8	0.8 a 80	4.8 a 480	40 (2.7)		
L/S 25	1.7	1.7 a 170	10 a 1000	35 (2.4)		
L/S 17	2.8	2.8 a 280	17 a 1700	20 (1.4)		
L/S 18	3.8	3.8 a 380	23 a 2300	15 (1.0)		
Cabezales de bomba Easy-Load 3 para mangueras de bomba de precisión de alto rendimiento						
L/S 15	1.7	1.7 a 170	10 a 1000	30 (2.0)	YV-77800-52	YV-77800-62
L/S 24	2.8	2.8 a 280	17 a 1700	30 (2.0)		
L/S 35	3.8	3.8 a 380	23 a 2300	25 (1.7)		
L/S 36	4.8	4.8 a 480	29 a 2900	20 (1.4)		
Precio						

†El rendimiento real varía dependiendo de la formulación de las mangueras para la bomba: los valores que se muestran son para mangueras firmes para bombas.

‡CRS = acero laminado en frío SS = acero inoxidable

YV-77800-00 Kit de montaje de repuesto, para montar el cabezal de la bomba Easy-Load 3 en los impulsores de bomba Masterflex L/S. Incluye placa de montaje y cuatro tornillos

¡Espere!

Encontrará más con su distribuidor local

¡Encuentre todas las especificaciones de productos que necesita!

Cabezales de bombas L/S® Easy-Load®

Ahorran tiempo gracias a los cambios rápidos de mangueras y menor mantenimiento

- No es necesario quitar el cabezal para cambiar las mangueras
- La carcasa de PPS ofrece una resistencia a las sustancias químicas mejorada; el rotor de SS ofrece una mayor durabilidad y resistencia a las sustancias químicas
- Obtenga cuatro canales de bomba por separado al montar hasta cuatro cabezales en un impulsor
- Modelos con aprobación ATEX Zona 2, clasificados para EEx II 3 G c II C T6
- Listos para usar: incluye equipamiento de montaje de un canal y una manguera de silicona de 38 cm

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Oclusión fija con promedio para varios tamaños de mangueras
- ✓ Apilamiento hasta cuatro cabezales
- ✓ Los modelos con aprobación ATEX Zona 2 están disponibles



ISO9001:2008
PROVEEDOR CERTIFICADO

ATEX
Zona 2
07516-40, -42

Tamaños de mangueras aceptados	ml por rev	Rangos de flujo en ml/min		Presión máxima del sistema (bar)	Número de catálogo†			
		1 a 100 rpm	6 a 600 rpm		Carcasa blanca de PPS		Carcasa negra de PPS	
					Rotor de CRS	Rotor de SS	Rotor de SS	Rotor de SS
Cabezales de bomba Easy-Load para la manguera de la bomba de precisión								
L/S 13	0.06	0.06 a 6	0.36 a 36	2.7	YV-07516-00	YV-07516-10	YV-07518-60	YV-07516-40
L/S 14	0.21	0.21 a 21	1.3 a 130	2.7				
L/S 16	0.8	0.8 a 80	4.8 a 480	2.7				
L/S 25	1.7	1.7 a 170	10 a 1000	2.4				
L/S 17	2.8	2.8 a 280	17 a 1700	1.4				
L/S 18	3.8	3.8 a 380	23 a 2300	1.0				
Cabezales de bomba Easy-Load para mangueras de bomba de precisión de alto rendimiento								
L/S 15	1.7	1.7 a 170	10 a 1000	2.7	YV-07516-02	YV-07516-12	YV-07518-62	YV-07516-42
L/S 24	2.8	2.8 a 280	17 a 1700	2.7				
Precio								

†PPS = polisulfona PPS = polisulfuro de fenileno CRS = acero laminado en frío SS = acero inoxidable

Equipo de montaje para cabezales Easy-Load

Apile hasta cuatro cabezales de la bomba L/S Easy-Load en un motor. Pida el equipamiento de montaje según la cantidad de cabezales de bomba que se montarán. El equipamiento es de acero inoxidable.

Cabezales que se van a montar	Número de catálogo	Precio/conjunto
Uno	YV-07013-04	
Dos	YV-07013-05	
Tres	YV-07013-08	
Cuatro	YV-07013-09	