

¡Espere! No se olvide...

Vea nuestra sección de accesorios para completar la conexión. Para obtener más información, consulte las **páginas 374-415**.



Tamaño de manguera	L/S 15	L/S 24	L/S 35	L/S 36
Diámetro interno	4.8 mm (0.19")	6.4 mm (0.25")	7.9 mm (0.31")	9.7 mm (0.38")
Tamaño de la lengüeta de la manguera	4.8 mm (3/16")	6.4 mm (1/4")	9.5 mm (3/8")	9.5 mm (3/8")
Caudal (aproximado)†	1.7 a 1000 ml/min (1.8 a 1100 ml/min)	2.8 a 1700 ml/min (3 a 1800 ml/min)	3.8 a 2300 ml/min (4.3 a 2600 ml/min)	4.8 a 2900 ml/min (5.8 a 3400 ml/min)

Formulación de mangueras de la bomba	Descripción	Cabezal de bomba compatible				
Chem-Durance® Bio 	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con USP Clase VI, FDA, REACH y RoHS Excelente compatibilidad química y biocompatibilidad Excelente vida útil y durabilidad bajo presión 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II 	YV-06442-15	YV-06442-24	YV-06442-35	YV-06442-36
			15.2 m/pqte.	15.2 m/pqte.	15.2 m/pqte.	15.2 m/pqte.
Solve-Flex® NUEVO 	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con USP Clase VI Excelente resistencia química, en especial con solventes Baja cantidad de fragmentos Mangueras recubiertas con fluoropolímero 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II 	—	YV-96446-24	—	—
			—	3.6 m/pqte.	—	—
Tygon® E-LFL 	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con USP Clase VI, EP, FDA, REACH, RoHS y ADFC Máxima vida útil de todas las formulaciones de mangueras Tygon Amplia resistencia química 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estándar ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ Alto rendimiento 	YV-06440-15	YV-06440-24	YV-06440-35	YV-06440-36
			7.6 m/pqte.	7.6 m/pqte.	7.6 m/pqte.	7.6 m/pqte.
Tygon E-Food (B-44-4X) 	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con las regulaciones de FDA, NSF, 3A y Alimentos de UE (10/2011) Superficie interna suave que no se ve afectada por desinfectantes comerciales comunes No tóxicas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estándar ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ Alto rendimiento 	YV-06418-15	YV-06418-24	YV-06418-35	YV-06418-36
			15.2 m/pqte.	15.2 m/pqte.	15.2 m/pqte.	15.2 m/pqte.
Tygon E-Lab (E-3603) 	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con USP Clase V, EP, FDA, REACH, RoHS y ADFC Ideal para aplicaciones de transferencia en general Transparentes para monitorear fácilmente No tóxicas, resistentes al envejecimiento y no oxidantes 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estándar ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ Alto rendimiento 	YV-06509-15	YV-06509-24	YV-06509-35	YV-06509-36
			15.2 m/pqte.	15.2 m/pqte.	15.2 m/pqte.	15.2 m/pqte.
Combustible y lubricantes Tygon (F-4040-A) 	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con USP Clase V, EP, FDA, REACH, RoHS y ADFC Ideales para transferir hidrocarburos, gasolina, querosene y aceites de calefacción Muy baja permeabilidad al gas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estándar ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ Alto rendimiento 	YV-06401-15	YV-06401-24	YV-06401-35	YV-06401-36
			15.2 m/pqte.	15.2 m/pqte.	15.2 m/pqte.	15.2 m/pqte.
Químicos Tygon (2001) 	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con USP Clase V, EP, FDA, REACH, RoHS y ADFC Óptima resistencia química de las formulaciones Tygon Sin plastificante con baja permeabilidad al gas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II 	YV-06475-15	YV-06475-24	—	—
			15.2 m/pqte.	15.2 m/pqte.	—	—
Norprene® (A-60 G) 	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con NSF, REACH y RoHS Hasta 10.000 horas de vida útil de las mangueras Opción óptima para aplicaciones a presión/al vacío 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estándar ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ Alto rendimiento 	YV-06404-15	YV-06404-24	YV-06404-35	YV-06404-36
			15.2 m/pqte.	15.2 m/pqte.	15.2 m/pqte.	15.2 m/pqte.
Norprene para alimentos (A 60 F) 	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con FDA, 3A, NSF, REACH y RoHS Ideales para aplicaciones de alimentos a alta temperatura Resistentes al calor, ozono, ácidos y álcalis 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estándar ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ Alto rendimiento 	YV-06402-15	YV-06402-24	YV-06402-35	YV-06402-36
			15.2 m/pqte.	15.2 m/pqte.	15.2 m/pqte.	15.2 m/pqte.
Viton® 	<ul style="list-style-type: none"> Cumple con FDA y ADFC Perfecta para aplicaciones donde se requieren la FDA y la compatibilidad química Resisten sustancias corrosivas, solventes y aceites a elevadas temperaturas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Estándar ✓ Easy-Load ✓ Easy-Load II ✓ Easy-Load 3 ✓ Alto rendimiento 	YV-96412-15	YV-96412-24	YV-96412-35	YV-96412-36
			7.6 m/pqte.	7.6 m/pqte.	7.6 m/pqte.	7.6 m/pqte.