

Consolas económicas de impulsores de velocidad variable L/S®

Impulsor de velocidad variable versátil y económico con un rango de flujo amplio

- Caudal del cabezal de la bomba: 0.42 a 2900 ml/min; caudal del cabezal de cartucho: 0.0035 a 1700 ml/min
- Control de velocidad separado de una sola vuelta e interruptor de encendido/apagado con indicador de energía color verde. Mantiene la configuración de la velocidad mientras se enciende y se apaga
- El motor unidireccional de 1/20 hp tiene un arranque suave y EMF trasera para un control de la velocidad de ±5 %. Operación sin problemas y vida útil prolongada.
- Modelos de 115 V CA: clasificación UL y cUL; modelos de 230 V CA: cumple con la CE

El impulsor acepta nueve tipos de cabezal de bomba diferentes: estándar, Easy-Load®, Easy-Load II, Easy-Load 3, multicanal, de alto rendimiento, de cartucho, de mangueras de politetrafluoroetileno (PTFE) y de diafragma de politetrafluoroetileno (PTFE). Los impulsores 07554-90 y 07554-95 no se recomiendan para usar con los cabezales de bombas de mangueras de politetrafluoroetileno (PTFE) y de diafragma de politetrafluoroetileno (PTFE).

Elementos incluidos: cable de alimentación de 1.8 m—115 V CA: enchufe estándar para EE. UU.; 230 V CA: enchufe IEC 320/CEE22. Especifique el país de destino cuando haga un pedido.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Caudales: 0.0035 a 2900 ml/min
- ✓ Velocidad ajustable desde 7 hasta 600 rpm
- ✓ Medición de líquido bajo o transferencia de líquidos generales

Caudales en ml/min (Los caudales entre paréntesis solamente pueden obtenerse con el cabezal de la bomba de alto rendimiento)

rpm	Mangueras de bombas de precisión						Mangueras de bombas de precisión de alto rendimiento			
	L/S 13	L/S 14	L/S 16	L/S 25	L/S 17	L/S 18	L/S 15	L/S 24	L/S 35	L/S 36
	Estándar†, Easy-Load®, Easy-Load® II, Easy-Load® 3						Multicanal‡, estándar, Easy-Load II, Easy-Load 3, alto rendimiento			
	Cartucho, multicanal			Cartucho			Cabezal de bomba Easy-Load			
20 a 600	1.2 a 36	4.2 a 130	16 a 480	34 a 1000	56 a 1700	76 a 2300	34 a 1000	56 a 1700	76 a 2300	96 a 2900
7 a 200	0.42 a 12	1.4 a 43	5.6 a 160	12 a 330	20 a 570	27 a 770	12 a 330 (13 a 370)	20 a 570 (21 a 600)	27 a 770 (30 a 870)	34 a 970 (41 a 1130)

†El cabezal estándar no está disponible para L/S 25.

‡El cabezal multicanal no está disponible para L/S 36. Los cabezales multicanal y de cartucho están disponibles para mangueras de microcalibre.


rpm	Control de velocidad	Cabezales de bomba aceptados	Tamaño del motor	Clasificación IP	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Fuente de poder (50/60 Hz)		Número de catálogo	Precio
						V CA	Amperios		
20 a 600	±5 %	1	1/20 hp (37 W)	IP22	22.9 x 18.1 x 13.3 cm	90 a 130	1.5	YV-07554-90	
180 a 260						0.8	YV-07554-95		
7 a 200		2				90 a 130	1.5	YV-07554-80	
180 a 260						0.8	YV-07554-85		

ISO9001:2008
PROVEEDOR CERTIFICADO



[YV-17050-01](#) Calibración trazable según el NIST con datos para el impulsor de bomba peristáltica

CABEZAL DE LA BOMBA + MANGUERAS + IMPULSOR



Escoja un sistema completo
¡Un número de catálogo incluye a los 3!

Sistema	Rango de flujo	Elementos incluidos			Fuente de poder	Número de catálogo	Precio
		rpm	Formulación	Impulsor			
	16 a 480 ml/min	Easy-Load® 3 77800-60	16 mangueras C-Flex ULTRA L/S 06434-16 (3 m)	Impulsor de consola 07554-90 20 a 600 rpm	115 V CA, 50/60 Hz	YV-77910-30	
				Impulsor de consola 07554-95 20 a 600 rpm	230 V CA, 50/60 Hz	YV-77910-35	
	56 a 1700 ml/min	Easy-Load II 77200-62	24 mangueras C-Flex ULTRA L/S 06434-24 (3 m)	Impulsor de consola 07554-90 20 a 600 rpm	115 V CA, 50/60 Hz	YV-77910-20	
				Impulsor de consola 07554-95 20 a 600 rpm	230 V CA, 50/60 Hz	YV-77910-25	

Para obtener más información, contacte a su proveedor local

Cole-Parmer®