

Información técnica



Elección de las mangueras de la bomba


- Tenga en cuenta todos los aspectos de su aplicación: caudal, presión, viscosidad, etc.
- Si su aplicación requiere la generación de alta presión o vacío o fuerza de succión potentes, o supone el uso de líquidos viscosos, considere la posibilidad de utilizar mangueras de precisión de alto rendimiento.
- Norprene®, PharMed® BPT y Tygon® tienen las formulaciones más firmes que ofrecemos; las formulaciones más blandas son C-Flex® y de silicona. Las mangueras generan mayor presión, vacíos o fuerzas de succión más potentes y tienen menor permeabilidad al gas.
- Vea los cuadros de compatibilidad de mangueras en las páginas 140-141 y la información específica acerca de los materiales de las mangueras en las páginas 137-139.
- Siempre pruebe las mangueras antes del uso prolongado.

Nota: Utilice mangueras de precisión de alto rendimiento solo con cabezales de bomba de alto rendimiento.

Mangueras de la bomba enrolladas I/P®

¡No desperdicie manguera!

- Elimine residuos al cortar un tramo con el largo exacto que necesita para su aplicación
- Los tramos largos de la manguera son convenientes y rentables
- Los rollos tienen tramos de hasta 121.9 m continuos de manguera de la bomba según el tamaño
- Ahorre espacio y costos de envío comprando a granel
- Son una buena opción para las aplicaciones que requieren tramos extensos de mangueras o que utilizan longitudes poco frecuentes que generan restos si se utilizan rollos estándar de 7.6 o 15.2 m



Formulación motor	Silicona curada al peróxido (serie 96400)			Silicona curada con platino (serie 96410)			PharMed® BPT (serie 06508)			Silicona BioPharm (serie 96420 y serie 96421*)			C-Flex® (serie 06424)		
	Tamaño (m)	Número de catálogo	Precio	Tamaño (m)	Número de catálogo	Precio	Tamaño (m)	Número de catálogo	Precio	Tamaño (m)	Número de catálogo	Precio	Tamaño (m)	Número de catálogo	Precio
I/P 26	—	—		61.0	YV-96403-26		—	—		121.9	YV-96423-26		121.9	YV-06427-26	
I/P 73	45.7	YV-96402-73		150	YV-96403-73		150	YV-95687-73		30.5	YV-96423-73		30.5	YV-06427-73	
I/P 82	30.5	YV-96402-82		30.5	YV-96403-82		30.5	YV-95687-82		—	—		30.5	YV-06427-82	
I/P 88	—	—		—	—		—	—		30.5	YV-96423-88*		—	—	
I/P 89	—	—		—	—		—	—		30.5	YV-96423-89*		—	—	

Mangueras de la bomba embaladas a granel I/P®

Ahorre dinero y asegúrese de tener siempre suficiente manguera disponible

- Evite la contaminación: los rollos de manguera están embolsados y sellados en forma individual
- Use la cantidad que necesite y guarde el resto
- Ahorre dinero comprando a granel
- Los paquetes a granel contienen diez mangueras de 7.6 m, embolsadas y selladas en forma individual, todas de un mismo lote de fabricación



Los paquetes a granel ofrecen bolsas de mangueras selladas individualmente a un menor precio por paquete en comparación con el de los paquetes de mangueras individuales; de esta manera, justed ahorra dinero!

Tamaño de la manguera	Cantidad de bolsas de 7.6 m por caja	Silicona curada con platino (serie 96410)		PharMed® BPT (serie 06508)		C-Flex® (serie 06424)	
		Número de catálogo	Precio	Número de catálogo	Precio	Número de catálogo	Precio
I/P 26	10	YV-96404-26		—		YV-06436-26	
I/P 73	10	YV-96404-73		—		YV-06436-73	
I/P 82	10	YV-96404-82		YV-95691-82		YV-06436-82	