

Accesorios de bomba Masterflex®

A. Regulador de pulso

Prácticamente elimina la pulsación en el flujo de salida. Se incluyen cinco pares de accesorios y cinta para roscas de manguera PTFE. Manguera admitida: todos los tamaños de L/S®, I/P® 26, nominal de 1/16" a 3/8" de DI (1.6 a 9.5 mm de DI). Accesorios incluidos (DI del tubo x rosca de NPT (M)): 1/16" x 1/8", 1/8" x 1/8", 3/16" x 1/8", 1/4" x 1/8" y 3/8" x 1/8". Conexiones del regulador: 1/8" NPT (F). Volumen muerto: 190 ml. Presión máx.: 60 psi (4.3 bar). Estructura de polietileno.



Descripción	N.º de cat.	Precio
Amortiguador de pulsaciones	YV-07596-20	

B. Interruptor de pedal de encendido/apagado

Los interruptores de pedal permiten el control remoto de funciones específicas del impulsor Masterflex. Todas las unidades tienen un cable de 1.8 m. Verifique el tipo de conector de impulsor antes de realizar el pedido.



Descripción	N.º de cat.	Precio
Conector DB9 macho; para los impulsores Masterflex de la serie 07528-, 07557-, y 07591	YV-77595-35	
Conector DB25 macho; para los impulsores Masterflex de la serie 07522-, 07523-, 07551-, 77301-, y 07594	YV-07523-92	
Conector hermético redondo de 18 clavijas; para los impulsores Masterflex de la serie 07557-, 07591-, y 77411	YV-07595-43	
Conector hermético redondo de 31 clavijas; para los impulsores Masterflex de la serie 07575-, 77301-, 07594-, y 77420	YV-07575-84	

C. Conjunto de cable DB9

Use estos conjuntos de cables de interfaz de 9 clavijas con impulsores Masterflex L/S® (series 07550 y 07551). El cable mide 1.8 m de largo.



Descripción	N.º de cat.	Precio
Cable de interfaz con DB9 (M/F)	YV-22050-54	

D. Cable adaptador USB a puerto serie DB9(M) RS-232

Use este cable para conectar los impulsores Masterflex, series 07550 y 07551 compatibles con computadoras que tengan puerto USB. Además sirve para conectar otros dispositivos periféricos equipados con interfaz de serie RS-232 entre los que se incluyen balanzas, impresoras, escáner y PDA. Incluye un cable de 0.609 m y el software del controlador. Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 12 Mbps; compatible con Windows® 2000/XP/Vista/7.



Descripción	N.º de cat.	Precio
Cable adaptador USB a puerto serie DB9(M) RS-232	YV-22050-58	

E. Conectores de control remoto

Combine estos conectores con cable blindado de calibre 20 a 22 para crear su propio cable de interfaz. La longitud máxima del cable es de 300 m.



Descripción	N.º de cat.	Precio
Conector macho DB9. Conecte con cable solo las clavijas necesarias	YV-07595-45	
Conector DB25 macho. Conecte con cable solo las clavijas necesarias	YV-07523-94	

F. Controladores remotos portátiles

Estos controladores portátiles están diseñados para controlar el funcionamiento básico del impulsor. Guíe la manguera por el asa para aplicaciones de llenado y dispensación. Las asas son compatibles con tamaños de mangueras Masterflex L/S® 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18, L/S 15 y L/S 24 (hasta un DE nominal de 7/16").



Descripción	N.º de cat.	Precio
Conector DB9 macho; para los impulsores Masterflex L/S serie 07528; controla el arranque/detención y la dirección	YV-07528-80	
Conector DB25 macho; para los impulsores Masterflex L/S series 07523 y 07551; controla el arranque/detención, la dirección y el cebado	YV-07523-97	
Extremos con cables separados; controla el arranque/detención, la dirección y el cebado	YV-07595-62	


G. Conjuntos de cables de control remoto

Los conjuntos de cable incluyen el conector de terminal y un cable de 7.9 m con los extremos con cables separados. Verifique el tipo de conector de impulsor antes de realizar el pedido.



Descripción	N.º de cat.	Precio
Conector DB9 macho; para los impulsores Masterflex de la serie 07528-, 07557-, y 07591	YV-07595-47	
Conector DB25 macho; para los impulsores Masterflex de la serie 07522-, 07523-, 07551-, 77301-, y 07594	YV-07523-95	
Conector hermético redondo de 18 clavijas; para los impulsores Masterflex de la serie 07557-, 07591-, y 77411	YV-77300-32	
Conector hermético redondo de 31 clavijas; para los impulsores Masterflex de la serie 07575-, 77301-, 07594-, y 77420	YV-07575-80	

Guía de referencia del conjunto de cable de alimentación/enchufe para los impulsores Masterflex®



La mayoría de los impulsores Masterflex cuentan con un enchufe hembra IEC 320 al igual que el monitor Liqui-Sense®

La mayoría de los impulsores de 230 VCA incluirán automáticamente un conjunto de cable/enchufe desmontables que se seleccionarán según el país de destino. A la derecha se encuentra una tabla de los conjuntos disponibles de cable/enchufe. Estos conjuntos cuentan en un extremo con un enchufe macho específico para cada país y en el otro extremo un enchufe hembra IEC 320. Puede pedir un conjunto de cable/enchufe para reemplazar uno que se haya perdido o dañado, o para poder usar el impulsor de 230 VCA en otro país. La mayoría de los impulsores de 230 VCA usan conjuntos de cable/enchufe específicos para cada país; vea la página específica de impulsores Masterflex en este catálogo para determinar si su impulsor usa estos conjuntos de cable/enchufe.

Especificaciones e información para pedidos: conjuntos de cable/enchufe de repuesto

Clave	Descripción	Número de catálogo	Precio/c.u.	Clave	Descripción	Número de catálogo	Precio/c.u.
A	Estándar de EE. UU.	YV-50001-68		F	Europa	YV-50001-70	
B	Australia	YV-50001-60		G	Inglaterra	YV-50001-72	
C	Dinamarca	YV-50001-62		H	Suiza	YV-50001-74	
D	India	YV-50001-64		I	Italia	YV-50001-76	
E	Israel	YV-50001-69		J	EE. UU. (Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos)	YV-50001-78	