


## Contenedores de almacenamiento con manijas, de HDPE y PP

### No más dificultades para levantar contenedores

- Los contenedores de 22 qt (20.82 l) poseen manijas removibles que facilitan el levantamiento
- Haga un seguimiento de los contenidos con el área de etiquetado de "fecha-contenido"
- Cuenta con graduaciones en cuartos de galón y en litros y tapas herméticas opcionales
- Resiste temperaturas de -40 a 150 °F (-40 a 66 °C)
- Seguros para lavavajillas; con certificación de la NFS



Las tapas se venden por separado



Haga un seguimiento de los contenidos registrando la fecha y el material en la tapa.

## ¡NO SE ARRIESGUE!

Nuestra base de datos de compatibilidad química brinda información importante acerca de la resistencia a los químicos. Consúltela en [ColeParmer.co.uk/ChemChart](http://ColeParmer.co.uk/ChemChart)

Capacidad L (qt)	Dimensiones (Al x DE)		Número de catálogo	Cant/pqte	Precio/pqte
	pulg.	cm			
<b>Contenedores blancos de polietileno de alta densidad (HDPE)</b>					
2 (2)	4 x 8½	10.2 x 21.6	<a href="#">YV-63511-01</a>	12	
4 (4)	7¾ x 8½	19.7 x 21.6	<a href="#">YV-63511-03</a>		
6 (6)	7¾ x 10	19.4 x 25.4	<a href="#">YV-63511-05</a>	12	
8 (8)	10½ x 10	27.0 x 25.4	<a href="#">YV-63511-07</a>		
12 (12)	8¾ x 13½	20.6 x 33.3	<a href="#">YV-63511-09</a>	6	
18 (18)	11¾ x 13½	30.2 x 33.3	<a href="#">YV-63511-11</a>		
22 (22)	14 x 13½	35.6 x 33.3	<a href="#">YV-63511-13</a>		
<b>Contenedores transparentes de polipropileno (PP)</b>					
2 (2)	4 x 8½	10.2 x 21.6	<a href="#">YV-63512-01</a>	12	
4 (4)	7¾ x 8½	19.7 x 21.6	<a href="#">YV-63512-03</a>		
6 (6)	7¾ x 10	19.4 x 25.4	<a href="#">YV-63512-05</a>	12	
8 (8)	10½ x 10	27.0 x 25.4	<a href="#">YV-63512-07</a>		
12 (12)	8¾ x 13½	20.6 x 33.3	<a href="#">YV-63512-09</a>	6	
18 (18)	11¾ x 13½	30.2 x 33.3	<a href="#">YV-63512-11</a>		
22 (22)	14 x 13½	35.6 x 33.3	<a href="#">YV-63512-13</a>		
<b>Tapas amarillas de polietileno de baja densidad (LDPE)</b>					
Para contenedores de 2 y 4 l			<a href="#">YV-63511-53</a>	12	
Para contenedores de 6 y 8 l			<a href="#">YV-63511-54</a>	12	
Para contenedores de 12, 18 y 22 l			<a href="#">YV-63511-55</a>	6	

## Cestas de inmersión redondas, de PP

### Quite los contenidos de una solución de una manera simple

- Tiene perforaciones de 1/8" (0.32 cm) para liberar líquidos
- Posee una manija de fácil agarre para una mejor manipulación
- Utilícelas con las vasijas que se venden a la derecha
- Certificados por la NFS



Se ajusta a la vasija modelo n.º	Dimensiones (Al x DI)		Número de catálogo	Cant/pqte	Precio/pqte
	pulg.	cm			
06724-20	8 x 8	20.3 x 20.3	<a href="#">YV-06717-20</a>	1	
06724-40	10 x 9	25.4 x 22.9	<a href="#">YV-06717-30</a>		
06724-60	13 x 9	33.0 x 22.9	<a href="#">YV-06717-50</a>		
06724-80	17 x 11½	43.2 x 29.2	<a href="#">YV-06717-70</a>		

## Vasijas pesadas de HDPE

### Reemplazan las vasijas anticuadas y más pesadas

- Tienen un diseño resistente: una sola pieza de HDPE moldeado
- Utilícelas con las cestas de inmersión que se ofrecen a la izquierda para recuperar los elementos con facilidad
- Incluyen una cubierta para un fácil almacenamiento
- Cuentan con certificación de la NSF y están aprobadas por el USDA



Capacidad L (gal.)	Dimensiones (Al x DE)		Número de catálogo	Cant/pqte	Precio/pqte
	pulg.	cm			
12 (3.25)	11¾ x 10½	29.8 x 25.7	<a href="#">YV-06724-20</a>	1	
15 (4)	13¾ x 12	33.7 x 30.5	<a href="#">YV-06724-40</a>		
22 (5.75)	16½ x 11	41.9 x 27.9	<a href="#">YV-06724-60</a>		
40 (10.25)	21 x 13	53.3 x 33.0	<a href="#">YV-06724-80</a>		

## Bandeja cuadrada para laboratorio, acero inoxidable 304 (calibre mediano)

### Soporta exigencias resistentes

- Fabricación resistente de acero inoxidable para una vida útil más prolongada
- Certificado por la NFS



Capacidad L (qt)	Dimensiones (L x An x Al)		Número de catálogo	Cant/pqte	Precio/pqte
	pulg.	cm			
1¼ (1.25)	6½ x 6½ x 2¾	15.6 x 15.6 x 7.3	<a href="#">YV-07286-01</a>	1	