

## Contenedores aislados

### Almacene sus muestras tras de manera adecuada

#### A. Caja horizontal para almacenar hielo

La caja horizontal tiene una tasa de sublimación menor a 2.5 lb (1.13 kg) por día en capacidad completa de 50 lb (22.68 kg). La caja está fabricada con polietileno resistente; la parte inferior moldeada no rayará la mesa.



#### B. Portabotellas aislado para campo

El portabotellas aislado para campo posee un centro de aislamiento de espuma de poliuretano de 2 1/4" de grosor y una pared doble y resistente de polietileno. Incluye mango para transporte, tapa con bisagra y pestillos ajustables.

**B**

#### C. Cajas de gran capacidad para almacenamiento de hielo seco

Las cajas contienen un centro de aislamiento plástico de espuma extra grueso. Se necesitan seis días para que 90 lb de hielo seco se sublimen a 5 lb (2.26 kg) en el modelo 03721-02; 10 días para 155 lb en el modelo 03721-00 y 15 días para 215 lb (97.52 kg) en el modelo 03720-00.



Letra clave	Capacidad		Dimensiones interiores (L x An x Al)		Número de catálogo	Precio
	L	lb	pulg.	cm		
<b>A</b>	—	—	11 1/2 x 9 3/4 x 9 1/4	29.2 x 24.8 x 23.5	<a href="#">YV-03719-00</a>	
<b>B</b>	—	—	16 5/8 x 10 1/4 x 10 3/4	42.2 x 26.0 x 27.3	<a href="#">YV-03720-20</a>	
<b>C</b>	45.3	90	15 1/4 x 14 x 15 1/4	38.7 x 35.6 x 38.7	<a href="#">YV-03721-02</a>	
	70.7	155	17 3/8 x 16 7/8 x 16 1/2	44.1 x 42.8 x 41.9	<a href="#">YV-03721-00</a>	
	141.6	215	21 x 13 1/2 x 24	53.3 x 34.3 x 61.0	<a href="#">YV-03720-00</a>	

[YV-03721-10](#) Carretilla para los contenedores 03721-00 y -02

[YV-03720-10](#) Carretilla para el contenedor 03720-00

## Cajas y divisores criogénicos de fibra vulcanizada para almacenamiento

### Personalícelos según sus necesidades

- La tapa con enganche evita la separación accidental en caso de caídas
- Los orificios de drenaje de la parte inferior permiten el drenaje seguro de nitrógeno líquido y previenen la formación de humedad
- Posee revestimiento repelente de humedad para usarse en congeladores mecánicos o tanques de nitrógeno líquido hasta a -196 °C



#### Cámaras de guantes

Descripción	Tamaño del vial	Viales contenidos	Dimensiones (L x An x Al)	Número de catálogo	Precio/c.u.
Cajas con divisores de celdas	0.5, 1.5, 2 ml	25	3" x 3" x 2" (7.6 x 7.6 x 5.1 cm)	<a href="#">YV-06755-71</a>	
	0.5, 1.5, 2 ml	81	5 1/4" x 5 1/4" x 2" (13.3 x 13.3 x 5.1 cm)	<a href="#">YV-06755-72</a>	
	0.5, 1.5 ml	100	5 1/4" x 5 1/4" x 2" (13.3 x 13.3 x 5.1 cm)	<a href="#">YV-06755-73</a>	
Cajas sin divisores de celdas	—	—	3" x 3" x 2" (7.6 x 7.6 x 5.1 cm)	<a href="#">YV-06755-74</a>	
	—	—	5 3/4" x 5 3/4" x 4 7/8" (14.6 x 14.6 x 12.4 cm)	<a href="#">YV-06755-75</a>	
	—	—	5 1/4" x 5 1/4" x 2" (13.3 x 13.3 x 5.1 cm)	<a href="#">YV-06755-76</a>	
	—	—	5 1/4" x 5 1/4" x 3" (13.3 x 13.3 x 7.6 cm)	<a href="#">YV-06755-77</a>	


#### Divisores de celdas

Para modelos de caja	Tamaño del vial	Viales contenidos	Dimensiones (L x An x Al)	Número de catálogo	Precio/pqte de 10
06755-74	0.5, 1.5, 2 ml	25	2 5/8" x 2 5/8" x 1 1/4" (6.7 x 6.7 x 3.2 cm)	<a href="#">YV-06755-80</a>	
06755-75	50 ml	16	5 3/8" x 5 3/8" x 2 3/4" (13.7 x 13.7 x 7.0 cm)	<a href="#">YV-06755-78</a>	
	15 ml	36		<a href="#">YV-06755-79</a>	
06755-76 06755-77	50 ml	25	4 7/8" x 4 7/8" x 1 1/16" (12.4 x 12.4 x 3.3 cm)	<a href="#">YV-06755-81</a>	
	1.5, 2 ml	49		<a href="#">YV-06755-82</a>	
	1.5, 2 ml	64		<a href="#">YV-06755-83</a>	
	0.5, 1.5, 2.0 ml	81		<a href="#">YV-06755-84</a>	
	0.5, 1.5 ml	100		<a href="#">YV-06755-85</a>	
	0.5, 1.5 ml	144	<a href="#">YV-06755-86</a>		

## CryoBoxes™ de policarbonato

### No coloque las muestras en lugares incorrectos

- El ajuste de introducción cuadrículada y de una dirección facilitan la identificación de las muestras
- El diseño ventilado brinda un enfriamiento rápido
- Resisten temperaturas de -196 a 121 °C
- Esterilizable en autoclave



Tamaño del vial (ml)	Viales retenidos	Dimensiones (L x An x Al)		Número de catálogo	Cant/est.	Precio/est.
		pulg.	cm			
1.0 a 2.0	25	3 x 3 x 2	7.6 x 7.6 x 5.1	<a href="#">YV-06754-50</a>	8	
1.0 a 2.0	81	5 1/4 x 5 1/4 x 2	13.3 x 13.3 x 5.1	<a href="#">YV-06754-55</a>	4	
1.0 a 2.0	100	5 1/4 x 5 1/4 x 2	13.3 x 13.3 x 5.1	<a href="#">YV-06754-52</a>	10	
4.0 a 5.0	81	5 1/4 x 5 1/4 x 3 3/4	13.3 x 13.3 x 9.5	<a href="#">YV-06754-56</a>	4	

## Etiquetas criogénicas

No se rompen, no se despegan ni se degradan

- Resisten temperaturas de -196 °C a 150 °C



### Etiquetas blancas Cryo-Babies™ y Cryo-Tags™

Descripción (pulg., cm)	Número de catálogo	Cant/rollo	Precio/rollo
Cryo-Babies 1 3/32 An. x 1/2 Al. (3.3 x 1.3)	<a href="#">YV-62206-00</a>	1000	
Cryo-Tags 1 1/2 An. x 3/4 Al. (3.8 x 1.9)	<a href="#">YV-62206-10</a>		

### Etiquetas criogénicas para impresoras láser

Las láminas blancas, aplanadas y resistentes al calor no se atascarán en las impresoras láser.

Tamaño de la etiqueta (pulg., cm)	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte.
1 3/32 An. x 1/2 Al. (3.3 x 1.3)	<a href="#">YV-62206-70</a>	1700	
1 1/2 An. x 3/4 Al. (3.8 x 1.9)	<a href="#">YV-62206-71</a>	1200	
1 11/16 An. x 3/4 Al. (4.2 x 1.9)	<a href="#">YV-62206-72</a>	1040	