

**Desecador de vacío, de PC****No se romperá**

- Visualice las muestras fácilmente a través del material transparente
- No es necesario lubricar la junta tórica de silicona
- Retiene el vacío máximo de 28" Hg durante 24 horas
- Pida la placa de desecador por separado



Diám. de la placa (mm)	Altura total (mm)	Espacio sobre la placa (mm)	Cant./ pqte.	Número de catálogo	Precio/ pqte.
230	330	195	1	<a href="#">YV-06520-05</a>	

[YV-06521-00](#) Placa de desecador; metal cerámico, 230 mm de diám  
[YV-06520-06](#) Llave de tres vías de repuesto

**Desecador de vacío de gran capacidad, de PC****Tiene una capacidad cuatro veces mayor que la de otros desecadores**

- Permanece hermético aun si no está bajo presión durante un período prolongado
- Retiene el vacío máximo de 29" Hg a temperatura ambiente durante 24 horas
- Máximo almacenamiento con dos mangas de polipropileno, o remuévalas para elementos incómodos
- Las mitades encajan una dentro de la otra para fácil almacenamiento



Capacidad de sujeción	Diám. interior	Alto total	Número de catálogo	Precio
65 L (4000 pulg. cú.)	20" (50.8 cm)	18" (45.7 cm)	<a href="#">YV-06514-50</a>	

[YV-06514-51](#) Indicador de presión de vacío. Con fuelle de plástico; no se requieren herramientas para la instalación

[YV-06514-52](#) Llave de tres vías de repuesto

**Desecadores al vacío, de PP/PC****No es necesario lubricarlos**

- Máximo espacio interior con la tapa de corona alta
- Control de la extracción por vacío mediante la llave de tres vías, retiene 29" Hg durante 24 horas
- Incluye placa perforada
- Solo para uso a temperatura ambiente; no someta a autoclave



Diám. de la placa (mm)	Altura total (mm)	Espacio sobre la placa (mm)	Cant./ pte.	Número de catálogo	Precio/ pqte.
140	206	122	1	<a href="#">YV-06514-10</a>	
190	260	157		<a href="#">YV-06514-20</a>	
230	311	198		<a href="#">YV-06514-30</a>	

**Desecador al vacío, de vidrio****Establezca una mayor presión de vacío**

- Retiene el vacío máximo de 29.9" Hg
- No es necesario lubricar para generar un sellado hermético
- Pida la placa de desecador por separado

**Advertencia:** No caliente ni someta a presión.



Diám. de la placa (mm)	Capacidad del recipiente	Altura total (mm)	Espacio sobre la placa (mm)	Número de catálogo	Precio
140	2400 ml	239	81	<a href="#">YV-34548-27</a>	
190	5800 ml	296	115	<a href="#">YV-34548-28</a>	
230	10,500 ml	344	120	<a href="#">YV-34548-29</a>	

[YV-06518-30](#) Placa de desecador; porcelana, 140 mm de diám

[YV-06518-40](#) Placa de desecador; porcelana, 190 mm de diám

[YV-06518-50](#) Placa de desecador; porcelana, 230 mm de diám

**¡Espere!**

**Encontrará más con su distribuidor local**

¡Encuentre más de **100,000** productos para elegir!

