

Desecadores de acrílico apilables con bandejas corredizas

Sin derrames

- Las bandejas profundas mantienen las muestras seguras
- No es necesario lubricar con las puertas herméticas
- Utilícelos en refrigeradores o congeladores para muestras sensibles a la temperatura

Los modelos 08933-00 y -10 tienen paredes de acrílico transparente para ver fácilmente el contenido. Los desecadores proporcionan almacenamiento seco y libre de polvo a 100 °F (38 °C).

Elementos incluidos: dos bandejas de muestra muy profundas y una bandeja de material secante.

Los modelos 08933-20 y -30 tienen todas las características de los desecadores anteriores más un termohigrómetro incorporado. El termohigrómetro tiene un intervalo de temperatura de -58 a 158 °F (-50 a 70 °C) con una precisión de ±1.8 °F hasta 104 °F (40 °C) y un intervalo de humedad de 20 a 95 % con una precisión de ±5 %.

Elementos incluidos: un termohigrómetro con LCD, dos pilas alcalinas AAA, dos bandejas de muestras muy profundas y una bandeja de material secante.



El desecador 08933-20 cuenta con un termohigrómetro digital incorporado.

Dimensiones (An x Al x F)		Número de catálogo	Precio	Estantes de repuesto	
Interior	Dimensiones			N.º de cat.	Precio
Desecadores sin termohigrómetro					
7" x 8½" x 10"	7½" x 9½" x 10½"	YV-08933-00		YV-08933-50	
9" x 10½" x 16"	9½" x 11½" x 17½"	YV-08933-10		YV-08933-60	
Desecadores con termohigrómetro incorporado					
7" x 8½" x 10"	7½" x 9½" x 11½"	YV-08933-20		YV-08933-50	
9" x 10½" x 16"	9½" x 11½" x 18½"	YV-08933-30		YV-08933-60	

[YV-09376-00](#) Pilas de repuesto, AAA. Para el termohigrómetro en los modelos 08933-20 y -30. Paquete de 12

[YV-17030-20](#) Calibración trazable según el NIST para termohigrómetros

Registrador de datos de temperatura/humedad digital

Haga el seguimiento de los datos de temperatura y humedad durante meses con este registrador de datos RH/TempLog. El registrador guarda hasta 130,000 mediciones en intervalos que se pueden seleccionar. El reloj y el calendario incorporados hacen el seguimiento de los datos en tiempo real.



Descripción	N.º de cat.	Precio
Registrador de datos	YV-18003-60	

Gabinets apilables del desecador de acrílico con tomas de gas

Genere una atmósfera sin oxígeno o de gas inerte

- Verifique los niveles de humedad con el higrómetro incorporado
- Tenga un acceso total al interior con la puerta completamente extraíble
- Proteja las muestras sensibles a la luz con las unidades de color ámbar
- Personalice el interior con estantes ajustables

Estos desecadores de servicio pesado están hechos de acrílico de un espesor de ¼" para durabilidad. Las juntas de PVC elásticas de celda cerrada evitan las fugas del sistema. El intervalo de temperatura es de 40 a 120 °F (4 a 49 °C). Todos los modelos tienen dos tomas de gas: entrada de espiga de manguera de ¼"; salida de espiga de manguera de ¼". Los modelos 08900-54 a -64 tienen una división no extraíble que divide la cámara en dos cubículos separados.

Nota: No está diseñado para vacío.

Elementos incluidos: un higrómetro y estantes (los modelos 08900-50 y 52 incluyen dos estantes; incluyen cuatro estantes; soportará 10).

Descripción del adaptador	Dimensiones (An x Al x F)		Número de catálogo	Precio	Estantes adicionales	
	Interior	Dimensiones			N.º de cat.	Precio
Transparente Ámbar	11½" x 11½" x 11½" (29.2 x 29.2 x 29.2 cm)	12" x 12" x 12"	YV-08900-50		YV-08900-80	
		(30.5 x 30.5 x 30.5 cm)	YV-08900-52		YV-08900-81	
Transparente Ámbar	11½" x 23½" x 11½" (29.2 x 59.7 x 29.2 cm)	12" x 24" x 12"	YV-08900-54		YV-08900-80	
		(30.5 x 61.0 x 30.5 cm)	YV-08900-56		YV-08900-81	
Transparente Ámbar	17½" x 17½" x 17½" (44.5 x 44.5 x 44.5 cm)	18" x 18" x 18"	YV-08900-58†		YV-08900-82	
		(45.7 x 45.7 x 45.7 cm)	YV-08900-60†		YV-08900-83	
Transparente Ámbar	23½" x 23½" x 17½" (59.7 x 59.7 x 44.5 cm)	24" x 24" x 18"	YV-08900-62†		YV-08900-84	
		(61.0 x 61.0 x 45.7 cm)	YV-08900-64†		YV-08900-85	

†Se debe enviar en flete motorizado.

[YV-06406-64](#) Mangueras FEP, ¼" de DI. Paquete de 7.6 metros

[YV-31501-40](#) El adaptador de tubería de nylon conecta la manguera a la toma de entrada. Manguera de ¼" NPT(F) x ¼" de DI. Paquete de 2

[YV-31501-41](#) El adaptador de tubería de nylon conecta la manguera a la toma de salida y la manguera de entrada al regulador; manguera de ¼" NPT(F) x ¼" de DI. Paquete de 25



08900-52 Los desecadores de color ámbar protegen los compuestos sensibles a la luz de la luz ultravioleta.