

Aplicador para relleno de frascos de Cole-Parmer®

Rellene frascos con precisión, aun cuando se trata de sustancias químicas fuertes

- Ajuste sencillo de volumen
- Confíe en los volúmenes introducidos; fácil calibración y limpieza

El pistón de PTFE único con junta tórica integrada permite un movimiento suave y alta precisión. Todos los modelos tienen roscas superiores de 30 mm e incluyen adaptadores para botellas de 28 mm, 32 mm, 36 mm, 40 mm y 45 mm.

Elementos incluidos: informe individual de calibración y herramienta de calibración.



Especificaciones

Materiales de piezas húmedas: vidrio de borosilicato, etileno propileno fluorado (FEP) y politetrafluoroetileno (PTFE)

Est. en autoclave: sí

Rango de volumen	Divisiones de la escala	Precisión	Reproducibilidad	Tamaño de botella (incluido)	Número de catálogo	Precio
Solamente dispensadores para botellas						
0.25 a 2.5 ml	0.05 ml	±0.6 %	±0.2 %	—	YV-25208-02	
0.5 a 5 ml	0.1 ml	±0.5 %	±0.1 %	—	YV-25208-04	
1 a 10 ml	0.2 ml	±0.5 %	±0.1 %	—	YV-25208-06	
2.5 a 30 ml	0.5 ml	±0.5 %	±0.1 %	—	YV-25208-08	
5 a 60 ml	1.0 ml	±0.5 %	±0.1 %	—	YV-25208-10	
Dispensadores para botella con botella de plástico						
1 a 10 ml	0.2 ml	±0.5 %	±0.1 %	250 ml	YV-25208-26	
2.5 a 30 ml	0.5 ml	±0.5 %	±0.1 %	500 ml	YV-25208-28	
5 a 60 ml	1.0 ml	±0.5 %	±0.1 %	1000 ml	YV-25208-32	
Dispensadores para botella con botella de vidrio						
0.25 a 2.5 ml	0.05 ml	±0.6 %	±0.2 %	100 ml	YV-25208-12	
0.5 a 5 ml	0.1 ml	±0.5 %	±0.1 %	100 ml	YV-25208-14	
1 a 10 ml	0.2 ml	±0.5 %	±0.1 %	250 ml	YV-25208-16	
2.5 a 30 ml	0.5 ml	±0.5 %	±0.1 %	500 ml	YV-25208-18	
5 a 60 ml	1.0 ml	±0.5 %	±0.1 %	1000 ml	YV-25208-22	
5 a 60 ml	1.0 ml	±0.5 %	±0.1 %	2000 ml	YV-25208-24	

Dispensadores inclinados

El cabezal inclinado permite mediciones precisas

Todos los dispensadores de vidrio presentan un cabezal de administración de volumen fijo asegurado con una $\$$ junta. El matraz se inclina hacia atrás para llenar hasta el volumen deseado, y hacia adelante para dispensar. Se incluye abrazadera.



Volumen	Capacidad del depósito	Tamaño de junta	Número de catálogo	Precio
5 ml	250 ml	24/40	YV-07899-15	
10 ml	500 ml	24/40	YV-07899-20	
15 ml	500 ml	24/40	YV-07899-25	
20 ml	1000 ml	29/42	YV-07899-30	
25 ml	1000 ml	29/42	YV-07899-35	
30 ml	1000 ml	29/42	YV-07899-40	
40 ml	2000 ml	29/42	YV-07899-45	
50 ml	2000 ml	29/42	YV-07899-50	
60 ml	2000 ml	29/42	YV-07899-55	
100 ml	2000 ml	29/42	YV-07899-60	

Dispensadores de bajo perfil Cole-Parmer® Chempette®

Rellene fácilmente bastidores de viales con tubo de extensión

- Ajuste el volumen, la bomba, el relleno; es muy fácil
- Rellene con precisión en todo momento; precisión de $\pm 1.0\%$
- Sin desperdicios; puerto de acceso en la tapa para el reciclaje del reactivo, durante el cebado

Todos los modelos incluyen una botella fuerte y resistente para sustancias químicas y un embudo PP para depositar el relleno fácilmente sin extraer el dispensador.



Especificaciones

Materiales de piezas húmedas: vidrio borosilicato Pyrex®, PTFE, y Tefzel® ETFE

Est. en autoclave: sí

Rango de volumen	Divisiones de la escala	Reproducibilidad	Tamaño de botella (incluido)	Número de catálogo	Precio
0.2 a 1 ml	0.05 ml	±1.0 %	250 ml	YV-07916-10	
0.4 a 2 ml	0.1 ml		250 ml	YV-07916-20	
1 a 5 ml	0.1 ml	±1.0 %	500 ml	YV-07916-30	
2 a 10 ml	0.25 ml		1000 ml	YV-07916-40	

Dispensadores

No más congelamiento del pistón

- No más residuos: el sello de PTFE desplaza el reactivo en el cilindro, y elimina la expansión y la cristalización
- Sin reactivos desperdiciados: la válvula de seguridad dirige el reactivo de regreso durante el cebado

Los modelos 07932-00, 07932-01 y 07932-02 funcionan con botellas con roscas superiores de 33 mm e incluyen adaptadores para botellas de 28 mm, 38 mm y 45 mm. Los modelos 07932-03, 07932-04, y 07932-05 funcionan con botellas con roscas superiores de 45 mm e incluyen adaptadores para botellas de 33 mm y 38 mm.



El dispensador gira 360°; el ajuste de volumen de bloqueo positivo mantiene la configuración.

Especificaciones

Materiales de piezas húmedas: vidrio borosilicato, PP, PTFE, platino/iridio y ETFE

Est. en autoclave: sí

Rango de volumen range	División de escala division	Precisión	Reproducibilidad	Número de catálogo	Precio
0.1 a 2.5 ml	0.05 ml	±0.6 %	≤0.1 %	YV-07932-00	
1 a 5 ml	0.10 ml	±0.5 %		YV-07932-01	
2 a 10 ml	0.20 ml	±0.5 %		YV-07932-02	
5 a 25 ml	0.50 ml	±0.5 %	≤0.1 %	YV-07932-03	
10 a 50 ml	1.00 ml	±0.5 %		YV-07932-04	
20 a 100 ml	1.00 ml	±0.5 %		YV-07932-05	