

## Garrafones para productos químicos, PP

No afecte la esterilidad: completamente esterilizables en autoclave

**NUEVO**

- Elimine la contaminación: seleccione los cierres de alta pureza C-Flex® o Sani-Tech®
- Basta de problemas de transporte: fácil traslado con las manijas en la parte superior e inferior
- Basta de fugas: el cierre EZ Top® ofrece conexiones superiores a prueba de fugas
- El polipropileno (PP) con resistencia química está libre de BPA y se puede calentar hasta 275 °F (135 °C)



Litros (galones)	Tamaño de tapa	Espita	Número de catálogo	Precio/pqte.
10 (2.6)	83 mm	No	<a href="#">YV-62500-01</a>	
		Sí	<a href="#">YV-62500-03</a>	
20 (5.3)	120 mm	No	<a href="#">YV-62500-05</a>	
		Sí	<a href="#">YV-62500-07</a>	
40 (10.5)	120 mm	No	<a href="#">YV-62500-09</a>	
		Sí	<a href="#">YV-62500-11</a>	

Cierres de contenedores EZ Top® de alta pureza

Se adaptan al tamaño de los garrafones para productos químicos	Material	Cant. de puertos	Número de catálogo	Precio
10 l (2.6 gal.)	C-Flex	2	<a href="#">YV-62500-47</a>	
	Sani-Tech	3	<a href="#">YV-62500-53</a>	
20 l (5.3 gal.)	C-Flex	2	<a href="#">YV-62500-49</a>	
	Sani-Tech	3	<a href="#">YV-62500-55</a>	
40 l (10.5 gal.)	C-Flex	2	<a href="#">YV-62500-51</a>	
	Sani-Tech	3	<a href="#">YV-62500-57</a>	

[YV-62500-41](#) Tapa de repuesto EZ Top para contenedores cerrados, 83 mm. 2/pqte.

[YV-62500-43](#) Tapa de repuesto EZ Top para contenedores cerrados, 120 mm. 2/pqte.

[YV-62500-45](#) Espita de repuesto, para todos los tamaños. 2/pqte.

## Bidón dispensador con manija, HDPE

Ahorre espacio

**NUEVO**

- Maximice el espacio de almacenamiento con el exclusivo diseño cúbico
- Mantenga las soluciones acuosas a mano gracias a la facilidad de dispensación
- Conozca los niveles de muestra con las graduaciones moldeadas
- La espita de LDPE roscado cuenta con un vástago de 35 mm para facilitar la dispensación



Litros (galones)	Tamaño de tapa	Número de catálogo	Precio/pqte.
20 (5)	70 mm	<a href="#">YV-06034-00</a>	

## Garrafones para productos químicos que cumplen con las normas de la FDA, PP

Logre un mejor agarre con el diseño de dos manijas

- Dispense las soluciones con más rapidez con los modelos de espita opcional: admiten mangueras de 1/4", 1/2", o 5/8" de DI
- Tapa de polipropileno (PP) a prueba de fugas
- Esterilizables en autoclave



Litros (galones)	Tamaño de tapa	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte.
<b>Garrafones para productos químicos que cumplen con las normas de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y USP Clase VI</b>				
10 (2½)	83B	<a href="#">YV-06063-12</a>	1	
20 (5)	83B	<a href="#">YV-06063-22</a>		
50 (13)	83B	<a href="#">YV-06063-32</a>		
<b>Garrafones con espita para productos químicos que cumplen con las normas de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y USP Clase VI</b>				
10 (2½)	83B	<a href="#">YV-06064-50</a>	1	
20 (5)	83B	<a href="#">YV-06064-60</a>		
50 (13)	83B	<a href="#">YV-06064-70</a>		

## Garrafones de revestimiento grueso para productos químicos Cole-Parmer®, HDPE

**NUEVO**

No se preocupe por el envío.

- Resistente a la mayoría de las sustancias químicas
- Transporte sin esfuerzo con la manija abatible para servicio pesado

Los garrafones de boca angosta para productos químicos incluyen una junta tórica de goma y un cierre de HDPE con orificios para etiquetas de identificación.

Los garrafones de boca ancha para productos químicos cuentan con un tapón de LDPE de inserción en el cuello para ofrecer el máximo de seguridad.



**Cole-Parmer®**

Capacidad en l (gal)	Tamaño de tapa (mm)	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte.
<b>Garrafón de boca angosta para productos químicos</b>				
5 (1¼)	46	<a href="#">YV-06035-93</a>	1	
10 (2½)	55	<a href="#">YV-06035-95</a>	1	
25 (6½)	55	<a href="#">YV-06035-97</a>	1	
50 (13)	55	<a href="#">YV-06035-99</a>	1	
<b>Garrafones de boca angosta para productos químicos con espita</b>				
5 (1¼)	46	<a href="#">YV-06035-81</a>	1	
10 (2½)	55	<a href="#">YV-06035-83</a>	1	
25 (6½)	55	<a href="#">YV-06035-85</a>	1	
50 (13)	55	<a href="#">YV-06035-87</a>	1	
<b>Garrafones de boca ancha para productos químicos con inserto de cuello</b>				
5 (1¼)	90	<a href="#">YV-06035-89</a>	1	
10 (2½)	120	<a href="#">YV-06035-91</a>	1	

[YV-06035-76](#) Espita de repuesto