

Guantes criogénicos

Evite que se le congelen las manos

- Protección a temperaturas tan bajas como -256 °F (-160 °C)
- Ofrecen máxima protección, a la vez que mantienen la flexibilidad

Los guantes resistentes al agua brindan protección en sistemas cerrados. El revestimiento de tejido lo mantendrá cálido y cómodo.

Los guantes a prueba de agua tienen un exterior de nylon y un revestimiento impermeable sin costuras. Los guantes lo mantienen seco y absorben la humedad de las manos. Los guantes **Cryo-Industrial**® tienen un envoltorio externo sólido, resistente a la abrasión, que protege el guante y proporciona un excelente agarre para aplicaciones de servicio pesado. El revestimiento a prueba de agua protege contra salpicaduras criogénicas y el revestimiento interior absorbe la humedad de las manos para aumentar la comodidad.

Nota: No sumerja los guantes en nitrógeno líquido.



Descripción	Tamaño	Longitud	Número de catálogo	Precio por par
Guantes Cryo-Glove resistentes al agua				
A la muñeca	Medianos	12" (30 cm)	YV-09113-02	
	Grandes		YV-09113-04	
Hasta la mitad del brazo	Medianos	15" (38 cm)	YV-09113-12	
	Grandes		YV-09113-14	
	Extragrandes		YV-09113-16	
Al codo	Medianos	19" (48 cm)	YV-09113-22	
	Grandes		YV-09113-24	
	Extragrandes		YV-09113-26	
Guantes Cryo-Glove a prueba de agua				
Hasta la mitad del brazo	Medianos	15" (38 cm)	YV-09113-30	
	Grandes		YV-09113-32	
	Extragrandes		YV-09113-34	
Al codo	Medianos	19" (48 cm)	YV-09113-35	
	Grandes		YV-09113-37	
	Extragrandes		YV-09113-39	
Guantes Cryo-Industrial para servicio pesado				
Hasta la mitad del brazo	Medianos	15" (38 cm)	YV-09113-62	
	Grandes		YV-09113-64	
	Extragrandes		YV-09113-66	

Guantes Drybox

Proteja todo el brazo

- Protección sin costuras hasta los hombros

Los guantes de neopreno tienen alta resistencia a la tensión y flexibilidad para los trabajos que requieren alta sensibilidad y buena destreza.

Los guantes **Hypalon**® ofrecen protección sobresaliente contra la abrasión y resistencia al ozono o a sustancias químicas oxidantes. La suavidad natural mejora la comodidad del trabajador.

Los guantes de butilo ofrecen la máxima impermeabilidad al agua, a los vapores y a los gases. Mantiene la flexibilidad incluso a temperaturas bajas, y son resistentes a los solventes oxigenados y a la mayoría de las sustancias químicas oxidantes.



Material	Tamaño	Longitud	Espesor	Número de catálogo	Precio por par
Neopreno	9¼	32" (81 cm)	15 mm	YV-86569-00	
			30 mm	YV-86569-02	
Hypalon	9¼	32" (81 cm)	15 mm	YV-86569-10	
			30 mm	YV-86569-12	
Butilo	9¼	32" (81 cm)	15 mm	YV-86569-20	
			30 mm	YV-86569-22	

Kits de guantes de goma aislante

No afecte la seguridad cuando trabaje con electricidad

- Incluye todo lo necesario: guantes de goma con aislamiento, protector de cuero adecuado y bolsa de almacenamiento
- Proteja los guantes de cortes, abrasión y perforaciones con el protector de cuero incluido

Consejo: Según la NFPA 70E, todo voltaje superior a 50 voltios requiere guantes de goma con aislamiento.



Hecho en EEUU

Los kits incluyen protector de cuero, bolsa de almacenamiento y guantes de goma con aislamiento.



Clase	Longitud	Voltaje máximo de uso de CA/CC	Tamaño	Guantes rojos		Guantes negros		Guantes amarillos	
				Número de catálogo	Precio	Número de catálogo	Precio	Número de catálogo	Precio
00	11" (279 mm)	500 / 750	8	YV-86435-00		YV-86435-05		—	—
00	11" (279 mm)	500 / 750	9	YV-86435-01		YV-86435-06		—	—
00	11" (279 mm)	500 / 750	10	YV-86435-02		YV-86435-07		—	—
00	11" (279 mm)	500 / 750	11	YV-86435-03		YV-86435-08		—	—
00	11" (279 mm)	500 / 750	12	YV-86435-04		YV-86435-09		—	—
0	11" (279 mm)	1000 / 1500	8	YV-86435-10		YV-86435-15		YV-86435-20	
0	11" (279 mm)	1000 / 1500	9	YV-86435-11		YV-86435-16		YV-86435-21	
0	11" (279 mm)	1000 / 1500	10	YV-86435-12		YV-86435-17		YV-86435-22	
0	11" (279 mm)	1000 / 1500	11	YV-86435-13		YV-86435-18		YV-86435-23	
0	11" (279 mm)	1000 / 1500	12	YV-86435-14		YV-86435-19		YV-86435-24	
2	14" (356 mm)	17,000 / 25,500	8	—	—	YV-86435-25		—	—
2	14" (356 mm)	17,000 / 25,500	9	—	—	YV-86435-26		—	—
2	14" (356 mm)	17,000 / 25,500	10	—	—	YV-86435-27		—	—
2	14" (356 mm)	17,000 / 25,500	11	—	—	YV-86435-28		—	—
2	14" (356 mm)	17,000 / 25,500	12	—	—	YV-86435-29		—	—