

Kit de herramientas profesional Esté a la altura de sus exigencias

Este amplio kit de 148 piezas cuenta con todas las herramientas necesarias para la mayoría de las aplicaciones, con 40 herramientas de mano, 44 puntas de destornillador intercambiables, 64 dados y accesorios. Todas las herramientas son de grado industrial y cumplen con las especificaciones de ANSI/ASME.



Contiene:

- Llave de trinquete de 3/8"
- Extensión de 3/8", 3"
- Extensión de 3/8", 6"
- 8 dados SAE de 3/8"
- 8 dados métricos de 3/8"
- 5 dados SAE profundos de 3/8"
- 5 dados SAE métricos de 3/8"
- Llave de trinquete de 1/2"
- Extensión de 1/2", 5"
- 5 dados SAE de 1/2"
- 5 dados métricos de 1/2"
- Llave de trinquete de 1/4"
- Extensión de 1/4", 3"
- 10 dados SAE de 1/4"
- 10 dados métricos de 1/4"
- Adaptador de 3/8" hembra a 1/4" macho
- 6 llaves combinadas SAE
- 6 llaves combinadas métricas
- 18 llaves hexagonales SAE con soportes
- Llave de punta magnética
- 44 puntas (incluye planas, Phillips®, Torx® y hexagonales)
- 4 destornilladores: planos de 1/4" x 4", planos de 3/16" x 3", n.º 2 x 4" Phillips, n.º 1 x 3" Phillips)
- Alicata de punta larga de 8"
- Alicata diagonal de 6"
- Estuche rígido

Descripción	Número de catálogo	Precio
Kit de herramientas profesional	YV-97105-64	

Kits de herramientas para técnicos Repare cualquier cosa

Estos kits de herramientas cuentan con 53 herramientas de mano individuales, 31 puntas y mangos intercambiables de destornilladores/llaves de tuercas y dos kits especializados de destornilladores/llaves de tuercas.

Contiene:

- 3 mangos: común, trinquete común y trinquete en T
- 1 mango amplificador de torsión
- 2 extensiones
- 1 escariador
- 4 puntas para tornillos planos
- 3 puntas para tornillos Phillips®
- 9 puntas Bristol de seis ranuras
- 9 puntas hexagonales Allen®
- 1 asidor de punta recta
- 1 llave ajustable
- 1 alicata ajustable pequeño
- 1 alicata de punta larga
- 1 alicata utilitario
- 2 alicates diagonales
- 1 alicata de punta fina
- 1 alicata de punta de cigüeña
- 1 tijera eléctrica
- 1 pelacables/cortador de cables
- 1 cuchillo de electricista
- 1 mini llave
- 5 destornilladores de trinquete desplazados
- 1 herramienta destornillador/llave de tuercas combinada
- 1 punta de destornillador reversible doble
- 12 destornilladores planos
- 4 destornilladores Phillips
- 2 destornilladores hexagonales
- 8 llaves de tuercas de eje hueco
- 2 llaves de tuercas magnéticas
- 10 llaves de tuercas pequeñas
- Caja de transporte



09900-70



09900-82

Descripción	Número de catálogo	Precio
Kit de herramientas en caja de polietileno	YV-09900-70	
Kit de herramientas en caja de polietileno con ruedas	YV-09900-82	

Adhesivos de epoxi y uretano

Adhesivos de un solo uso ideales para los trabajos rápidos de reparación

– Selección completa de epoxis para todas sus necesidades de mantenimiento.

Los epoxis y los uretanos vienen en paquetes muy útiles de 3.5 gramos, dos componentes y palillos mezcladores. Elija entre los paquetes individuales o dos opciones de kit que proporcionan una variedad de 100 epoxis y uretanos. Los kits están disponibles como una caja de herramientas con una bandeja extraíble o un maletín dividido en 15 compartimentos.

Elementos incluidos: los paquetes incluyen 10 paquetes de epoxi o uretano y palillos mezcladores. Los kits (que se venden en la tabla a continuación) incluyen 100 palillos de mezcla;

30 paquetes de epoxi de fraguado rápido (08778-02); 10 paquetes de epoxi resistente al corrimiento y de fraguado rápido (08778-04) y otros 10 de epoxi de uso general (08778-06); 5 paquetes de: epoxi de alta resistencia al despegue (08778-08), epoxi mecanizable (08778-10), epoxi para superficies mojadas (08778-12), uretano de uso general (08778-20), uretano de alta resistencia al despegue (08778-22), uretano de alta resistencia al cizallamiento (08778-24), epoxi de endurecimiento normal, epoxi transparente, silicona de fraguado rápido y un limpiador de manos.



Descripción	Aplicaciones	Intervalo de temperatura	Tiempo de fraguado	Tiempo de curado	Cant./pqte.	Número de catálogo	Precio/pqte.
Epoxi, fraguado rápido	Madera, metal, vidrio, piedra, hormigón y cuero	-20 a 180 °F	3 a 5 min	24 horas	10	YV-08778-02	
Epoxi, fraguado rápido, resistente al corrimiento	Madera, metal, vidrio, cerámica, cuero y goma; no se desplazará ni goteará en aplicaciones verticales o colgantes.	-20 a 180 °F	3 a 5 min	24 horas	10	YV-08778-04	
Epoxi, de uso general	Madera, metal, plástico, goma, fibra de vidrio, tela y cerámica.	-30 a 200 °F	3 horas	7 días	10	YV-08778-06	
Epoxi, alta resistencia al despegue	Madera, metal, mampostería, goma, poliestireno, ABS y nylon; resistente, con resistencia a las vibraciones.	-40 a 250 °F	4 horas	7 días	10	YV-08778-08	
Epoxi, fraguado rápido, mecanizable	Madera, metales y plásticos duros; perforación, roscado y lijado.	-20 a 300 °F	25 min	14 días	10	YV-08778-10	
Epoxi, aplicación de parches en superficies mojadas	Madera, vidrio, piedra, fibra de vidrio, hormigón, y metal; uso en superficies húmedas y subacuático.	-20 a 225 °F	25 min	7 días	10	YV-08778-12	
Uretano, de uso general	La mayoría de los metales, vidrio, plásticos, goma y cuero; rodillos y telas engomadas.	-40 a 150 °F	8 min	7 días	10	YV-08778-20	
Uretano, alta resistencia al despegue	Plásticos, goma, cuero y porcelana; reparaciones en automotores.	-40 a 175 °F	4 a 8 min	24 horas	10	YV-08778-22	

[YV-08778-30](#) **Kit de caja de herramientas**, incluye 100 palillos mezcladores y una variedad de 100 epoxis y uretanos (consulte más arriba para conocer el detalle de la variedad)

[YV-08778-32](#) **Kit de maletín**, incluye 100 palillos mezcladores y una variedad de 100 epoxis y uretanos (consulte más arriba para conocer el detalle de la variedad)