

Hidrómetros de vidrio para gravedad específica

- La temperatura estándar es de 60 °F (15.6 °C).
- Los hidrómetros de forma simple poseen números de serie individuales para identificarlos con facilidad.
- Garantice la precisión con una declaración de precisión en varios idiomas suministrada por el fabricante.
- Todos los hidrómetros están completamente libres de mercurio.

Los hidrómetros de precisión de forma simple tienen divisiones de 0.0005 y un lastre de metal.

Los hidrómetros de forma simple ASTM, están diseñados según los requisitos de exactitud de ASTM y tienen escalas fijadas con epoxi transparente para mayor durabilidad. Tienen lastre de metal.

Los hidrómetros de precisión de forma combinada corresponden a la fusión entre un hidrómetro y un termómetro en una unidad cómoda. Estos termohidrómetros tienen un líquido de rendimiento orgánico totalmente libre de mercurio y tienen parafina en cera y lastre de granalla de acero.



Para líquidos más livianos que el agua

Hidrómetros para fines generales, forma simple

Rango	Divisiones	Longitud	Número de catálogo	Precio
0.600 a 0.670	0.001	165 mm	YV-08298-46	
0.640 a 0.710	0.001	165 mm	YV-08298-47	
0.650 a 1.000	0.005	300 mm	YV-08299-09	
0.690 a 0.800	0.002	165 mm	YV-08298-11	
0.700 a 0.770	0.001	165 mm	YV-08298-17	
0.700 a 0.810	0.001	300 mm	YV-08298-27	
0.760 a 0.830	0.001	165 mm	YV-08298-19	
0.790 a 0.900	0.002	165 mm	YV-08298-13	
0.800 a 0.910	0.001	300 mm	YV-08298-29	
0.820 a 0.890	0.001	165 mm	YV-08298-21	
0.880 a 0.950	0.001	165 mm	YV-08298-23	
0.890 a 1.000	0.002	165 mm	YV-08298-15	
0.900 a 1.000	0.001	300 mm	YV-08298-31	
0.940 a 1.010	0.001	165 mm	YV-08298-25	

Hidrómetros de precisión, forma simple

Rango	Divisiones	Longitud	Número de catálogo	Precio
0.600 a 0.670	0.0005	325 mm	YV-08298-51	
0.640 a 0.710	0.0005	325 mm	YV-08298-53	
0.700 a 0.770	0.0005	325 mm	YV-08298-55	
0.760 a 0.830	0.0005	325 mm	YV-08298-57	
0.820 a 0.890	0.0005	325 mm	YV-08298-59	
0.880 a 0.950	0.0005	325 mm	YV-08298-61	
0.940 a 1.010	0.0005	325 mm	YV-08298-63	

Hidrómetros ASTM, forma simple

N.º de ASTM	Rango	Divisiones	Longitud	Número de catálogo	Precio
82H	0.650 a 0.700	0.0005	330 mm	YV-08297-81	
83H	0.700 a 0.750	0.0005	330 mm	YV-08297-83	
84H	0.750 a 0.800	0.0005	330 mm	YV-08297-85	
85H	0.800 a 0.850	0.0005	330 mm	YV-08297-87	
86H	0.850 a 0.900	0.0005	330 mm	YV-08297-89	
87H	0.900 a 0.950	0.0005	330 mm	YV-08297-91	
88H	0.950 a 1.000	0.0005	330 mm	YV-08297-93	
89H	1.000 a 1.050	0.0005	330 mm	YV-08297-95	
102H	0.650 a 0.700	0.001	260 mm	YV-08297-97	
103H	0.700 a 0.750	0.001	260 mm	YV-08297-99	
104H	0.750 a 0.800	0.001	260 mm	YV-08298-01	
105H	0.800 a 0.850	0.001	260 mm	YV-08298-03	
106H	0.850 a 0.900	0.001	260 mm	YV-08298-05	
107H	0.900 a 0.950	0.001	260 mm	YV-08298-07	
108H	0.950 a 1.000	0.001	260 mm	YV-08298-09	

Hidrómetros de precisión, forma combinada

Rango	Divisiones	Intervalo de temperatura	Divisiones	Longitud	Número de catálogo	Precio
0.700 a 0.810	0.001	0 a 150 °F	2 °F	381 mm	YV-08297-57	
0.800 a 0.910	0.001	0 a 150 °F	2 °F	381 mm	YV-08297-59	
0.900 a 1.000	0.001	0 a 150 °F	2 °F	381 mm	YV-08297-61	

Para líquidos más pesados que el agua

Hidrómetros para fines generales, forma simple

Rango	Divisiones	Longitud	Número de catálogo	Precio
1.000 a 1.070	0.001	165 mm	YV-08298-60	
1.000 a 1.220	0.002	300 mm	YV-08298-84	
1.000 a 1.250	0.005	165 mm	YV-08298-50	
1.000 a 1.600	0.005	300 mm	YV-08298-80	
1.000 a 2.000	0.01	300 mm	YV-08298-94	
1.060 a 1.130	0.001	165 mm	YV-08298-62	
1.120 a 1.190	0.001	165 mm	YV-08298-64	
1.180 a 1.250	0.001	165 mm	YV-08298-66	
1.200 a 1.420	0.002	300 mm	YV-08298-86	
1.200 a 1.450	0.005	165 mm	YV-08298-52	
1.240 a 1.310	0.001	165 mm	YV-08298-68	
1.300 a 1.370	0.001	165 mm	YV-08298-70	
1.360 a 1.430	0.001	165 mm	YV-08298-48	
1.400 a 1.620	0.002	300 mm	YV-08298-88	
1.400 a 1.650	0.005	165 mm	YV-08298-54	
1.420 a 1.490	0.001	165 mm	YV-08298-72	
1.480 a 1.550	0.001	165 mm	YV-08298-74	
1.540 a 1.610	0.001	165 mm	YV-08298-76	
1.500 a 2.000	0.005	300 mm	YV-08298-82	
1.600 a 1.670	0.001	165 mm	YV-08298-78	
1.600 a 1.820	0.002	300 mm	YV-08298-90	
1.600 a 1.850	0.005	165 mm	YV-08298-56	
1.660 a 1.730	0.001	165 mm	YV-08298-49	
1.720 a 1.790	0.001	165 mm	YV-08294-91	
1.780 a 1.850	0.001	165 mm	YV-08294-93	
1.800 a 2.000	0.002	300 mm	YV-08298-92	
1.800 a 2.000	0.001	165 mm	YV-08298-58	
1.840 a 1.920	0.001	165 mm	YV-08294-95	
1.900 a 1.970	0.001	165 mm	YV-08298-96	
1.970 a 2.040	0.001	165 mm	YV-08298-97	

Hidrómetros de precisión, forma simple

Rango	Divisiones	Longitud	Número de catálogo	Precio
1.000 a 1.070	0.0005	325 mm	YV-08298-65	
1.060 a 1.130	0.0005	325 mm	YV-08298-67	
1.120 a 1.190	0.0005	325 mm	YV-08298-69	
1.180 a 1.250	0.0005	325 mm	YV-08298-71	
1.240 a 1.310	0.0005	325 mm	YV-08298-73	
1.300 a 1.370	0.0005	325 mm	YV-08298-75	
1.360 a 1.430	0.0005	325 mm	YV-08298-77	
1.420 a 1.490	0.0005	325 mm	YV-08298-79	
1.480 a 1.550	0.0005	325 mm	YV-08298-81	
1.540 a 1.610	0.0005	325 mm	YV-08298-83	
1.600 a 1.670	0.0005	325 mm	YV-08298-85	
1.660 a 1.730	0.0005	325 mm	YV-08299-01	
1.720 a 1.790	0.0005	325 mm	YV-08298-87	
1.780 a 1.850	0.0005	325 mm	YV-08298-89	
1.840 a 1.920	0.0005	325 mm	YV-08299-03	

Hidrómetros ASTM, forma simple

N.º de ASTM	Rango	Divisiones	Longitud	Número de catálogo	Precio
125H	1.000 a 1.050	0.001	260 mm	YV-08297-80	
126H	1.050 a 1.100	0.001	260 mm	YV-08297-82	
127H	1.100 a 1.150	0.001	260 mm	YV-08297-84	
128H	1.150 a 1.200	0.001	260 mm	YV-08297-86	
129H	1.200 a 1.250	0.001	260 mm	YV-08297-88	
130H	1.250 a 1.300	0.001	260 mm	YV-08297-90	
131H	1.300 a 1.350	0.001	260 mm	YV-08297-92	
133H	1.400 a 1.450	0.001	260 mm	YV-08297-94	

Hidrómetros de precisión, forma combinada

Rango	Divisiones	Intervalo de temperatura	Divisiones	Longitud	Número de catálogo	Precio
1.000 a 1.220	0.002	0 a 150 °F	2 °F	381 mm	YV-08297-63	
1.200 a 1.420	0.002	0 a 150 °F	2 °F	381 mm	YV-08297-65	
1.400 a 1.620	0.002	0 a 150 °F	2 °F	381 mm	YV-08297-67	
1.600 a 1.820	0.002	0 a 150 °F	2 °F	381 mm	YV-08297-69	
1.800 a 2.000	0.002	0 a 150 °F	2 °F	381 mm	YV-08299-07	

Para líquidos considerablemente más pesados que el agua

Hidrómetros para fines generales, forma simple

Rango	Divisiones	Longitud	Número de catálogo	Precio
2.000 a 3.000	0.01	300 mm	YV-08298-98	