

### Accesorios para mangueras

#### Cortador portátil para mangueras

Hoja de acero recubierta con resina de politetrafluoroetileno (PTFE) produce cortes limpios y rectos de mangueras con un diámetro externo de hasta 1 1/4" (corta mangueras de polietileno con un diámetro externo de hasta 1 1/2"). Pida la bolsa de transporte y la cuchilla de repuesto por separado a continuación.



- [YV-06438-90](#) Cortador de mangueras portátil
- [YV-06438-81](#) Bolsa para el cortador de mangueras
- [YV-06438-92](#) Cuchilla de repuesto para el cortador de mangueras portátil 06438-90

#### Cortador de mangueras de mesa

La hoja de acero realiza cortes en ángulo recto en mangueras de plástico con un diámetro externo entre 1/16" y 5/8".



- [YV-06438-10](#) Cortador de mangueras de sobremesa
- [YV-06438-11](#) Cuchilla de repuesto

#### Uniones plásticas para abrazaderas



Perfectas para líneas de combustible flexibles, líneas de suministro de agua y aplicaciones de líneas de vacío. El cabezal de unión especial curvado para abrazaderas asegura un sello hermético. Las uniones miden 8" L x 0.18" An; diámetro máximo de 1 3/4". La resina negra resiste la degradación causada por la exposición a los rayos UV.

- [YV-95615-00](#) Uniones para abrazaderas, blancas. 100/pqte.
- [YV-95615-10](#) Uniones para abrazaderas, negras. 100/pqte.

#### Abrazaderas de acero inoxidable para mangueras

Alojamiento de SS para la correa y el tornillo, con tornillo de acero al carbono. Accionamiento helicoidal tipo banda.



Diámetro de la abrazadera		Número de catálogo	Precio/pqte de 10
Mín.	Máx.		
7/32"	5/8"	<a href="#">YV-06403-11</a>	
11/16"	1 1/4"	<a href="#">YV-06403-12</a>	
13/16"	1 3/4"	<a href="#">YV-06403-13</a>	
1 1/16"	2"	<a href="#">YV-06403-14</a>	
1 5/16"	2 1/4"	<a href="#">YV-06403-15</a>	
2"	2 3/4"	<a href="#">YV-06403-16</a>	
2 3/4"	3 1/2"	<a href="#">YV-06403-21</a>	
3 1/2"	4 3/8"	<a href="#">YV-06403-22</a>	
4 3/8"	5 1/8"	<a href="#">YV-06403-23</a>	
5 1/8"	5 7/8"	<a href="#">YV-06403-24</a>	
5 1/2"	6 1/4"	<a href="#">YV-06403-25</a>	

#### Kits de abrazaderas plásticas para mangueras Cole-Parmer®

Las abrazaderas blancas de copolímero de acetal o blancas o negras de nylon no se oxidan ni corroen. Se recomiendan para uso continuo a temperatura ambiente para copolímero de acetal hasta 200 °F (93 °C); la temperatura ambiente para abrazaderas de nylon es de 180 °F (82 °C). Las abrazaderas no son conductoras y tienen un rendimiento estable en una amplia variedad de sustancias químicas; las abrazaderas negras resisten la degradación causada por la exposición a los rayos UV.

Una vez que las coloca, las abrazaderas permanecen en su lugar. Para usarlas, solo coloque la abrazadera en la manguera o el conjunto de mangueras y presione las mordazas hasta juntarlas usando un alicate. Pida las abrazaderas en forma individual o en kits. Los kits incluyen un surtido de 170 abrazaderas de entre 0.228" y 1.405" de DI.

- [YV-06832-99](#) Kit de abrazaderas blancas de copolímero acetal para mangueras
- [YV-06420-99](#) Kit de abrazaderas blancas de nylon para mangueras
- [YV-06430-49](#) Kit de abrazaderas negras de nylon para mangueras



#### Abrazaderas blancas de acetal para mangueras

Diámetro interior				Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte
Pulgadas decimales		Milímetros				
Mín.	Máx.	Mín.	Máx.			
0.228	0.256	5.8	6.5	<a href="#">YV-06832-01</a>	100	
0.269	0.291	6.8	7.4	<a href="#">YV-95614-00</a>	100	
0.307	0.342	7.8	8.7	<a href="#">YV-06832-03</a>	100	
0.351	0.394	8.9	10.0	<a href="#">YV-06832-02</a>	100	
0.387	0.440	9.8	11.2	<a href="#">YV-95614-01</a>	100	
0.404	0.452	10.3	11.5	<a href="#">YV-06832-04</a>	100	
0.449	0.511	11.4	13.0	<a href="#">YV-06832-06</a>	100	
0.513	0.586	13.0	14.9	<a href="#">YV-06832-08</a>	100	
0.569	0.650	14.5	16.5	<a href="#">YV-06832-10</a>	100	
0.616	0.707	15.7	18.0	<a href="#">YV-06832-12</a>	100	
0.702	0.801	17.8	20.4	<a href="#">YV-06832-14</a>	100	
0.759	0.848	19.3	21.5	<a href="#">YV-06832-16</a>	100	
0.779	0.899	19.8	22.8	<a href="#">YV-06832-18</a>	100	
0.859	0.989	21.8	25.1	<a href="#">YV-06832-20</a>	100	
0.928	1.072	23.6	27.2	<a href="#">YV-06832-22</a>	100	
0.985	1.135	25.0	28.8	<a href="#">YV-06832-24</a>	100	
1.123	1.296	28.5	32.9	<a href="#">YV-06832-28</a>	50	
1.218	1.405	30.9	35.7	<a href="#">YV-06832-32</a>	50	
1.338	1.566	34.0	39.8	<a href="#">YV-06832-34</a>	50	
1.472	1.724	37.4	43.8	<a href="#">YV-06832-36</a>	50	

#### Abrazaderas de nylon para mangueras

Diámetro interior				Cant./pqte.	Blanca		Negra	
Pulgadas decimales		Milímetros			Número de catálogo	Precio/pqte	Número de catálogo	Precio/pqte
Mín.	Máx.	Mín.	Máx.					
0.246	0.290	5.95	7.5	100	<a href="#">YV-06420-50</a>		<a href="#">YV-06430-07</a>	
0.283	0.312	7.1	7.9	100	<a href="#">YV-06420-52</a>		<a href="#">YV-06430-02</a>	
0.350	0.395	9.1	9.9	100	<a href="#">YV-06420-56</a>		<a href="#">YV-06430-06</a>	
0.360	0.410	9.3	10.5	100	<a href="#">YV-06420-58</a>		<a href="#">YV-06430-08</a>	
0.430	0.480	11.11	12.3	100	<a href="#">YV-06420-60</a>		<a href="#">YV-06430-10</a>	
0.500	0.545	12.7	13.8	100	<a href="#">YV-06420-62</a>		<a href="#">YV-06430-12</a>	
0.525	0.605	13.3	15.4	100	<a href="#">YV-06420-64</a>		<a href="#">YV-06430-14</a>	
0.580	0.660	15.0	16.9	100	<a href="#">YV-06420-66</a>		<a href="#">YV-06430-46</a>	
0.650	0.750	16.6	19.0	100	<a href="#">YV-06420-68</a>		<a href="#">YV-06430-18</a>	
0.750	0.875	19.05	22.2	100	<a href="#">YV-06420-70</a>		<a href="#">YV-06430-20</a>	
0.779	0.899	19.7	22.6	100	<a href="#">YV-06420-72</a>		<a href="#">YV-06430-22</a>	
0.859	0.989	21.8	25.0	100	<a href="#">YV-06420-74</a>		<a href="#">YV-06430-44</a>	
0.900	0.989	23.0	25.0	100	<a href="#">YV-06420-76</a>		<a href="#">YV-06430-26</a>	
0.990	1.135	25.0	28.5	100	<a href="#">YV-06420-78</a>		<a href="#">YV-06430-28</a>	
1.123	1.296	28.5	32.9	50	<a href="#">YV-06420-80</a>		<a href="#">YV-06430-30</a>	
1.250	1.425	31.7	35.9	50	<a href="#">YV-06420-82</a>		<a href="#">YV-06430-32</a>	
1.406	1.610	35.7	40.8	50	<a href="#">YV-06420-84</a>		<a href="#">YV-06430-34</a>	
1.593	1.812	40.4	46.0	50	<a href="#">YV-06420-86</a>		<a href="#">YV-06430-36</a>	
1.790	2.110	45.6	53.5	50	<a href="#">YV-06420-88</a>		<a href="#">YV-06430-38</a>	
1.870	2.125	47.0	52.0	50	<a href="#">YV-06420-90</a>		<a href="#">YV-06430-40</a>	
2.119	2.390	53.5	60.7	25	<a href="#">YV-06420-92</a>		<a href="#">YV-06430-42</a>	