

Matraces de filtrado Marca 65340

La seguridad es primero, no más roturas de vidrios

- Obtenga una vida más larga, con el recubrimiento protector de PVC
- Resistente al choque térmico
- Fácil conexión de mangueras, diámetro interno de 10 mm en tamaños de hasta 1000 ml, 12.5 mm en tamaños de 2000 y 4000 ml
- Esterilizable en autoclave



El revestimiento protector de PVC lo protege a usted y a la vidriería de laboratorio

Capacidad (ml)	Tapón n.º	Rango de graduación (ml)	Graduaciones (ml)	Número de catálogo	Cant/est.	Precio/est.
250	6	75 a 250	25	YV-34577-21	6	
500	7	150 a 500	50	YV-34577-22	6	
1000	8	300 a 1000	50	YV-34577-23	6	
2000	9	600 a 2000	200	YV-34577-24	4	
4000	12	1500 a 4000	500	YV-34577-25	2	

Accesorios

[YV-06414-30](#) Manguera de vacío Tygon®, diámetro interno de 3/8" (para tubulación de 10 mm). 3 m

[YV-06414-40](#) Manguera de vacío Tygon, diámetro interno de 1/2" (para tubulación de 12.5 mm). 3 m

Matraces de filtrado Marca 5340

Obtenga un rendimiento y una durabilidad máxima

- Los matraces de pared gruesa tienen una resistencia mecánica máxima
- Graduados para medidas aproximadas
- Utilice mangueras de 10 mm de diámetro exterior para matraces de 1000 ml; 12.5 mm de diámetro exterior para tamaños de 2000 y 4000 ml
- Hay disponibles también por cajas



Capacidad (ml)	Tapón n.º	Rango de graduación (ml)	Grad. (ml)	Número de catálogo	Cant/pqte	Precio/pqte
250	6	75 a 250	25	YV-34557-01	6	
500	7	150 a 500	50	YV-34557-02	6	
1000	8	300 a 1000	50	YV-34557-03	6	
2000	9	600 a 2000	200	YV-34557-04	1	
4000	12	1500 a 4000	500	YV-34557-05	1	

Accesorios

[YV-06414-20](#) Manguera de vacío Tygon®, diámetro interno de 3/8" (para tubulación de 10 mm). 3 m

[YV-06414-30](#) Manguera de vacío Tygon, diámetro interno de 1/2" (para tubulación de 12.5 mm). 3 m

Matraces de filtrado, PP

Minimice la posibilidad de volcado

- Impide el volcado mediante el brazo lateral en ángulo de 45°
- Resiste un vacío a 30" Hg
- Esterilizable en autoclave



Capacidad		Admite el tapón N°	Número de catálogo	Cant/pqte	Precio/pqte
ml	oz				
500	16	7	YV-06110-10	1	
1000	32	8	YV-06110-20		
2000	64	10	YV-06110-30		

Accesorios

[YV-06414-20](#) Manguera de vacío Tygon®, diámetro interno de 1/4" (para tubulación de 6.5 mm). 3 m

[YV-06414-30](#) Manguera de vacío Tygon®, diámetro interno de 3/8" (para tubulación de 110 mm). 3 m

¡Espere! Encuentre más...
Tapones,
Consulte las páginas 991 a 993

Matraces de filtración

Pared gruesa para un vacío de 29" Hg

- Úselos a temperaturas de hasta 840 °F (450 °C)
- Fije la manguera con diámetro exterior de 5/16" a matraces de 25 a 500 ml; de 3/8" de diámetro exterior a matraces de 1000 a 4000 ml



Capacidad (ml)	Rango de graduación (ml)	Rango de (ml)	Tapón número	Número de catálogo	Cant/est.	Precio/est.
25	5 a 25	5	3	YV-34524-30	18	
50	20 a 50	10	4	YV-34524-32	18	
125	50 a 125	25	5	YV-34524-34	18	
500	150 a 500	50	7	YV-34524-38	18	
1000	300 a 1000	50	8	YV-34524-40	12	
2000	600 a 2000	100	9	YV-34524-42	12	
4000	1500 a 4000	250	12	YV-34524-44	6	

Accesorios

[YV-06414-20](#) Manguera de vacío Tygon®, diámetro interno de 1/4" (para tubulación de 6.5 mm). 3 m

[YV-06414-30](#) Manguera de vacío Tygon, diámetro interno de 3/8" (para tubulación de 10 mm). 3 m