

Matraces de filtración con revestimiento de seguridad

No más limpieza de cristales rotos

- El revestimiento de plástico evita que los vidrios rotos queden desperdigados
- El brazo lateral proporciona una conexión de 1/4" para filtración al vacío
- Esterilizable en autoclave a 250 °F (120 °C)




Capacidad		Admite el tamaño de tapón	Conexión de manguera	Número de catálogo	Cant/est	Precio/est
ml	oz					
125	4	5	#2	YV-34524-49	1	
1000	32	8		YV-34524-51		
2000	64	8		YV-34524-53		
4000	128	8		YV-34524-55		

Matraces de agitadores deflectores

No luce con las abrazaderas

- Los lados deflectores encajan de forma segura en las abrazaderas del agitador
- Obtener una mejor transferencia de oxígeno y aireación de las muestras
- Sin graduaciones
- Cumplimiento: ASTM E, Tipo I, Clase I; Tipo II, Clase I



Capacidad		Diámetro externo aproximado del cuello	Diámetro cuerpo	Número de catálogo	Cant/est	Precio/est
ml	oz					
125	4	25 mm	66 mm	YV-34524-00	6	
250	8	38 mm	82 mm	YV-34524-02	6	
500	16	38 mm	102 mm	YV-34524-04	6	
1000	32	38 mm	128 mm	YV-34524-06	6	
2000	64	38 mm	161 mm	YV-34524-08	6	

Matraces volumétricos, PP

No goteará al invertirse

- Obtenga una mayor precisión en diluciones, calibrados individualmente TC/TD a 20 °C
- Cuentan con un diseño sin menisco
- La versión de 200 ml tiene una graduación extra a 203 ml para determinaciones de DBO y OD
- Esterilizable en autoclave



Capacidad		Límite de error	Número de catálogo	Cant/pqte	Precio/pqte
ml	oz				
50	1 3/4	±0.10 ml	YV-06108-10	1	
100	3	±0.16 ml	YV-06108-20		
200	7	±0.20 ml	YV-06108-30		
250	8	±0.24 ml	YV-06108-40		
500	16	±0.40 ml	YV-06108-50	1	
1000	32	±0.60 ml	YV-06108-60		

Matraces volumétricos Marca 5640

Obtenga diluciones precisas

- Graduación nítidas permanente que facilita la dilución
- Diseño duradero, Clase A para una vida más larga
- Inscripciones en blanco fáciles de leer
- Más tamaños y disponibles por cajas



Capacidad (ml)	Tolerancia (±ml)	Tapón S N°	Número de catálogo	Cant/pqte	Precio/pqte
25	0.03	9	YV-34505-05	6	
50	0.05	9	YV-34505-06	6	
100	0.08	13	YV-34505-07	6	
200	0.10	13	YV-34505-08	6	
250	0.12	16	YV-34505-09	6	
500	0.20	19	YV-34505-10	6	
1000	0.30	22	YV-34505-11	1	
2000	0.50	27	YV-34505-12	1	

¡NO SE ARRIESGUE!

Nuestra base de datos de compatibilidad química brinda información importante acerca de la resistencia a los químicos. Consúltela en ColeParmer.com/ChemChart

