



NUEVO

Matraces volumétricos Colorware

Identifique rápidamente matraces y muestras

- Graduaciones codificados por colores que facilitan la identificación
- Obtenga una mayor precisión con los matraces de clase A calibrados "para contener"
- La graduación no se desgasta, calada en el cuello para una vida más larga
- Cumple con las especificaciones de ASTM E 288, Clase A sin serializar

Capacidad (ml)	Tolerancia (±ml)	Tapón N°	Cant./pqte.	Matraces codificados en azul		Matraces codificados en verde		Matraces codificados en rojo		Matraces codificados en amarillo	
				N.º de cat.	Precio/pqte	N.º de cat.	Precio/pqte	N.º de cat.	Precio/pqte	N.º de cat.	Precio/pqte
25	0.03	9	6	YV-34562-30		YV-34562-10		YV-34562-50		YV-34562-70	
50	0.05	9	6	YV-34562-32		YV-34562-12		YV-34562-52		YV-34562-72	
100	0.08	13	6	YV-34562-34		YV-34562-14		YV-34562-54		YV-34562-74	
250	0.12	16	6	YV-34562-36		YV-34562-16		YV-34562-56		YV-34562-76	
500	0.20	19	6	YV-34562-38		YV-34562-18		YV-34562-58		YV-34562-78	
1000	0.30	22	1	YV-34562-40		YV-34562-20		YV-34562-60		YV-34562-80	

§ Símbolo que se utiliza para designar juntas, tapones y llaves de tres vías intercambiables que cumplen con los requisitos de la norma comercial CS-21 publicada por NIST.



Matraces volumétricos Marca 5580

Diluciones fáciles y precisas, línea definida para volumen preciso

- Construcción duradera para uso repetido
- Vidriería para laboratorio Clase A
- Tapas a presión incluidas en los tamaños de 10 a 2000 ml

Capacidad (ml)	Tolerancia (±ml)	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte	Número de catálogo	Cant./est.	Precio/est.
1	0.01	YV-34560-01	6		YV-34560-21	12	
2	0.015	YV-34560-02	6		YV-34560-22	12	
10	0.02	—	—	—	YV-34560-24	12	
25	0.03	YV-34560-05	6		YV-34560-25	12	
50	0.05	YV-34560-06	6		YV-34560-26	12	
100	0.08	YV-34560-07	6		YV-34560-27	12	
200	0.10	YV-34560-08	6		YV-34560-28	12	
250	0.12	YV-34560-09	6		YV-34560-29	12	
500	0.20	YV-34560-10	6		YV-34560-30	12	
1000	0.30	YV-34560-11	1		YV-34560-31	6	
2000	0.50	YV-34560-12	1		YV-34560-32	4	



Matraces volumétricos de boca ancha

Obtenga muestras y alícuotas más fácil

- Boca ancha que permite un acceso más fácil para las pipetas
- Clase A para diluciones precisas; matraces de 205 ml y bajo las normas ASTM E288
- Esterilizable en autoclave

Capacidad (ml)	Tolerancia (±ml)	Tapón N°	Color de la manija de cierre del tapón de PTFE	Matraces con tapón de PTFE			Matraces con tapón de vidrio		
				N.º de cat.	Cant./est.	Precio/est.	N.º de cat.	Cant./est.	Precio/est.
5	0.08	13	Naranja	YV-34558-30	6		YV-34558-60	6	
10				YV-34558-32			YV-34558-62		
20				YV-34558-34			YV-34558-64		
25	0.08	13	Naranja	YV-34558-36	6		YV-34558-66	6	
50				YV-34558-38			YV-34558-68		
100				YV-34558-40			YV-34558-70		
200	0.2	19	Verde	YV-34558-42	6		YV-34558-72	6	
250				YV-34558-44			YV-34558-74		
500				YV-34558-46			YV-34558-76		
1000	0.3	22	Amarillo	YV-34558-48	1		YV-34558-78	1	
2000				YV-34558-50			YV-34558-80		

§ Símbolo que se utiliza para designar juntas, tapones y llaves de tres vías intercambiables que cumplen con los requisitos de la norma comercial CS-21 publicada por NIST.