

### Accesorios para mezcladoras industriales Aumente al máximo la eficiencia de su mezcladora

#### Impulsores

Todos los impulsores para mezcladoras industriales están fabricados de acero inoxidable 316.


**A. Los impulsores de flujo axial (A-100)** tienen un diseño Superpitch® con relación de paso de 1.5 para favorecer las capacidades de mezcla de lotes más grandes.

**B. Los impulsores marinos** son más adecuados para aplicaciones de propósito general.

**C. Los impulsores de flujo axial de alta eficiencia (A-310)** están diseñados para generar un 50 % más de acción de mezcla y un verdadero patrón de flujo axial.

**D. El impulsor plegable** se ajusta en forma perfecta a aberturas de tapón y puertos estrechos; el diámetro plegado es 1 5/8" (41 mm). El impulsor se abre totalmente durante la mezcla.

**E. Impulsor plegable** con eje integral para mezcladoras de tapón. El eje mide 5/8" diám. x 32"L (16 mm diám. x 813 mm L); impulsor de 1" diám. (25 mm diám.) (plegado).



Clave	Número de catálogo	Diám general, pulg (mm)	Diám interior, pulg (mm)	Precio	
A	<a href="#">YV-50350-00</a>	2.7 (69)	5/8 (16)		
	<a href="#">YV-04317-90</a>	3.6 (91)	5/8 (16)		
	<a href="#">YV-50350-04</a>	4.5 (114)	5/8 (16)		
	<a href="#">YV-50350-06</a>	5.2 (136)	5/8 (16)		
	<a href="#">YV-50350-08</a>	6.0 (152)	5/8 (16)		
	<a href="#">YV-50350-10</a>	7.7 (196)	5/8 (16)		
	<a href="#">YV-50350-20</a>	6.9 (175)	3/4 (19)		
	<a href="#">YV-50350-22</a>	7.7 (196)	3/4 (19)		
	<a href="#">YV-50350-24</a>	8.9 (226)	3/4 (19)		
	<a href="#">YV-50350-26</a>	9.4 (239)	3/4 (19)		
B	<a href="#">YV-50350-28</a>	10.0 (254)	3/4 (19)		
	<a href="#">YV-50350-30</a>	11.4 (290)	3/4 (19)		
	<a href="#">YV-50509-00</a>	4.0 (102)	1/2 (13)		
	<a href="#">YV-50509-10</a>	4.0 (102)	5/8 (16)		
	C	<a href="#">YV-50350-40</a>	3.8 (96)	5/8 (16)	
		<a href="#">YV-50350-42</a>	4.5 (114)	5/8 (16)	
		<a href="#">YV-50350-44</a>	8.8 (224)	3/4 (19)	
		<a href="#">YV-50350-46</a>	10.0 (254)	3/4 (19)	
		<a href="#">YV-50350-48</a>	11.8 (300)	3/4 (19)	
		<a href="#">YV-50350-82</a>	7.6 (193)	3/4 (19)	
<a href="#">YV-50350-84</a>		11.2 (284)	3/4 (19)		
<a href="#">YV-50350-86</a>		12.8 (325)	3/4 (19)		
D	<a href="#">YV-50350-88</a>	6.3 (160)	3/4 (19)		
	<a href="#">YV-50509-20</a>	3.75 (95)	5/8 (16)		
E	<a href="#">YV-04317-80</a>	3 (76)	5/8 (16)		

†Acero inoxidable 304

#### Ejes

**YV-04317-82 Eje** para mezcladoras de montaje con abrazadera en tanques, SS 316. Mide 5/8" diám. x 36"L (16 mm diám. x 914 mm L)

**YV-50350-52 Eje**; SS 316, 5/8" de diám. x 48"L (16 mm de diám. x 1219 mm L)

**YV-50350-55 Eje**; SS 316, 3/4" de diám. x 60"L (19 mm de diám. x 1524 mm L)

#### Lubricadores para aire y filtros/reguladores

Controle el flujo de aire desde 1 a 20 scfm. Elimine entre el 95 y el 98 % de los contaminantes líquidos. Use aceite para uso ligero (80 a 160 SSU) con el lubricador. La presión máxima de funcionamiento es 150 psi; el medidor mide hasta 160 psi.

**YV-07042-70 Lubricador para aire**, 1/4" NPT(F)

**YV-07042-75 Filtro/regulador**; 5 µm, 1/4" NPT(F)

**YV-07042-80 Filtro de repuesto** para 07042-75

**YV-06349-32 Casquillo reductor**; 3/8" NPT(M) x 1/4" NPT(F), nylon. Paquete de 6

**YV-06349-71 Boquilla**; 1/4" NPT(M), nylon. Paquete de 6

### Mezcladoras para tambor/barril de servicio pesado

#### Opciones versátiles de montaje para satisfacer sus necesidades

Los tornillos manuales ajustables aseguran el modelo de labio de tambor al borde de tambores de 55 galones (200 litros). El modelo de abrazadera en C se monta en cualquier tanque o tambor de parte superior abierta y le permite ajustar el ángulo de la mezcladora. El modelo de montaje NPT(M) de 2" NPT(M) se atornilla en forma directa en un tapón hembra estándar de 2" (51 mm) para mantener fuera los olores y la suciedad.

Los modelos de montaje de labio de tambor y NPT(M) incluyen un impulsor plegable que pasa a través del tapón y se conecta al eje con el tornillo de ajuste y se abre a un diámetro máximo de 3 3/4" (95 mm) durante el funcionamiento. Los modelos de abrazadera en C incluyen un impulsor fijo de 4" (102 mm) y están diseñados para uso con un tanque abierto. Todas las mezcladoras permiten una velocidad máxima de 1725 rpm.

**Elementos incluidos:** eje de SS 316 de 5/8" (16 mm) diám.; impulsor plegable de SS 316 de 3 3/4" (95 mm) diám. (máx.) (modelos de montaje de labio de tambor y NPT(M) o impulsor de SS 316 de 4" (102 mm) diám. (modelos de abrazadera en C).



Solo motores eléctricos

Descripción	hp	Torsión máx (pulg.-oz)	Longitud del eje, pulg (mm)	Fuente de poder	Número de catálogo	Precio
<b>Mezcladoras de motor eléctrico</b>						
Labio de tambor	1/4	144	33 1/8 (841)	115/230 VCA, 60 Hz	<a href="#">YV-04318-10</a>	
Abrazadera en C			32 (813)		<a href="#">YV-04318-15</a>	
NPT(M) de 2" (51 mm)			29 (737)		<a href="#">YV-50500-00</a>	
Labio de tambor	1/2	288	33 1/8 (841)	115/230 VCA, 60 Hz	<a href="#">YV-04318-20</a>	
Abrazadera en C			32 (813)		<a href="#">YV-04318-25</a>	
NPT(M) de 2" (51 mm)			29 (737)		<a href="#">YV-50500-20</a>	
<b>Mezcladoras de motor neumático</b>						
Labio de tambor	1/2 a 80 psi (presión máx)	288	33 1/8 (841)	Aire	<a href="#">YV-04318-40</a>	
Abrazadera en C			35 (889)		<a href="#">YV-04318-50</a>	
NPT(M) de 2" (51 mm)			29 (737)		<a href="#">YV-50500-20</a>	

#### Accesorios

**YV-50509-20 Impulsor plegable de repuesto**, 3 3/4" diám. x 5/8" diám. interior (95 mm diám. x 16 mm diám. interior) (máx.)

**YV-50509-10 Impulsor fijo de repuesto**, 4" diám. x 5/8" diám. interior (102 mm diám. x 16 mm diám. interior)



Mezcladora de servicio pesado 04318-15 con montaje de abrazadera en C



Montaje de labio de tambor



Montaje NPT(M) de 2"