

**Conjuntos Cole-Parmer® de mortero y pistilo, porcelana**

**No más transferencias desordenadas**

- Tubos de descarga para facilitar el vertido
- El conjunto completo incluye mortero y pistilo



Mortero			Pistilo		Número de catálogo	Cant/ pqte	Precio/ pqte
Capacidad (ml)	DE superior (mm)	Alto (mm)	Longitud (mm)	Longitud (mm)			
80	60	50	64	64	<a href="#">YV-63100-54</a>	1	
125	75	50	102	102	<a href="#">YV-63100-56</a>	1	
300	100	90	152	152	<a href="#">YV-63100-58</a>	1	
500	125	90	165	165	<a href="#">YV-63100-60</a>	1	

**Conjuntos Cole-Parmer® de mortero y pistilo, ágata**

**Elimina la contaminación cruzada**

**NUEVO**

- Obtenga resultados óptimos y una limpieza más fácil con la superficie de trituración altamente pulida
- Ágata de dureza natural, 6.5 de dureza en la escala de Mohs
- El conjunto completo (mortero con pistilo) es esterilizable en autoclave



Mortero			Pistilo		Número de catálogo	Cant/ pqte	Precio/ pqte
Capacidad (ml)	DE superior (mm)	Alto (mm)	Longitud (mm)	Longitud (mm)			
3.8	38	25	38	38	<a href="#">YV-63101-30</a>		
8	51	28	50	50	<a href="#">YV-63101-32</a>	1	
40	76	34	76	76	<a href="#">YV-63101-34</a>		
50	89	38	88	88	<a href="#">YV-63101-36</a>		
90	102	41	101	101	<a href="#">YV-63101-38</a>	1	
300	152	65	152	152	<a href="#">YV-63101-40</a>		

**Morteros y pistilos, porcelana**

**Obtener un mejor agarre con pistilo de gran tamaño**

- Vidriados para una limpieza más fácil, a excepción de la parte inferior externa del mortero y de la superficie de trituración
- Pida el mortero y el pistilo por separado
- Esterilizable en autoclave

Pieza	Capacidad (ml)	DE superior (mm)	Altura (mm)	Longitud (mm)	Número de catálogo	Cant/ pqte	Precio/ pqte	Número de catálogo	Cant/ est	Precio/ est
Mortero	65	80	53	—	<a href="#">YV-17820-02</a>	1		<a href="#">YV-17820-22</a>	18	
Pistilo	—	—	—	130	<a href="#">YV-17821-02</a>	1		<a href="#">YV-17821-22</a>	18	
Mortero	145	90	70	—	<a href="#">YV-17820-04</a>	1		<a href="#">YV-17820-24</a>	12	
Pistilo	—	—	—	157	<a href="#">YV-17821-04</a>	1		<a href="#">YV-17821-24</a>	12	
Mortero	275	115	70	—	<a href="#">YV-17820-06</a>	1		<a href="#">YV-17820-26</a>	8	
Pistilo	—	—	—	180	<a href="#">YV-17821-06</a>	1		<a href="#">YV-17821-26</a>	8	
Mortero	400	130	80	—	<a href="#">YV-17820-08</a>	1		<a href="#">YV-17820-28</a>	8	
Pistilo	—	—	—	194	<a href="#">YV-17821-08</a>	1		<a href="#">YV-17821-28</a>	8	
Mortero	750	163	110	—	<a href="#">YV-17820-10</a>	1		<a href="#">YV-17820-30</a>	4	
Pistilo	—	—	—	222	<a href="#">YV-17821-10</a>	1		<a href="#">YV-17821-30</a>	4	
Mortero	1900	210	130	—	<a href="#">YV-17820-12</a>	1		<a href="#">YV-17820-32</a>	2	
Pistilo	—	—	—	262	<a href="#">YV-17821-12</a>	1		<a href="#">YV-17821-32</a>	2	
Mortero	4000	283	150	—	—	—		<a href="#">YV-17820-34</a>	1	
Pistilo	—	—	—	280	—	—		<a href="#">YV-17821-34</a>	1	



**Morteros y pistilos, alúmina**

**No es absorbente para brindar una contaminación mínima de la muestra**

- Vidriados para una limpieza más fácil, a excepción de la superficie de trituración y de la parte inferior externa del mortero
- Pida el mortero y el pistilo por separado
- Esterilizable en autoclave

Pieza	Capacidad (ml)	DE superior (mm)	Altura (mm)	Longitud (mm)	Número de catálogo	Cant/ pqte	Precio/ pqte	Número de catálogo	Cant/ est	Precio/ est
Mortero	7	50	26	—	<a href="#">YV-17822-02</a>	1		<a href="#">YV-17822-22</a>	3	
Pistilo	—	—	—	57	<a href="#">YV-17823-02</a>	1		<a href="#">YV-17823-22</a>	3	
Mortero	80	100	47	—	—	—		<a href="#">YV-17822-28</a>	1	
Pistilo	—	—	—	100	—	—		<a href="#">YV-17823-28</a>	1	
Mortero	120	120	57	—	—	—		<a href="#">YV-17822-30</a>	1	
Pistilo	—	—	—	117	—	—		<a href="#">YV-17823-30</a>	1	

