

Tamizadoras y tamices Cole-Parmer® de 3" de diámetro

Acción vibratoria electromagnética y silenciosa para muestras pequeñas

- Control de amplitud de 0 a 100 % para la separación de partículas finas

La tamizadora con capacidad para siete tamices de altura completa de 3" de diámetro es ideal para muestras pequeñas.

La acción vibratoria electromagnética de alta frecuencia con control de amplitud de 0 a 100 % es ideal para las separaciones de partículas finas. La acción de golpeteo accionado por solenoide en línea puede utilizarse durante la vibración para acelerar las separaciones secas. Además, puede utilizar el golpeteo en forma independiente para pruebas de densidad a granel y decantación por golpeteo.

La tamizadora también ofrece controles de activación/desactivación de vibración y un interruptor de modo con temporizador manual. El temporizador digital muestra el tiempo configurado y el tiempo restante para permitir resultados confiables y repetibles.

Elementos incluidos: un cable de alimentación de 1.8 m. Los tamices se venden por separado (consulte a continuación).



Especificaciones

Frecuencia: 60 golpeteos por minuto

Frecuencia de vibración: 3600 vpm

Intervalo del temporizador digital: 1 s a 99 min, 59 s (± 0.03 % de exactitud repetida)

Dimensiones (An. x Al. x P.): 8" x 22" x 11" (20.3 x 55.9 x 27.9 cm)

Descripción	Fuente de alimentación (VCA, Hz)	Peso envío lb (kg)	Número de catálogo	Precio
Tamizadora	115, 50/60	16 (7.3)	YV-59986-01	

Tamices de acero inoxidable de altura completa de 3" de diám. (1" de altura de apilamiento)

Apertura del tamiz	Estándar de EE. UU.	Número de catálogo	Precio
4.00 mm	N.º 5	YV-59987-01	
3.35 mm	N.º 6	YV-59987-02	
2.80 mm	N.º 7	YV-59987-03	
2.36 mm	N.º 8	YV-59987-04	
2.00 mm	N.º 10	YV-59987-05	
1.70 mm	N.º 12	YV-59987-06	
1.40 mm	N.º 14	YV-59987-07	
1.18 mm	N.º 16	YV-59987-08	
1.00 mm	N.º 18	YV-59987-09	
850 µm	N.º 20	YV-59987-11	
710 µm	N.º 25	YV-59987-12	
600 µm	N.º 30	YV-59987-13	
500 µm	N.º 35	YV-59987-14	
425 µm	N.º 40	YV-59987-16	
355 µm	N.º 45	YV-59987-17	
300 µm	N.º 50	YV-59987-18	
250 µm	N.º 60	YV-59987-19	
212 µm	N.º 70	YV-59987-20	
180 µm	N.º 80	YV-59987-21	
150 µm	N.º 100	YV-59987-22	
125 µm	N.º 120	YV-59987-23	
106 µm	N.º 140	YV-59987-24	
90 µm	N.º 170	YV-59987-25	
75 µm	N.º 200	YV-59987-26	
63 µm	N.º 230	YV-59987-27	
53 µm	N.º 270	YV-59987-28	
45 µm	N.º 325	YV-59987-29	
38 µm	N.º 400	YV-59987-30	

[YV-59988-03](#) Cubierta de acero inoxidable para tamices de 3" de diámetro

[YV-59988-07](#) Bandeja receptora, de acero inoxidable, de altura completa para tamices de 3" de diámetro

Conjunto de tamices Mini-Sieve™

Para uso en el terreno o en el laboratorio

- Los fondos extraíbles le permiten cambiar el tamaño de las mallas para diferentes aplicaciones



El conjunto de tamices de polipropileno incluye cuatro soportes de fondos, una bandeja receptora, una cubierta para tamiz y ocho fondos de bronce de fósforo (mallas 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 y 230). Use

varios fondos para clasificar el tamaño de las partículas de manera rápida y fácil. El interior del soporte de fondo mide 2" (5.1 cm) de alto x 1 1/8" (2.8 cm) de diámetro. El tamaño total con la bandeja receptora y la cubierta para tamiz es de 6 7/16" (16.3 cm) de alto x 2 7/8" (7.3 cm) de diámetro.

Descripción	Número de catálogo	Precio
Conjunto de tamices Mini-Sieve	YV-59986-40	

Tamizadora electromagnética compacta

No requiere mantenimiento

Tamices minerales pesados, muestras orgánicas livianas y polvos farmacéuticos finos con esta tamizadora electromagnética. No tiene motor ni piezas móviles, por lo que prácticamente no necesita mantenimiento. La tamizadora proporciona una acción vibratoria única mediante un movimiento vertical y horizontal del tamiz que separa eficazmente los materiales. Use el temporizador de 60 minutos integrado para repetir fácilmente cualquier prueba.

La tamizadora puede contener hasta 10 tamices de altura completa o 21 tamices de altura media de 8" de diám. con cubierta y bandeja inferior. Los tamices se sostienen firmemente en su lugar con abrazaderas.



Fuente de alimentación	Número de catálogo	Precio
115 VCA, 60 Hz	YV-58886-70	
220 VCA, 50 Hz	YV-58886-75	

¡Espere!

Encontrará más con su distribuidor local

Encuentre recursos técnicos que lo ayuden a seleccionar y usar su producto