

Paños absorbentes para laboratorio

Protegen las superficies y la vidriería para laboratorio

- Limpieza sencilla gracias al material de absorción rápida
- El dorso antideslizante de polietileno se adhiere a la superficie y retiene los líquidos



| m ² /pqte. | Tamaño (An. x L.) | Número de catálogo | Cant./pqte. | Precio/pqte. |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| Paños absorbentes para laboratorio, absorben 750 ml/m² | | | | |
| 93 | Rollo de 50.8 cm x 91.4 m | YV-06803-30 | 2 rollos | |
| 81 | Tapete de 45.7 x 50.8 cm | YV-06803-32 | 350 tapetes | |
| Paños superabsorbentes para laboratorio, absorben 1050 ml/m² | | | | |
| 39 | Rollo de 50.8 cm x 76.2 m | YV-06803-40 | 1 rollo | |
| 11.6 | Tapete de 45.7 x 101.6 cm | YV-06803-42 | 25 tapetes | |
| 13.9 | Tapete de 50.8 x 109.2 cm | YV-06803-44 | 25 tapetes | |

Protectores de superficie

No permite el paso de materiales corrosivos

- Proteja las superficies contra la corrosión y la absorción producidas por materiales tóxicos
- Dorso sensible a la presión: simplemente retire el dorso y coloque sobre la superficie
- Solo limpie con un paño o agua



Están recubiertos de FEP y son ideales para cocinas y laboratorios.

| Material de soporte | Color del material de soporte | Espesor | Temp. máx. | Ancho del rollo | Longitud del rollo | Número de catálogo | Precio/rollo |
|---------------------|-------------------------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| Vinilo | Blanco | 8 mm | 200 °F (93 °C) | 12 1/2" (31.8 cm) | 4.5 m | YV-06804-20 | |
| | | | | 25" (63.5 cm) | | YV-06804-00 | |
| Aluminio | Plateado | 2 mm | 360 °F (182 °C) | 12 1/2" (31.8 cm) | | YV-06804-30 | |
| | | | | 25" (63.5 cm) | | YV-06804-10 | |

Revestimientos y hojas

Limpie los derrames de manera fácil

- Los paños desechables absorben la mayoría de los líquidos
- Se pueden cortar fácilmente para adaptarse a cualquier área
- No gotean ni se deslizan gracias al refuerzo de polietileno



| Color | Tamaño (An. x L.) | N.º de cat. | Cant. | Precio |
|---------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| Blanco | 50.8 cm x 15 m | YV-06805-01 | 1 rollo | |
| Naranja | 50.8 cm x 15 m | YV-06805-03 | 1 rollo | |
| Blanco | 50.8 cm x 61.0 cm | YV-06805-05 | 100 hojas/est. | |

Protectores absorbentes para mesas

No se requieren tijeras

- Hojas precortadas para un uso más rápido
- Contienen los derrames con la superficie superior absorbente y la base polirrevestida
- Absorba el doble de líquido con BenchGuard Extra



| Descripción | Absorbencia | Tamaño (An. x L.) | N.º de cat. | Paquete | Precio |
|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|--------|
| BenchGuard | 400 ml/m ² | 49 cm x 50 m | YV-06805-00 | 1 rollo | |
| | | 49 cm x 61 cm | YV-06806-00 | 100 hojas | |
| BenchGuard Extra | 800 ml/m ² | 49 cm x 50 m | YV-06805-10 | 1 rollo | |
| | | 49 cm x 61 cm | YV-06806-10 | 50 hojas | |

Revestimientos de fibra con recubierto de neopreno

Se adaptan a sus necesidades

- Córtelos a la medida: se ajustan fácilmente a superficies irregulares
- Amortigua los sonidos de los artículos que se apoyan o se caen
- Esterilizable en autoclave



(Se muestra en tamaño real)

| Apertura de la malla | Material | Espesor | Temp. máx. | Tamaño del rollo (An. x L.) | N.º de cat. | Precio/rollo |
|----------------------|----------|---------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1/4" (6 mm) | Negro | 0.125" | 250 °F (121 °C) | 66.0 cm x 15 m | YV-09400-01 | |
| | Rojo | | | | YV-09400-02 | |
| | Verde | | | | YV-09400-03 | |
| | Almendra | | | | YV-09400-04 | |