


Tapetes y revestimientos

Malla protectora, HDPE

Minimice el impacto sobre la vidriería para laboratorio

- Simplemente colóquela sobre los objetos de vidrio para protegerlos contra los golpes o los residuos suspendidos
- Córtaela a la medida de sus necesidades

Diámetro aproximado	Color	Espesor	Temperatura máxima	Longitud del rollo	Número de catálogo	Precio/rollo
Malla de tejido estrecho						
3/8" a 5/8" (1.0 a 1.6 cm)	Naranja	0.050"	175 °F (80 °C)	250 m	YV-09405-15	
5/8" a 1" (1.6 a 2.5 cm)	Azul	0.050"			YV-09405-21	
1" a 2" (2.5 a 5.1 cm)	Amarillo	0.050"			YV-09405-25	
2" a 4" (5.1 a 10.2 cm)	Rojo	0.070"	175 °F (80 °C)	50 m	YV-09405-30	
4" a 6" (10.2 a 15.2 cm)	Verde	0.070"			YV-09405-35	
6" a 8" (15.2 a 20.3 cm)	Marrón	0.070"			YV-09405-40	
8" a 10" (20.3 a 25.4 cm)	Cristal	0.070"	175 °F (80 °C)	50 m	YV-09405-45	
Malla de alta resistencia y grosor: más rígida para brindar mayor protección						
1 1/4" a 1 5/8" (3.2 a 4.1 cm)	Amarillo	0.110"	175 °F (80 °C)	25 m	YV-09405-50	
2 1/2" a 3" (6.4 a 7.6 cm)	Verde	0.110"			YV-09405-55	



Tejido estrecho

Alta resistencia y grosor

(Se muestra en tamaño real)

Revestimiento en malla para laboratorio, fluoropolímero PTFE

No pierda elementos por el desagüe

- Recubra fregaderos y estantes para minimizar impactos
- Corte fácilmente al tamaño deseado
- Apertura de malla de 1/4" (6 mm)
- Esterilizable en autoclave




(Se muestra en tamaño real)

Material	Espesor	Temperatura máxima	Tamaño del rollo (An. x L.)	Número de catálogo	Precio/rollo
Blanco	0.0625"	500 °F (260 °C)	31 cm x 3 m	YV-09406-00	

Película de politetrafluoroetileno (PTFE) Cole-Parmer®

Resistencia a las manchas y adhesiones

- Proteja las superficies contra los productos químicos y las altas temperaturas
- Simplemente limpie los derrames
- Corte a la medida necesaria con tijeras para un ajuste personalizado
- Reutilizable




Color	Espesor	Temperatura máxima	Tamaño del rollo (An. x L.)	Número de catálogo	Precio/rollo
Opaco	0.005" (1.3 mm)	500 °F (260 °C)	30.5 cm x 7.6 m	YV-08277-15	

Tapete acanalado, LDPE

Minimiza la rotura de cristales

- Evita el quiebre de materiales de vidrio al reducir el impacto sobre las superficies
- Resistente a los disolventes



Color	Espesor	Temperatura máxima	Tamaño del rollo (An. x L.)	Número de catálogo	Precio/rollo
Transparente	0.036"	176 °F (80 °C)	76.2 cm x 4.6 m	YV-06809-10	
			76.2 cm x 15 m	YV-06809-20	

No olvide...

Toallas y tapetes para sala estéril
Consulte las páginas 78 a 84

