

Ultravioleta, Equipos


Lámparas ultravioletas pequeñas portátiles

Llévelo con usted, se puede llevar en el bolsillo

– Obtenga hasta 3000 horas de uso

El modelo de doble longitud de onda 97602-22 posee un selector de longitud de onda que permite seleccionar luz de 254 o 365 nm. Dimensiones 6½" x 1¾" x 1¼" (16.5 x 4.4 x 3.2 cm).

Elementos incluidos: un tubo de 4 vatios y presilla de nylon. Haga el pedido de las pilas por separado, a continuación.



La lámpara de luz ultravioleta 97602-30 tiene una linterna.



Descripción	Vataje	Longitud de onda (nm)	Intensidad (µW/cm²)	Fuente de poder	Número de catálogo	Precio
Sin linterna	4 vatios	254	170 a 3"	4 pilas AA (no se incluyen)	YV-97602-02	
		365	230 a 3"		YV-97602-12	
		254/365	113/68 a 3"		YV-97602-22	
Linterna incluida	4 vatios	365	230 a 3"		YV-97602-30	

YV-09376-01 Pilas, AA. Paquete de 4

Lámparas ultravioletas Funciona con pequeñas aberturas

- Calibre los instrumentos fotométricos y fluorométricos
- Ideal para referencia primaria o fuente espectral
- Dura hasta 5000 horas
- Incluye un tubo de cuarzo de doble calibre

Los protectores de lámparas están disponibles para el modelo 97606-00. Use para dirigir la luz ultravioleta a través de un orificio pequeño o de una apertura pequeña. El protector también preserva el tubo de roturas.



Longitud de onda (nm)	Intensidad (µW/cm²)†	Dimensiones (L x A x F)	Número de catálogo	Precio
365	145	4¾" x ¾" x ¾" (12.1 x 1.0 x 1.0 cm)	YV-97606-02	
254	4400	4¾" x ¼" x ¾" (11.7 x 0.6 x 1.0 cm)	YV-97606-00	
254	5400	11¾" x ¾" x ½" (29.5 x 1.0 x 1.3 cm)	YV-97606-08	

Fuentes de poder						
Para intensidad de la lámpara	N.º de cat.	VCA, Hz	Precio	N.º de cat.	VCA, Hz	Precio
145	YV-97606-80*	115, 60		YV-97606-85**	230, 50	
4400	YV-97606-80*			YV-97606-85**		
5400	YV-97606-90			YV-97606-95**		

†Medido a 0.75" *Certificación ETL/ETLc **Certificación CE
 **La corriente promedio de la lámpara es 26 mA

Lámparas ultravioleta Cole-Parmer®

Cambios fáciles de fuente de luz: solo mueva un interruptor

– Carcasa de metal extruido duradero con un acabado de pintura en polvo resistente a las rayaduras

La configuración básica cuenta con un tubo UV y un tubo de luz blanca, para una mayor iluminación en las áreas pobremente iluminadas. Los modelos de doble tubo usan dos tubos de la misma longitud de onda para una mayor intensidad de luz ultravioleta. Los modelos de luz ultravioleta doble usan dos tubos de longitudes de onda diferentes, y los modelos de luz ultravioleta triples usan tres tubos de longitudes de onda diferentes, para una mayor flexibilidad.



El soporte opcional para lámparas funciona con todos los modelos para un funcionamiento de manos libres.



Especificaciones

Dimensiones

de lámparas de 4 vatios: 9¾" L x 3¾" A x 2½" Al (24.8 x 9.5 x 6.4 cm)
 lámparas de 6 vatios: 12" L x 3¾" A x 2½" Al (30.5 x 9.5 x 6.4 cm)
 lámparas de 8 vatios: 14¾" L x 3¾" A x 2½" Al (37.5 x 9.5 x 6.4 cm)



Longitud de onda (nm)	Intensidad† (µW/cm²)	Lámparas; 115 V CA, 60 Hz				Lámparas; 230 V CA, 50 Hz				Tubos de repuesto			
		Número de catálogo	Precio	Número de catálogo	Precio	365 nm		302 nm		254 nm		Luz blanca	
						N.º de cat.	Precio	N.º de cat.	Precio	N.º de cat.	Precio	N.º de cat.	Precio
Lámparas ultravioletas de 4 vatios													
365/blanca	590	YV-97620-00		YV-97620-01		—	—	—	—	—	—	YV-97620-58	
254/blanco		YV-97620-02		YV-97620-03		—	—	—	—	—	—	YV-97620-58	
365/254		YV-97620-08		YV-97620-09		—	—	—	—	—	—	—	—
Lámparas ultravioleta de 6 vatios													
365/blanca	830	YV-97620-10		YV-97620-11		YV-09814-26		—	—	—	—	YV-97620-59	
365/302	940/880	YV-97620-22		YV-97620-23		YV-09814-26		YV-97620-53		—	—	—	—
365/254	940/830	YV-97620-24		YV-97620-25		YV-09814-26		—	—	—	—	—	—
Lámparas ultravioleta de 8 vatios													
365/365	2000	YV-97620-32		YV-97620-33		YV-97607-52		—	—	—	—	—	—
302/302	2000	YV-97620-34		YV-97620-35		—	—	YV-97607-51		—	—	—	—
254/254	2300	YV-97620-36		YV-97620-37		—	—	—	—	YV-97607-50		—	—
365/302	950/900	YV-97620-38		YV-97620-39		YV-97607-52		YV-97607-51		—	—	—	—
365/254	950/1200	YV-97620-40		YV-97620-41		YV-97607-52		—	—	—	—	—	—
365/302/254	950/900/1200	YV-97620-42		YV-97620-43		YV-97607-52		YV-97607-51		YV-97607-50		—	—

†Intensidad medida a 3"

YV-97620-65 Soporte para lámpara; 13" L x 3" A x 10¾" Al (33.0 x 7.6 x 27.3 cm)

YV-97620-70 Gabinete de visualización pequeño para lámparas de 4 vatios; 9" L x 10½" A x 12" Al (22.9 x 26.7 x 30.5 cm)