

I. Las microplacas de aluminio para pesaje son ideales para usar con microbalanzas y aplicaciones farmacéuticas. Compatibles con la mayoría de las microbalanzas y los analizadores comerciales disponibles. Empacadas en contenedores plásticos fáciles de usar para almacenamiento y dispensación. Libres de aceite y sin recubrimiento.

Descripción	Capacidad	Dimensiones	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio
Rectangular	0.04 ml	1/4" Al x 1/8" An x 1/16" F (6.5 x 3.5 x 2.5 mm)	YV-01019-17	250	
Rectangular	0.11 ml	1/2" Al x 1/8" An x 1/8" F (10 x 4 x 4.5 mm)	YV-01019-19		
Rectangular	0.12 ml	1/2" Al x 1/8" An x 1/8" F (12 x 4 x 2.7 mm)	YV-01019-21		
Rectangular	0.12 ml	1/2" Al x 1/8" An x 1/4" F (12 x 2 x 4.5 mm)	YV-01019-22		
Rectangular	1.12 ml	1" Al x 3/8" An x 3/8" F (25 x 7 x 7 mm)	YV-01019-01	50	
Redonda con pestaña	0.35 ml	9/16" diám. x 1/4" F (13 x 3.5 mm)	YV-01019-07	100	
Redonda	0.035 ml	1/4" diám. x 1/8" F (6 x 2.5 mm)	YV-01019-03	250	



J. Las placas desechables de aluminio para pesaje general son ideales para muestreo, pesaje, dispensación, almacenamiento, procesamiento de alimentos, evaporación o para uso general en laboratorios. Todas las bandejas excepto la 01018-68 tienen borde rizado. Libres de aceite y sin recubrimiento.

Descripción	Capacidad	Dimensiones	N.º de cat.	Cant./pqte.	Precio	N.º de cat.	Cant./pqte.	Precio
Pequeña	0.6 gr / 20 ml	2" diám. x 1/2"F (5.1 x 1.2 cm)	YV-01018-60	100		YV-01018-61	1000	
Part. medianas	1.6 gr / 70 ml	2 3/4" diám. x 3/4"F (7.1 x 1.7 cm)	YV-01018-62	100		YV-01018-63	1200	
Part. medianas	1.8 gr / 75 ml	2 3/4" diám. x 1 1/8"F (7.0 x 4.6 cm)	YV-01018-64	100		YV-01018-65	1000	
Grande	3.8 gr / 200 ml	5" diám. x 1 1/8"F (12.7 x 2.8 cm)	YV-01018-66	50		—	—	—
Grande	5.2 gr / 250 ml	4" diám. x 1 3/4"F (10.5 x 4.4 cm)	—	—	—	YV-01018-68	1000	
Extra grande	9.5 gr / 480 ml	8" diám. x 1"F (20.3 x 2.5 cm)	YV-01018-67	50		—	—	—



Protector contra corrientes Cole-Parmer® para balanzas

El acrílico transparente impide que las corrientes afecten los pesajes

- Minimiza el movimiento de aire alrededor de su balanza para que obtenga mediciones más rápidas y estables
- No requiere montaje
- Orificio en el panel posterior para cables de alimentación
- Los bordes levantados en la parte superior de la carcasa permiten la colocación segura de accesorios de pesaje de uso frecuente




Protector 01019-02
(no se incluye la balanza)



Montajes de amortiguación de vibración

Reducen las perturbaciones de vibración causadas por equipos cercanos

Las placas de terrazo denso en blanco y negro tienen una superficie pulida y resistente a rayas y sustancias químicas; están apoyadas por cuatro amortiguadores de vibración con pies de neopreno. El montaje de poliestireno económico ofrece una superficie de trabajo de neopreno fácil de limpiar que reduce los derrames; los pies de goma antideslizantes permiten una estabilidad mejorada.



01019-35

01019-40

Plataformas de aislamiento para balanzas

Mantienen la precisión de las balanzas

- Portátiles y livianas; coloque su balanza sobre cualquier encimera o mesa
- Mantienen la exactitud de la balanza incluso en presencia de equipos operativos
- Permiten que las balanzas mantengan la calibración por más tiempo y las células de carga estén protegidas contra daños

La plataforma, liviana y fácil de configurar, aísla a las balanzas y a otros instrumentos y equipos sensibles de las vibraciones y los choques mecánicos; es ideal para balanzas, placas de Petri y agitadores. La plataforma de PVC gris resistente posee una superficie de neopreno antiadherente apoyada por tres o cuatro cojinetes de aislamiento de vibración, que protegen a las balanzas y los equipos sensibles contra las vibraciones ambientales y los golpes mecánicos.

Plataforma 11500-03
(no se incluye la balanza)



Los cojinetes de aislamiento dentro de los pies de la plataforma reducen las vibraciones y los golpes.

Tamaño	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	Número de catálogo	Precio
Pequeña	13" x 13 1/2" x 14 3/4" (33.0 x 34.3 x 37.5 cm)	YV-01019-02	
Part. medianas	15" x 15 1/2" x 16 3/4" (38.1 x 39.4 x 42.5 cm)	YV-01019-04	
Grande	18" x 18 1/2" x 19 3/4" (45.7 x 47.0 x 50.2 cm)	YV-01019-06	

Material	Dimensiones (ancho x alto x fondo)	Número de catálogo	Precio
Terrazo	22" x 18" x 3" (55.9 x 45.7 x 7.6 cm)	YV-01019-30	
	13 3/4" x 13 3/4" x 3" (34.9 x 34.9 x 7.6 cm)	YV-01019-35	
Poliestireno	12 1/2" x 15 1/4" x 4 1/2" (31.8 x 38.7 x 11.4 cm)	YV-01019-40	

Dimensiones (ancho x alto x fondo)	Número de catálogo	Precio
8" x 2" x 10" (20.3 x 5.1 x 25.4 cm)	YV-11500-01	
10" x 2" x 15" (25.4 x 5.1 x 38.1 cm)	YV-11500-02	
12" x 2" x 22" (30.5 x 5.1 x 55.9 cm)	YV-11500-03	