

Tiras de prueba de concentración de desinfectantes

Use solo lo que necesita

- Un medio confiable y económico para medir la concentración de desinfectantes
- Los centros de prueba montados en la pared ponen los desinfectantes al alcance de la mano

Las tiras indican la concentración de la solución mediante una indicación visual con cambio de color. Cada rollo de 4.6 m viene con una tabla de colores y proporciona papel para cerca de 100 pruebas.



Parámetro	Rango de prueba	Número de catálogo	Cant./caja	Precio/caja
Amonio cuaternario	0, 100, 300, 400 ppm	YV-59200-50	10 rollos	
Cloro	10, 50, 100, 200 ppm	YV-59200-52	20 rollos	
Yodo	50, 75, 150, 225 ppm	YV-59200-54	20 rollos	

[YV-59200-58](#) Kit del centro de pruebas del desinfectante ChlorStart; incluye un soporte para montar en la pared, tiras de prueba de cloruro (1 rollo), póster educativo y fichas de registro

[YV-59200-59](#) Kit del centro de pruebas del desinfectante ChlorStart; incluye un soporte para montar en la pared, tiras de prueba de cloruro (1 rollo), póster educativo y fichas de registro

Kits de prueba de desinfección

Asegúrese de que las superficies no están contaminadas

- Las tiras son flexibles, ideales para obtener muestras en áreas de difícil acceso
- Verifique rápidamente la presencia de bacterias, levadura y moho para evitar la corrosión, la formación de cieno y olores
- Los kits vienen completos y listos para usar, no se necesita equipo ni capacitación especiales

Los kits contienen tiras plásticas flexibles con filtros de papel con nutrientes. Las bacterias aeróbicas forman manchas rojas en la tira de prueba. La levadura y el moho forman manchas negras en la tira de prueba. Use la cantidad de manchas y el grado de enrojecimiento del fondo para las bacterias aeróbicas para obtener una medición del crecimiento microbiano.



Tabla de interpretación

En el caso de la levadura y el moho, use la cantidad de manchas y el grado de gris del fondo para obtener una medición del crecimiento de estos microorganismos. Luego del periodo de incubación, compare la tira con la carta de colores en la etiqueta para obtener un recuento estimado de bacterias.

Descripción	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte
Bacterias aeróbicas	YV-14020-20	25	
Levadura y moho	YV-14020-21	25	

Tiras de prueba de concentración de desinfectantes

Prueba rápidamente la concentración de desinfectantes

- No espere más para obtener resultados, simplemente compare el cambio de color con la tabla para obtener resultados
- Mantenga las tiras seguras en el vial a prueba de agua incluido
- Obtenga una mayor vida útil de las tiras QAC 99535-30 con la tapa de material secante incluida



Parámetro	Rango de prueba	Número de catálogo	Cant./vial	Precio/vial
CAC	50, 100, 200 y 400 ppm	YV-99532-30	100	
Cloro	10, 50, 100 y 200 ppm	YV-99532-31	200	
Cloro, HR	0, 50, 100, 250, 500 y 800 ppm	YV-99532-36	50	
Yodo	12, 25, 50 y 100 ppm	YV-99532-32	200	
Dióxido de cloro	0 a 10 ppm	YV-99532-33	50	
Dióxido de cloro	0 a 500 ppm	YV-99532-34	50	
Ácido peracético	0, 10, 20, 40, 60, 85 y 160 ppm	YV-99532-35	50	

Tiras de prueba de desinfectante ácido peracético (PAA)

No arriesgue la seguridad de los alimentos

- Prueba rápida y confiable de la concentración de soluciones para lavar de PPA de 0 a 160 ppm
- Conozca las pautas de seguridad federales, estatales y locales

Simplemente pruebe la concentración y la eficacia de las soluciones antimicrobianas de PAA para lavar frutas y verduras en el servicio de comidas. Solo sumerja la tira de prueba y compárela con la escala de color del vial. El envase contiene 6 viales con tapa abatible con 50 tiras de prueba por vial.



Parámetro	Rango de prueba	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte
Ácido peracético (PAA)	0, 10, 30, 60, 80, 160 ppm	YV-59200-55	6 viales; 50 tiras por vial	

Tiras de prueba de alto nivel de cloro

Lecturas en solo 30 segundos

- Las tiras de prueba verifican el alto nivel de cloro existente y analiza hasta 10,000 ppm

Estas tiras son perfectas para analizar el cloro existente en soluciones con lejía, excelente para cumplir las recomendaciones del CDC sobre desinfección de superficies. Embalaje en un vial con 50 tiras.



Parámetro	Graduaciones	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte
Cloro disponible	0, 1000, 2500, 5000, 7500, 10,000 ppm	YV-18105-01	50	