Lupas iluminadas LED

Obtenga una iluminación de alta calidad y larga vida con las ampolletas LED de ahorro de energía

- El control de graduación de la luz, con memoria, ofrece un ajuste de intensidad de la luz preciso
- Antiestáticas para áreas sensibles a la estática

Las lupas poseen iluminación LED para reducir el consumo de energía y prolongar la duración de la ampolleta. El conjunto de doce LED de 2 watts ofrece una iluminación excelente y uniforme. Controle la intensidad de la luz con el control de graduación de la luz preciso. Seis ajustes direccionales de luz preprogramados ofrecen capacidad de intensidad total o luz de contraste. Funciona a entre 100 y 240 VCA.

Elementos incluidos: cable de alimentación de 1.8 m con enchufe de tres puntas.

Color	Lente principal			Alcance del brazo	Tipo de montaje	Número de catálogo	Precio
	Aumento	Dioptrías	Área de visualización				
Negra	2x	4D	6" diám. (15.3 cm)	43" (109 cm)	Pinza para la mesa	YV-41807-15	
			7½" diám. (19 cm)			YV-41807-16	
			7½" x 5¼" (19 x 13.3 cm)			YV-41807-17	
Roja	2x	4D	6" diám. (15.3 cm)	43" (109 cm)	Pinza para la mesa	YV-41807-05	
			7½" diám. (19 cm)			YV-41807-06	
			7½" x 5¼" (19 x 13.3 cm)			YV-41807-07	
Azul	2x	4D	6" diám. (15.3 cm)	43" (109 cm)	Pinza para la mesa	YV-41807-25	
			7½" diám. (19 cm)			YV-41807-26	
			7½" x 5¼" (19 x 13.3 cm)			YV-41807-27	
Plateado	2x	4D	6" diám. (15.3 cm)	43" (109 cm)	Pinza para la mesa	YV-41807-45	
			7½" diám. (19 cm)			YV-41807-46	
			7½" x 5¼" (19 x 13.3 cm)			YV-41807-47	

Lupas con lámpara halógena

Ilumine su área de trabajo

- Lente de 5" diám. (12.7 cm), 3 dioptrías (D) para aumento de 1.75x.
- Use los lentes aumentadores auxiliares opcionales para incrementar el aumento

Nota: las unidades funcionan con 120 VCA, 60 Hz.

Elementos incluidos: interruptor de encendido/apagado, ampolletas halógenas y un cable de alimentación de 2.4 mts con enchufe de tres clavijas.

Lente principal			Alcance del brazo	Tipo de montaje	Número de catálogo	Precio
Aumento	Dioptrías	Área de visualización				
Lupa con lámpara y brazo articulado						
1.75x	3D	Diám. de 5" (12.7 cm)	30" (0.76 m)	Base de mesa, 8¾" x 8¾" (22.2 x 22.2 cm)	YV-41320-10	
Lupa con lámpara y brazos cuello de cisne						
1.75x	3D	Diám. de 5" (12.7 cm)	Lámpara: 22" (0.56 m); Lupa: 26" (0.66 m)	Base de mesa, 4" x 6" (10.2 x 15.2 cm)	YV-41320-30	

YV-41320-50 **Lente auxiliar complementario,** 4D (2x). 3" (7.6 cm) diám.

YV-41320-51 **Lente auxiliar complementario,** 8D (3x). 3" (7.6 cm) diám.

Ampolletas halógenas de repuesto

Se ajustan a los modelos de lámpara	Vataje	Color	Duración de la ampolleta	Número de catálogo	Precio
41320-10	100 W	3000K	2000 hrs	YV-41300-50	
41320-30	50 W	3000K	2000 hrs	YV-41310-50	

Lupas Megaview Loupe

Cambie los lentes fácilmente para un aumento variable

- Ideal para inspección a manos libres y visión periférica sin obstrucciones
- Los lentes de acrílico con revestimiento duro le permiten que seleccione el aumento apropiado
- Se levanta cuando no es necesario el aumento
- El modelo 03889-54 incluye una luz con ángulo ajustable y unos lentes monoculares de 4.0x; el modelo 03889-56 incluye una luz LED de ángulo ajustable para una vida duradera de las bombillas y las pilas

Elementos incluidos: lentes con bolsa de transporte y dos pilas AAA.

Descripción	Aumento	N.° de cat.	Precio
4 lentes intercambiables y luz	2.0x, 2.5x, 3.0x, 4.0x	YV-03889-54	
4 lentes intercambiables y luz LED	2.0x, 2.5x, 3.0x, 4.0x	YV-03889-56	

YV-09376-00 **Pilas de repuesto, AAA.** Paquete de 12