

Bolsas para desecho de materiales de riesgo biológico, HDPE

Mayor capacidad: hasta 50 galones

- Las bolsas HDPE de 1.25-mil están a la altura de sus necesidades
- Sin interpretaciones erróneas: los procedimientos se imprimen en cuatro idiomas
- Sepa cuándo está sometida a autoclave: el parche indicador se oscurece para su verificación
- Autoclavable a 250 °F (121 °C)



Capacidad	Tamaño (An x L)		Número de catálogo	Cant/est	Precio/est
	pulg.	cm			
2 a 4 gal.	14 x 19	35.6 x 48.3	YV-06494-00	200	
6 a 9 gal.	19 x 23	48.3 x 58.4	YV-06494-02		
10 a 12 gal.	25 x 35	63.5 x 88.9	YV-06494-04		
20 a 30 gal.	31 x 38	78.7 x 96.5	YV-06494-06		
40 a 50 gal.	38 x 48	96.5 x 121.9	YV-06494-08	100	

[YV-06831-15](#) Amarres de plástico, 4" L (10.2 cm). Paquete de 1000

Bolsas para desecho de materiales de riesgo biológico autoclavables, HDPE

Cumple o excede los estándares ASTM D 1709-85

- Diseño resistente de 1.25-mil HDPE
- Sin interpretaciones erróneas: los procedimientos se imprimen en cuatro idiomas
- Sepa cuándo está sometida a autoclave: el parche indicador se oscurece para su verificación
- Autoclavable a 250 °F (121 °C)



Capacidad	Tamaño (An x L)		Número de catálogo	Cant/pqte	Precio/pqte
	pulg.	cm			
½ a 1 gal.	12 x 24	30.5 x 61	YV-06497-30	100	
10 a 12 gal.	24 x 30	61 x 76.2	YV-06497-40	100	
15 a 20 gal.	24 x 36	61 x 91.4	YV-06497-50	100	

[YV-06497-14](#) Soporte opcional con bandeja, para bolsas de hasta 9 gal


[YV-06497-18](#) Soporte opcional con bandeja, para bolsas de 10 a 12 gal

[YV-06831-15](#) Amarres dobles de plástico, 4" L (10.2 cm). Paquete de 1000

Cuchara y bolsa estéril, PS/PE

No es necesario comprar una cuchara y bolsa por separado

- Esterilizadas y embolsadas conjuntas: envases que pueden someterse a seguimiento según el lote
- Se cierra fácilmente torciéndola
- Cuchara de poliestireno aprobada por la FDA



Capacidad de cuchara, ml (oz)	Mango de cuchara	Tamaño de bolsa (An x L)	Número de catálogo	Cant/est	Precio/est
60 (2)	4" (10.2 cm) L	4½" x 9" (11.4 x 22.9 cm)	YV-06260-15	50	

Bolsa para desecho de materiales de riesgo biológico para escritorio, HDPE

Está donde la necesite

- Las bolsas versátiles se pueden utilizar con un soporte opcional o para recoger artículos individuales
- Sepa cuándo está sometida a autoclave: el parche indicador se oscurece para su verificación
- Autoclavable a 250 °F (121 °C)



Tamaño (An x L)		Número de catálogo	Cant/pqte	Precio/pqte	Soporte opcional	
pulg.	cm				N.º de cat.	Precio
8½ x 11	21.6 x 27.9	YV-06496-50	100		YV-06496-60	

[YV-06831-15](#) Amarres dobles de plástico, 4" L (10.2 cm). Paquete de 1000

Bolsas para desecho de materiales de riesgo biológico de alto rendimiento, PP

No se preocupe por roturas y fugas

- A la altura de sus exigencias: diseño extra resistente de polipropileno con 2 mil
- Sin interpretaciones erróneas: los procedimientos se imprimen en cuatro idiomas
- Sepa cuándo está sometida a autoclave: el parche indicador se oscurece para su verificación
- Autoclavable a 300 °F (149 °C)



Capacidad	Tamaño (An x L)		Número de catálogo	Cant/pqte	Precio/pqte
	pulg.	cm			
2 a 4 gal.	14 x 19	35.6 x 48.3	YV-06495-00	200	
6 a 9 gal.	19 x 23	48.3 x 58.4	YV-06495-02	200	
10 a 12 gal.	25 x 35	63.5 x 88.9	YV-06495-04	200	

[YV-06497-14](#) Soporte opcional con bandeja, para bolsas de hasta 9 gal

[YV-06497-18](#) Soporte opcional con bandeja, para bolsas de 10 a 12 gal

[YV-06831-15](#) Amarres dobles de plástico, 4" L (10.2 cm). Paquete de 1000