




## Conexiones dentadas (continuación)


Las conexiones dentadas están diseñadas para un ensamblado rápido y fácil sin herramientas. Combine estas conexiones simples y económicas con nuestras mangueras

flexibles para utilizarlas en aplicaciones de baja presión (por lo general, menos de 30 psi). Pida las mangueras indicadas en las páginas 678-707. Para ver las descripciones de los materiales, consulte la página 375.

### Conectores de reducción (continuación)



### Conectores de codo



DI de la manguera	Material	Referencia	Número de catálogo	Cant./ pqte.	Precio/ pqte.
<b>Conectores de reducción (continuación)</b>					
1/4" x 3/32"	HDPE	J	<a href="#">YV-30622-24</a>	10	
1/4" x 3/32"	Nylon	K	<a href="#">YV-30622-25</a>	10	
1/4" x 3/32"	PP	L	<a href="#">YV-40622-26</a>	10	
1/4" x 3/32"	PVDF	N	<a href="#">YV-30703-51</a>	10	
1/4" x 3/16"	HDPE	J	<a href="#">YV-30622-29</a>	10	
1/4" x 3/16"	Nylon	K	<a href="#">YV-30622-30</a>	10	
1/4" x 3/16"	PP	L	<a href="#">YV-40622-32</a>	10	
1/4" x 3/16"	PVDF	N	<a href="#">YV-30703-52</a>	10	
5/16" x 1/4"	HDPE	J	<a href="#">YV-30622-33</a>	10	
5/16" x 1/4"	Nylon	K	<a href="#">YV-30622-34</a>	10	
5/16" x 1/4"	PP	L	<a href="#">YV-40610-07</a>	10	
5/16" x 1/4"	PVDF	N	<a href="#">YV-30703-53</a>	10	
3/8" x 1/4"	HDPE	J	<a href="#">YV-30622-35</a>	10	
3/8" x 1/4"	Nylon	K	<a href="#">YV-30703-99</a>	10	
3/8" x 1/4"	PP	L	<a href="#">YV-40610-08</a>	10	
3/8" x 1/4"	PVDF	N	<a href="#">YV-30703-54</a>	10	
3/8" x 5/16"	HDPE	J	<a href="#">YV-30622-36</a>	10	
3/8" x 5/16"	PP	L	<a href="#">YV-40610-09</a>	10	
3/8" x 5/16"	PVDF	N	<a href="#">YV-30703-55</a>	10	
5/32" x 1/16"	PVDF	N	<a href="#">YV-30703-43</a>	10	
5/32" x 3/32"	PVDF	N	<a href="#">YV-30703-44</a>	10	
5/32" x 1/8"	HDPE	J	<a href="#">YV-30622-17</a>	10	
5/32" x 1/8"	Nylon	K	<a href="#">YV-30622-18</a>	10	
5/32" x 1/8"	PP	L	<a href="#">YV-40622-19</a>	10	
5/32" x 1/8"	PVDF	N	<a href="#">YV-30703-45</a>	10	
6 mm x 5 mm	PP transparente	M	<a href="#">YV-06458-10</a>	12	
9 mm x 5 mm	PP transparente	M	<a href="#">YV-06458-20</a>	12	
9 mm x 6 mm	PP transparente	M	<a href="#">YV-06458-40</a>	12	
1/2" x 1/4"	HDPE	J	<a href="#">YV-30622-38</a>	10	
1/2" x 1/4"	Nylon	K	<a href="#">YV-30622-39</a>	10	
1/2" x 1/4"	PP	L	<a href="#">YV-40610-10</a>	10	
1/2" x 1/4"	PVDF	N	<a href="#">YV-30703-56</a>	10	
1/2" x 1/4"	SS 316	O	<a href="#">YV-30620-11</a>	1	
1/2" x 3/16"	HDPE	J	<a href="#">YV-30622-40</a>	10	
1/2" x 3/16"	Nylon	K	<a href="#">YV-30622-41</a>	10	
1/2" x 3/16"	PP	L	<a href="#">YV-40610-11</a>	10	
1/2" x 3/16"	PVDF	N	<a href="#">YV-30703-57</a>	10	
1/2" x 3/8"	HDPE	J	<a href="#">YV-30622-42</a>	10	
1/2" x 3/8"	Nylon	K	<a href="#">YV-30622-43</a>	10	
1/2" x 3/8"	PP	L	<a href="#">YV-40610-12</a>	10	
1/2" x 3/8"	PVDF	N	<a href="#">YV-30703-58</a>	10	
13 mm x 5 mm	PP transparente	M	<a href="#">YV-06458-30</a>	12	
13 mm x 6 mm	PP transparente	M	<a href="#">YV-06458-50</a>	12	
13 mm x 9 mm	PP transparente	M	<a href="#">YV-06458-60</a>	12	
5/8" x 1/4"	HDPE	J	<a href="#">YV-30621-96</a>	10	
5/8" x 1/4"	Nylon	K	<a href="#">YV-30621-97</a>	10	
5/8" x 1/4"	PP	L	<a href="#">YV-40610-13</a>	10	
5/8" x 1/4"	PVDF	N	<a href="#">YV-30703-59</a>	10	
5/8" x 3/16"	HDPE	J	<a href="#">YV-30621-98</a>	10	
5/8" x 3/16"	Nylon	K	<a href="#">YV-30621-99</a>	10	
5/8" x 3/16"	PP	L	<a href="#">YV-40610-14</a>	10	
5/8" x 3/16"	PVDF	N	<a href="#">YV-30703-60</a>	10	
5/8" x 3/8"	HDPE	J	<a href="#">YV-30622-00</a>	10	
5/8" x 3/8"	Nylon	K	<a href="#">YV-30622-02</a>	10	
5/8" x 3/8"	PP	L	<a href="#">YV-40610-15</a>	10	
5/8" x 3/8"	PVDF	N	<a href="#">YV-30622-01</a>	10	
5/8" x 1/2"	HDPE	J	<a href="#">YV-30622-03</a>	10	
5/8" x 1/2"	Nylon	K	<a href="#">YV-30622-04</a>	10	
5/8" x 1/2"	PP	L	<a href="#">YV-40610-16</a>	10	
5/8" x 1/2"	PVDF	N	<a href="#">YV-30703-62</a>	10	
3/4" x 3/8"	HDPE	J	<a href="#">YV-30622-07</a>	5	
3/4" x 3/8"	Nylon	K	<a href="#">YV-30622-08</a>	5	
3/4" x 3/8"	PP	L	<a href="#">YV-40610-17</a>	5	
3/4" x 3/8"	PVDF	N	<a href="#">YV-30703-63</a>	5	
3/4" x 1/2"	HDPE	J	<a href="#">YV-30622-09</a>	5	
3/4" x 1/2"	Nylon	K	<a href="#">YV-30622-10</a>	5	
3/4" x 1/2"	PP	L	<a href="#">YV-40610-18</a>	5	
3/4" x 1/2"	PVDF	N	<a href="#">YV-30703-64</a>	5	
3/4" x 1/2"	SS 316	O	<a href="#">YV-30620-12</a>	1	
3/4" x 5/8"	HDPE	J	<a href="#">YV-30622-05</a>	5	
3/4" x 5/8"	Nylon	K	<a href="#">YV-30622-06</a>	5	
3/4" x 5/8"	PP	L	<a href="#">YV-40610-19</a>	5	
3/4" x 5/8"	PVDF	N	<a href="#">YV-30703-65</a>	5	

DI de la manguera	Material	Referencia	Número de catálogo	Cant./ pqte.	Precio/ pqte.
<b>Conectores de reducción (continuación)</b>					
1" x 1/2"	HDPE	J	<a href="#">YV-30622-15</a>	5	
1" x 1/2"	Nylon	K	<a href="#">YV-30622-16</a>	5	
1" x 1/2"	PP	L	<a href="#">YV-40610-20</a>	5	
1" x 1/2"	PVDF	N	<a href="#">YV-30703-66</a>	5	
1" x 3/8"	HDPE	J	<a href="#">YV-30622-11</a>	5	
1" x 3/8"	Nylon	K	<a href="#">YV-30622-12</a>	5	
1" x 3/8"	PP	L	<a href="#">YV-40610-21</a>	5	
1" x 3/8"	PVDF	N	<a href="#">YV-30703-67</a>	5	
1" x 3/4"	HDPE	J	<a href="#">YV-30622-13</a>	5	
1" x 3/4"	Nylon	K	<a href="#">YV-30622-14</a>	5	
1" x 3/4"	PP	L	<a href="#">YV-40610-22</a>	5	
1" x 3/4"	PVDF	N	<a href="#">YV-30703-68</a>	5	
<b>Conectores de codo</b>					
1/16"	PP transparente	T	<a href="#">YV-06365-17</a>	25	
1/16"	PVDF	V	<a href="#">YV-30703-20</a>	10	
3/32"	HDPE	P	<a href="#">YV-30622-63</a>	10	
3/32"	Nylon	Q	<a href="#">YV-30623-16</a>	10	
3/32"	PP	S	<a href="#">YV-40622-64</a>	10	
3/32"	PVDF	V	<a href="#">YV-30703-21</a>	10	
3/32"	PP transparente	T	<a href="#">YV-06365-28</a>	25	
1/8"	HDPE	P	<a href="#">YV-30622-71</a>	10	
1/8"	Nylon	Q	<a href="#">YV-30623-18</a>	10	
1/8"	PP	S	<a href="#">YV-40623-19</a>	10	
1/8"	PVDF	V	<a href="#">YV-30703-22</a>	10	
1/8"	SS 316	W	<a href="#">YV-30620-13</a>	1	
3/16"	HDPE	P	<a href="#">YV-30622-72</a>	10	
3/16"	Nylon	Q	<a href="#">YV-30622-74</a>	10	
3/16"	PP	S	<a href="#">YV-40622-75</a>	10	
3/16"	PVDF	V	<a href="#">YV-30622-73</a>	10	
3/16"	SS 316	W	<a href="#">YV-30620-14</a>	10	
4 mm	PP transparente	U	<a href="#">YV-06285-10</a>	20	
6 mm	PP transparente	U	<a href="#">YV-06285-20</a>	20	
1/4"	HDPE	P	<a href="#">YV-30622-76</a>	10	
1/4"	Nylon	Q	<a href="#">YV-30622-77</a>	10	
1/4"	PP	S	<a href="#">YV-40610-23</a>	10	
1/4"	PVDF	V	<a href="#">YV-30703-25</a>	10	
1/4"	SS 316	W	<a href="#">YV-30620-15</a>	1	
3/16"	SS 316	W	<a href="#">YV-30620-16</a>	1	
8 mm	PP transparente	U	<a href="#">YV-06285-30</a>	20	
3/8"	HDPE	P	<a href="#">YV-30622-78</a>	10	
3/8"	Nylon	Q	<a href="#">YV-30622-79</a>	10	
3/8"	PP	S	<a href="#">YV-40610-24</a>	10	
3/8"	PVDF	V	<a href="#">YV-30703-27</a>	10	
3/8"	SS 316	W	<a href="#">YV-30620-17</a>	1	
10 mm	PP transparente	U	<a href="#">YV-06285-40</a>	20	
12 mm	PP transparente	T	<a href="#">YV-06285-50</a>	20	
1/2"	HDPE	P	<a href="#">YV-30622-80</a>	10	
1/2"	Nylon	Q	<a href="#">YV-30622-81</a>	10	
1/2"	PP	S	<a href="#">YV-40610-25</a>	10	
1/2"	PVDF	V	<a href="#">YV-30703-28</a>	10	
1/2"	SS 316	W	<a href="#">YV-30620-18</a>	1	
14 mm	PP transparente	U	<a href="#">YV-06285-60</a>	10	
5/8"	HDPE	P	<a href="#">YV-30622-65</a>	10	
5/8"	Nylon	Q	<a href="#">YV-30622-66</a>	10	
5/8"	PP	S	<a href="#">YV-40610-26</a>	10	
5/8"	PVDF	V	<a href="#">YV-30703-29</a>	10	
5/8"	SS 316	W	<a href="#">YV-30620-19</a>	1	
16 mm	PP transparente	U	<a href="#">YV-06285-70</a>	10	
3/4"	HDPE	P	<a href="#">YV-30622-67</a>	10	
3/4"	Nylon	Q	<a href="#">YV-30622-68</a>	10	
3/4"	PP	S	<a href="#">YV-40610-27</a>	5	
3/4"	PVDF	V	<a href="#">YV-30703-30</a>	5	
3/4"	SS 316	W	<a href="#">YV-30620-20</a>	1	
1"	HDPE	P	<a href="#">YV-30622-69</a>	5	
1"	PP	S	<a href="#">YV-40610-28</a>	5	
1"	Nylon	Q	<a href="#">YV-30622-70</a>	10	
1"	PVDF	V	<a href="#">YV-30703-31</a>	5	
1 1/4"	Nylon	Q	<a href="#">YV-31408-05</a>	5	
1 1/4"	PP negro	R	<a href="#">YV-31407-05</a>	5	
1 1/2"	Nylon	Q	<a href="#">YV-31408-06</a>	5	
1 1/2"	PP negro	R	<a href="#">YV-31407-06</a>	5	
2"	Nylon	Q	<a href="#">YV-31408-07</a>	5	
2"	PP negro	R	<a href="#">YV-31407-07</a>	5	