


Conexiones de abrazadera sanitarias de polipropileno (PP) y fluoruro de polivinilideno (PVDF) Cole-Parmer®

Mantenga las condiciones sanitarias en los procesos



- Cumplen con la Clase VI de la USP para uso farmacéutico y con las normas de la FDA, USDA y 3A para contacto con alimentos.
- Todas las conexiones son compatibles con las conexiones Tri-Clamp®.
- Excelente resistencia química; bajas características lixiviables.

Nota: Aunque ambos materiales se pueden esterilizar en autoclave, el PVDF tolera mejor las temperaturas altas que el PP y se desempeñará con mayor consistencia después de varias esterilizaciones en autoclave.



Tamaño de la abrazadera	PP		PVDF	
	N.º de cat.	Precio	N.º de cat.	Precio
A. Reductores excéntricos				
1½" x ¾" miniatura	YV-31805-01		YV-31808-01	
B. Reductores concéntricos				
1" Ladish x ¾" miniatura	YV-31805-05		YV-31808-05	
1½" x ¾" miniatura	YV-31805-06		YV-31808-06	
1½" x 1" Ladish	YV-31805-10		YV-31808-10	
2" x 1" Ladish	YV-31805-11		YV-31808-11	
2" x 1½"	YV-31805-14		YV-31808-14	
C. Adaptadores dentados, abrazadera x DI de la manguera				
¾" miniatura x ⅛"	YV-31805-24		YV-31808-24	
¾" miniatura x ¼"	YV-31805-25		YV-31808-25	
¾" miniatura x ⅜"	YV-31805-26		YV-31808-26	
¾" miniatura x ½"	YV-31805-27		YV-31808-27	
¾" miniatura x ⅝"	YV-31805-28		YV-31808-28	
¾" miniatura x ¾"	YV-31805-29		YV-31808-29	
1" Ladish x ⅛"	YV-31805-30		YV-31808-30	
1" Ladish x ¼"	YV-31805-31		YV-31808-31	
1" Ladish x ⅜"	YV-31805-32		YV-31808-32	
1" Ladish x ½"	YV-31805-33		YV-31808-33	
1" Ladish x ¾"	YV-31805-34		YV-31808-34	
1" Ladish x 1"	YV-31805-35		YV-31808-35	
1½" x 1"	YV-31805-41		YV-31808-41	
2" x 1"	YV-31805-47		YV-31808-47	
D. Adaptadores roscados de tubería, abrazadera x NPT (M)				
1" Ladish x ⅛"	YV-31805-56		YV-31808-56	
1" Ladish x ¼"	YV-31805-57		YV-31808-57	
1" Ladish x ⅜"	YV-31805-58		YV-31808-58	
1" Ladish x ½"	YV-31805-59		YV-31808-59	
1" Ladish x ¾"	YV-31805-60		YV-31808-60	
1" Ladish x 1"	YV-31805-61		YV-31808-61	
1" Ladish x 1¼"	YV-31805-62		YV-31808-62	
1" Ladish x 1½"	YV-31805-63		YV-31808-63	
1½" x ¾"	YV-31805-68		YV-31808-68	
1½" x 1"	YV-31805-69		YV-31808-69	
1½" x 1¼"	YV-31805-70		YV-31808-70	
1½" x 1½"	YV-31805-71		YV-31808-71	
2" x 1"	YV-31805-77		YV-31808-77	
2" x 1¼"	YV-31805-78		YV-31808-78	
2" x 1½"	YV-31805-79		YV-31808-79	
2" x 2"	YV-31805-80		YV-31808-80	
E. Adaptadores roscados de tubería, abrazadera x NPT (H)				
1" Ladish x ¾"	YV-31806-04		YV-31809-04	
1" Ladish x 1"	YV-31806-05		YV-31809-05	
1½" x 1½"	YV-31806-15		YV-31809-15	
F. Codos de 90°				
¾" miniatura	YV-31806-41		YV-31809-41	
1" Ladish	YV-31806-42		YV-31809-42	
1½"	YV-31806-43		YV-31809-43	
2"	YV-31806-44		YV-31809-44	
G. Codos de 45°				
¾" miniatura	YV-31806-51		YV-31809-51	
1" Ladish	YV-31806-52		YV-31809-52	
1½"	YV-31806-53		YV-31809-53	
2"	YV-31806-54		YV-31809-54	
H. "T" estándar				
¾" miniatura	YV-31806-61		YV-31809-61	
1" Ladish	YV-31806-62		YV-31809-62	
1½"	YV-31806-63		YV-31809-63	
2"	YV-31806-64		YV-31809-64	
I. Abrazaderas				
¾" miniatura	—	—	YV-31811-00	
1" y 1½"	—	—	YV-31811-01	
2"	—	—	YV-31811-02	
2½"	—	—	YV-31811-03	

Especificaciones

Tamaño de la abrazadera	Dimensión interna (basado en DI de tubo de SS)
¾" miniatura	⅞"
1" grande	7⁄8"
1" Ladish†	7⁄8"
1½"	1⅜"
2"	1⅞"
2½"	2⅜"
3"	2⅞"

†Elija conexiones de 1" Ladish para cada correspondencia directa con conexiones sanitarias de acero inoxidable de 1".

Resistencia química

PP: muy buena PVDF: excelente

Intervalo de temperatura

PP: 15 a 180 °F (-9 a 82 °C)

PVDF: -40 a 280 °F (-40 a 138 °C)

Presión máx.

En condiciones ambiente, utilizando una abrazadera de estilo conexión exacta de plástico

PP: 125 psi PVDF: 150 psi

Esterilización: ETO o autoclave

J. Abrazaderas de nylon

Tamaño de la abrazadera	Número de catálogo	Precio
½" a ¾"	YV-30508-21	
1" a 1½"	YV-30508-23	
2"	YV-30508-25	
3"	YV-30508-27	
4"	YV-30508-29	

Juntas (No se muestran)

Tamaño de la junta	Número de catálogo	Precio
Silicona curada con platino		
¾" miniatura	YV-30548-00	
1" Ladish	YV-30548-02	
1½"	YV-30548-04	
2"	YV-30548-06	
2½"	YV-30548-08	
Viton®		
¾" miniatura	YV-30548-20	
1" Ladish	YV-30548-22	
1½"	YV-30548-24	
2"	YV-30548-26	
2½"	YV-30548-28	
Buna N		
¾" miniatura	YV-30548-40	
1" Ladish	YV-30548-42	
1½"	YV-30548-44	
2"	YV-30548-46	
2½"	YV-30548-48	
EPDM		
¾" miniatura	YV-30548-60	
1" Ladish	YV-30548-62	
1½"	YV-30548-64	
2"	YV-30548-66	
2½"	YV-30548-68	
PTFE		
¾" miniatura	YV-30548-80	
1" Ladish	YV-30548-82	
1½"	YV-30548-84	
2"	YV-30548-86	
2½"	YV-30548-88	