

Acoplamiento de abrazadera de acero inoxidable 316L y 304 Cole-Parmer®

Cumplen con los requisitos de la FDA y las normas sanitarias de 3A

– Todos los adaptadores son compatibles con las abrazaderas para conexiones 304L estándar.

Los adaptadores de acero inoxidable 316L son ideales para la industria farmacéutica porque ofrecen una alta compatibilidad química para el uso con bases y ácidos corrosivos. Los adaptadores de acero inoxidable 304 son ideales para las industrias de los alimentos, las bebidas y los lácteos porque ofrecen una buena compatibilidad química y son rentables.




Tamaño de la abrazadera	Acero inoxidable 316L		Acero inoxidable 304	
	Número de catálogo	Precio	Número de catálogo	Precio
A. Reductores concéntricos				
1" x ¾"	YV-30700-50		—	—
1½" x 1"	YV-30700-51		YV-30700-95	
2" x 1"	YV-30700-52		YV-30700-96	
2" x 1½"	YV-30700-53		YV-30700-97	
B. Reductores excéntricos				
1" x ¾"	YV-30700-54		—	—
1½" x 1"	YV-30700-55		YV-30700-98	
2" x 1"	YV-30700-56		YV-30700-99	
2" x 1½"	YV-30700-57		YV-30701-00	
C. Adaptadores dentados				
¾" x ½"	YV-30700-58		—	—
¾" x ¼"	YV-30700-59		—	—
¾" x ⅜"	YV-30700-60		—	—
¾" x ½"	YV-30700-61		—	—
¾" x ¾"	YV-30700-62		—	—
1" x 1"	YV-30700-63		YV-30800-50	
1½" x 1½"	YV-30700-64		YV-30800-51	
2" x 2"	YV-30700-65		YV-30800-52	
D. Adaptadores roscados, abrazadera x NPT (M)				
¾" x ½"	YV-30700-66		—	—
¾" x ¼"	YV-30700-67		—	—
¾" x ⅜"	YV-30700-68		—	—
¾" x ½"	YV-30700-69		—	—
¾" x ¾"	YV-30700-70		—	—
1" x ¾"	YV-30700-71		YV-30800-53	
1" x 1"	YV-30700-72		YV-30800-54	
1" x 1½"	YV-30700-74		YV-30800-55	
1" x 2"	YV-30700-75		YV-30800-56	
1½" x ¾"	YV-30700-76		YV-30800-57	
1½" x 1"	YV-30700-77		YV-30800-58	
1½" x 1¼"	YV-30700-78		YV-30800-59	
1½" x 1½"	YV-30700-79		YV-30800-60	
1½" x 2"	—	—	YV-30800-61	
E. Codos de 90°				
¾"	YV-30700-80		—	—
1"	YV-30700-81		YV-30800-62	
1½"	YV-30700-82		YV-30800-63	
2"	YV-30700-83		YV-30800-64	
F. Codos de 45°				
¾"	YV-30700-84		—	—
1"	YV-30700-85		YV-30800-65	
1½"	YV-30700-86		YV-30800-66	
2"	YV-30700-87		YV-30800-67	
G. "T"				
¾"	YV-30700-88		—	—
1"	YV-30700-89		YV-30800-68	
1½"	YV-30700-90		YV-30800-69	
2"	YV-30700-91		YV-30800-70	
H. Cruces				
1"	YV-30700-92		YV-30800-71	
1½"	YV-30700-93		YV-30800-72	
2"	YV-30700-94		YV-30800-73	
I. Abrazaderas				
½" a ¾"	—	—	YV-30800-74	
1" a 1½"	—	—	YV-30800-75	
2"	—	—	YV-30800-76	
2½"	—	—	YV-30800-77	
3"	—	—	YV-30800-78	
4"	—	—	YV-30800-80	

Información técnica



Tamaños de las conexiones sanitarias Tri-Clamp®



Conexiones sanitarias Tri-Clamp

Tamaño nominal de Tri-Clamp	DI de conexión	DE de conexión
¼"	0.187"	0.984"
⅜"	0.227"	
½"	0.375"	
¾"	0.625"	
1"	0.870"	1.984"
1½"	1.360"	
2"	1.870"	2.516"
2½"	2.370"	3.047"
3"	2.870"	3.579"