

¡NO SE ARRIESGUE!

Nuestra base de datos de compatibilidad química brinda información importante acerca de la resistencia a los químicos. Consúltela en ColeParmer.co.uk/ChemChart




Las conexiones dentadas simples sellan mejor que las conexiones dentadas múltiples porque no permiten que se aflojen las mangueras alrededor de la espiga.




DI de la manguera	Material	Referencia	Número de catálogo	Cant./ pqte.	Precio/ pqte.
"T" de ramal macho NPT, ramal NPT (M) x DI de la manguera					
1/16" x 1/8"	SS 316	BS	YV-31209-13	1	
1/16" x 3/16"	SS 316	BS	YV-31209-14	1	
1/8" x 1/16"	SS 316	BS	YV-31209-15	1	
1/8" x 3/32"	SS 316	BS	YV-31209-16	1	
1/8" x 1/8"	SS 316	BS	YV-31209-17	1	
1/8" x 3/16"	SS 316	BS	YV-31209-18	1	
1/8" x 1/4"	HDPE	BO	YV-31701-86	10	
1/8" x 1/4"	Nylon	BP	YV-30401-64	10	
1/8" x 1/4"	PP	BQ	YV-40610-72	10	
1/8" x 1/4"	PVDF	BR	YV-30704-61	10	
1/8" x 1/4"	SS 316	BS	YV-31209-19	1	
1/8" x 3/8"	PP	BQ	YV-40610-73	10	
1/8" x 3/8"	PVDF	BR	YV-30704-62	10	
1/8" x 3/8"	SS 316	BS	YV-31209-20	1	
1/4" x 1/16"	SS 316	BS	YV-31209-21	1	
1/4" x 1/8"	SS 316	BS	YV-31209-23	1	
1/4" x 3/16"	SS 316	BS	YV-31209-24	1	
1/8" x 5/32"	HDPE	BO	YV-30623-96	10	
1/8" x 5/32"	Nylon	BP	YV-30623-98	10	
1/8" x 5/32"	PP	BQ	YV-40623-99	10	
1/8" x 5/32"	PVDF	BR	YV-30623-97	10	
1/8" x 3/8"	HDPE	BO	YV-30624-00	10	
1/8" x 3/8"	Nylon	BP	YV-30624-02	10	
1/4" x 1/4"	HDPE	BO	YV-30624-04	10	
1/4" x 1/4"	Nylon	BP	YV-30624-05	10	
1/4" x 1/4"	PP	BQ	YV-40610-74	10	
1/4" x 1/4"	PVDF	BR	YV-30704-63	10	
1/4" x 3/8"	HDPE	BO	YV-30624-06	10	
1/4" x 3/8"	Nylon	BP	YV-30624-07	10	
1/4" x 3/8"	PP	BQ	YV-40624-09	10	
1/4" x 3/8"	PVDF	BR	YV-30704-64	10	
1/4" x 1/2"	HDPE	BO	YV-30624-10	10	
1/4" x 1/2"	Nylon	BP	YV-30624-11	10	
1/4" x 1/2"	PP	BQ	YV-40610-76	10	
1/4" x 1/2"	PVDF	BR	YV-30704-65	10	
3/8" x 3/16"	SS 316	BS	YV-31209-28	1	
3/8" x 1/4"	HDPE	BO	YV-30624-12	10	
3/8" x 1/4"	Nylon	BP	YV-30624-13	10	
3/8" x 1/4"	PP	BQ	YV-40610-77	10	
3/8" x 1/4"	PVDF	BR	YV-30704-66	10	
3/8" x 1/4"	SS 316	BS	YV-31209-29	1	
3/8" x 3/8"	HDPE	BO	YV-30624-14	10	
3/8" x 3/8"	Nylon	BP	YV-30624-15	10	
3/8" x 3/8"	PP	BQ	YV-40610-78	10	
3/8" x 3/8"	PVDF	BR	YV-30704-67	10	
3/8" x 3/8"	SS 316	BS	YV-31209-30	1	
3/8" x 1/2"	HDPE	BO	YV-30624-16	10	
3/8" x 1/2"	Nylon	BP	YV-30624-17	10	
3/8" x 1/2"	PP	BQ	YV-40610-79	10	
3/8" x 1/2"	PVDF	BR	YV-30704-68	10	
1/2" x 1/4"	HDPE	BO	YV-30624-20	10	
1/2" x 1/4"	Nylon	BP	YV-30624-21	10	
1/2" x 1/4"	PP	BQ	YV-40610-80	10	
1/2" x 1/4"	PVDF	BR	YV-30704-69	10	
1/2" x 3/8"	HDPE	BO	YV-30624-22	10	
1/2" x 3/8"	Nylon	BP	YV-30624-23	10	
1/2" x 3/8"	PP	BQ	YV-40610-81	10	
1/2" x 3/8"	PVDF	BR	YV-30704-70	10	
1/2" x 1/2"	HDPE	BO	YV-30624-24	10	
1/2" x 1/2"	Nylon	BP	YV-30624-25	10	
1/2" x 1/2"	PP	BQ	YV-40610-82	10	
1/2" x 1/2"	PVDF	BR	YV-30704-71	10	

DI de la manguera	Material	Referencia	Número de catálogo	Cant./ pqte.	Precio/ pqte.
"T" de ramal macho NPT, ramal NPT (M) x DI de la manguera (cont.)					
1/2" x 3/4"	HDPE	BO	YV-30624-18	10	
1/2" x 3/4"	Nylon	BP	YV-30624-19	10	
1/2" x 3/4"	PP	BQ	YV-40610-83	10	
1/2" x 3/4"	PVDF	BR	YV-30704-72	10	
3/4" x 1/4"	HDPE	BO	YV-30623-86	10	
3/4" x 1/4"	Nylon	BP	YV-30623-87	10	
3/4" x 1/4"	PP	BQ	YV-40610-84	5	
3/4" x 1/4"	PVDF	BR	YV-30704-73	5	
3/4" x 3/8"	HDPE	BO	YV-30623-88	10	
3/4" x 3/8"	Nylon	BP	YV-30623-90	10	
3/4" x 3/8"	PP	BQ	YV-40610-85	5	
3/4" x 3/8"	PVDF	BR	YV-30623-89	5	
3/4" x 1/2"	HDPE	BO	YV-30623-91	10	
3/4" x 1/2"	Nylon	BP	YV-30623-93	10	
3/4" x 1/2"	PP	BQ	YV-40610-86	5	
3/4" x 1/2"	PVDF	BR	YV-30704-75	5	
3/4" x 3/4"	HDPE	BO	YV-30401-71	10	
3/4" x 3/4"	PP	BQ	YV-40610-87	5	
3/4" x 3/4"	HDPE	BO	YV-30623-81	5	
3/4" x 3/4"	Nylon	BP	YV-30623-82	5	
3/4" x 3/4"	PP	BQ	YV-40623-83	5	
3/4" x 3/4"	PVDF	BR	YV-30704-76	10	
3/4" x 1"	HDPE	BO	YV-30623-84	5	
3/4" x 1"	Nylon	BP	YV-30623-85	5	
3/4" x 1"	PP	BQ	YV-40610-88	5	
3/4" x 1"	PVDF	BR	YV-30704-77	5	
1" x 1"	HDPE	BO	YV-30623-94	5	
1" x 1"	Nylon	BP	YV-30623-95	5	
1" x 1"	PP	BQ	YV-40610-89	5	
1" x 1"	PVDF	BR	YV-30704-78	5	
Adaptadores roscados hembra NPT, NPT (H) x DI de la manguera					
1/8" x 1/8"	Nylon	BT	YV-31500-40	25	
1/8" x 1/8"	PP transparente	BU	YV-31501-40	25	
1/4" x 1/8"	Nylon	BT	YV-31500-41	25	
1/4" x 1/8"	PP transparente	BU	YV-31501-41	25	
1/4" x 1/4"	Nylon	BT	YV-31702-20	10	
1/4" x 3/8"	Nylon	BT	YV-31702-22	10	
Tapones a presión					
1/16"	Nylon	BW	YV-31220-11	10	
1/16"	PP	BX	YV-31220-01	10	
1/16"	PVDF	BY	YV-31220-21	10	
3/32"	Nylon	BW	YV-31220-12	10	
3/32"	PP	BX	YV-31220-02	10	
3/32"	PVDF	BY	YV-31220-22	10	
1/8"	Nylon	BW	YV-31220-13	10	
1/8"	PP	BX	YV-31220-03	10	
1/8"	PVDF	BY	YV-31220-23	10	
5/32"	Nylon	BW	YV-31220-14	10	
5/32"	PP	BX	YV-31220-04	10	
5/32"	PVDF	BY	YV-31220-24	10	
3/16"	Nylon	BW	YV-31220-15	10	
3/16"	PP	BX	YV-31220-05	10	
3/16"	PVDF	BY	YV-31220-25	10	
1/4"	Nylon	BW	YV-31220-16	10	
1/4"	PP	BX	YV-31220-06	10	
1/4"	PVDF	BY	YV-31220-26	10	

"T" de ramal macho NPT



Adaptadores roscados hembra NPT



Tapones a presión

