

Guantes Trilites®**Proteja una superficie mayor**

- Estos guantes más largos, de 10", ofrecen una mayor superficie protectora
- Mayor resistencia a los desgarros y las sustancias químicas
- Mezcla de tres polímeros para brindar más resistencia: neopreno, nitrilo y goma
- Sin talco
- Ambidiestros



Cumplimiento: Están aceptados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) según 21 CFR, secciones 170 a 199 de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA).

Tamaño	Longitud	Espesor	Cant./caja	Número de catálogo	Precio por caja
Pequeños	10" (25 cm)	6 mm	100	YV-40215-00	
Medianos				YV-40215-01	
Grandes				YV-40215-02	
Extragrandes				YV-40215-03	

Dediles de nitrilo**Reduzca la fatiga de los dedos**

- La fórmula de nitrilo ofrece estiramiento y comodidad superiores
- Libres de látex para eliminar reacciones alérgicas
- Antiestáticos: eliminan las descargas estáticas nocivas
- Sin talco



Tamaño	Longitud	Espesor	Cant./bolsa	Número de catálogo	Precio por bolsa
Medianos	2¾" (7 cm)	3 mm	720	YV-81605-92	
Grandes				YV-81605-94	

Guantes de PVA resistentes a las sustancias químicas**No se hinchan ni encogen**

- Absorción reducida para eliminar la hinchazón y el encogimiento
- Resistencia extrema a los solventes fuertes
- Más cómodos que los guanteletes revestidos de neopreno, debido a que pesan la mitad
- Resisten enganches, perforaciones, abrasiones y cortes



Tamaño	Longitud	Cant./pqte.	Número de catálogo	Precio por paquete
9	14" (35 cm)	12 pares	YV-09715-04	
10			YV-09715-05	

Guantes de nitrilo Sol-Vex®**No se arriesgue a sufrir quemaduras químicas**

- El compuesto de nitrilo de alto rendimiento proporciona una combinación excelente de resistencia mecánica y química
- Elija entre las versiones con o sin revestimiento

Cumplimiento: Están fabricados con materiales que cumplen con las normas de la FDA



Tamaño	Longitud	Espesor	Cant./pqte.	Número de catálogo	Precio por paquete
Guantes sin revestimiento					
9	13"	11 mm	12 pares	YV-09715-30	
10	(33 cm)			YV-09715-40	
9	18"	22 mm		YV-81603-40	
10	(46 cm)			YV-81603-60	
Guantes con revestimiento					
9	13"	15 mm	12 pares	YV-09715-32	
10	(33 cm)			YV-09715-42	

¡NO SE ARRIESGUE!

Asegúrese de que sus guantes sean compatibles con nuestros materiales.

ColeParmer.co.uk/SafetyChemGuide

**Guantes y mangas Silver Shield®****Protección contra sustancias químicas agresivas**

Se muestran los guantes 86358-02 con mangas 86358-03

- Resista la permeación de una amplia gama de solventes aromáticos, clorados, alifáticos, cetonas y ésteres
- Son ideales para el uso industrial y de laboratorio
- Están disponibles en tres tamaños para uso ambidiestro
- Las mangas tienen un puño elástico en ambos extremos

Descripción	Tamaño	Cant./pqte.	Número de catálogo	Precio por paquete
Guantes	Pequeños	10 pares	YV-86358-00	
	Medianos		YV-86358-01	
	Grandes		YV-86358-02	
Mangas	18" (46 cm) de largo	1 par	YV-86358-03	