


Platos de tinción

Cubierta y bastidor todo en uno

- Los bastidores de fondo abierto para reducir el arrastre admiten portaobjetos de 75 mm x 25 mm (3" x 1"), 75 mm x 38 mm (3" x 1½") y 75 mm x 51 mm (3" x 2").



Descripción	Capacidad	N.º de cat.	Precio
Plato de tinción y cubierta	10 portaobjetos	YV-48585-60	
Plato de tinción, cubierta y bastidor de vidrio	20 portaobjetos	YV-48585-00	
Plato de tinción, cubierta y bastidor de acero inoxidable	50 portaobjetos	YV-48585-10	

Frasco de tinción de vidrio Coplin con tapa

No permita el ingreso de elementos externos

- Incluye cubierta de vidrio.
- Admite hasta 10 portaobjetos.



Capacidad	Número de catálogo	Precio
10 portaobjetos, como máx.	YV-48585-30	

[YV-48585-82](#) Empuñadura para portaobjetos que transfiere portaobjetos, PP

Portaobjetos Cole-Parmer®

No se pegan ni se rayan

- Se puede escribir fácilmente sobre ellos.
- Los portaobjetos miden 75 mm x 25 mm y tienen 1 mm de espesor.



Tipo	Una gruesa (144 portaobjetos)		Una caja (10 gruesas)	
	N.º de catálogo	Precio	N.º de catálogo	Precio/est.
Liso	YV-48500-00		YV-48500-20	
Esmerilado	YV-48501-00		YV-48501-20	
Colorfrost rosa	YV-48503-02		YV-48503-22	

Advertencia: Estos productos no están aprobados ni diseñados para aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones orientadas a los pacientes, ni deben usarse en ellas.

Estaciones de tinción manual de portaobjetos Cole-Parmer®

Satisfaga sus necesidades: varias configuraciones disponibles

- Trasládelas con facilidad con manijas integradas para un fácil transporte.
- Sumerja portaobjetos de hasta 1" x 3".
- Los pocillos contienen hasta 250 ml de reactivo.



Descripción	Número de catálogo	Precio	Tiras de etiquetas de repuesto	
			N.º de cat.	Precio/pqte. de 12
Estación de tinción manual de portaobjetos de tres posiciones. Incluye dos pocillos blancos y uno verde de 250 ml, y un soporte de portaobjetos de plástico de 24 posiciones.†	YV-48578-72		YV-48578-86	
Estación de tinción manual de portaobjetos de seis posiciones. Incluye cuatro pocillos blancos y dos verdes de 250 ml, y un soporte de portaobjetos de plástico de 24 posiciones.†	YV-48578-74		YV-48578-88	
Estación de tinción manual de portaobjetos de doce posiciones. Incluye ocho pocillos blancos y cuatro verdes de 250 ml, y un soporte de portaobjetos de plástico de 24 posiciones.†	YV-48578-76		YV-48578-90	

†Haga el pedido de componentes de repuesto en www.coleparmer.com.

[YV-48578-84](#) Temporizador digital con conexión para bastidor
[YV-48578-92](#) Portaetiquetas, tiene capacidad para hasta siete tiras de etiquetas. Paquetes de dos unidades
[YV-48578-94](#) Archivador de portaetiquetas, archivador de 3 anillos para guardar el portaetiquetas modelo 48578-92

Sistema de preparación de portaobjetos

Obtenga una tinción más flexible con componentes para mezclar y combinar

- Los platos admiten portaobjetos de 75 mm x 25 mm (3" x 1"), 75 mm x 38 mm (3" x 1½") y 75 mm x 51 mm (3" x 2").



Descripción	Capacidad	Número de catálogo	Precio
Plato de tinción y cubierta	—	YV-48585-70	
Bastidor de acero inoxidable	30 portaobjetos	YV-48585-76	
Bastidor de vidrio	16 a 32 portaobjetos	YV-48585-78	
Bastidor de vidrio	20 a 40 portaobjetos	YV-48585-80	

[YV-48585-72](#) Plato para el sistema de preparación de portaobjetos
[YV-48585-74](#) Cubierta para el sistema de preparación de portaobjetos