

Lámpara de alcohol

No esté atado a las fuentes de gas

- Diseño durable de latón niquelado
- Ajuste fácilmente la altura con el soporte para lámpara de dos vías

Elementos incluidos: tapa extinguidora, mecha, y soporte.



Dimensiones (Al x diám.)	Número de catálogo	Precio
3½" x 4" (9 x 10 cm)	YV-36300-20	

[YV-36300-26](#) Soporte para lámpara de dos vías
[YV-36300-22](#) Mechas de repuesto. Paquete de 12

Encendedor de chispa de seguridad

No hay necesidad de cambiar combustible ni de almacenarlo

- Sólo percuta y encienda, así de fácil
- Capucha de construcción resistente protege el pedernal

Elementos incluidos: cinco pedernales de reemplazo (pida más por separado más adelante).



Descripción	Número de catálogo	Precio
Encendedor de chispa de seguridad	YV-36136-50	

[YV-36136-55](#) Un pedernal de reemplazo. Paquete de 5

Abrazadera para tubo de ensayo

Para manejo seguro de muestras mientras se calientan

- Mandíbulas robustas para agarre, con resorte



Longitud	Material	Cant/pqte	Número de catálogo	Precio/pqte
5" (12.7 cm)	Latón	5	YV-08048-60	

Tela metálica

¡No se deshilacha!

- La malla de acero inoxidable resistente a temperaturas de hasta 1472 °F (800 °C)
- Bordes reforzados para mayor durabilidad



Dimensiones (L x An)	Cant/pqte	Número de catálogo	Precio/pqte
4" x 4" (10.2 x 10.2 cm)	10	YV-36300-40	
5" x 5" (12.7 x 12.7 cm)		YV-36300-42	
6" x 6" (15.2 x 15.2 cm)		YV-36300-44	

Micromechero portátil

No necesita líneas de gas

- No requiere mechas de repuesto, encendido sencillo con botón
- No se volcará, diseño robusto y estable con mango de fácil agarre
- Vuelva a llenar según sea necesario con el cartucho de gas butano estándar



Dimensiones (An x Al)	Número de catálogo	Precio
5" x 3½" (13 x 9 cm)	YV-36310-47	

[YV-36310-50](#) Trípode de soporte para micromechero; 4½" (11.4 cm) de alto, aro de 4½" (11.4 cm), aro de 3¼" (8.3 cm) de DI
[YV-36138-90](#) Envases de combustible butano. Paquete de 12


Mechero portátil

Saque más provecho de su mechero

- No es sólo una antorcha, la base proporcionada convierte fácilmente la antorcha en un mechero
- No hay necesidad de cerillos, una simple perilla de control de gas con encendido electrónico automático
- El cartucho rellenable de gas butano proporciona 1.5 horas de tiempo de combustión de hasta 2500 °F (1271 °C)



Elementos incluidos: base negra y soporte de metal.



El soporte de metal incluido convierte la antorcha en un mechero de sobremesa.

Dimensiones (L x An x Al)	Número de catálogo	Precio
5½" x 3½" x 8" (14 x 9 x 21 cm)	YV-36310-41	

[YV-36138-90](#) Envases de combustible butano. Paquete de 12

¡Espere!

Encontrará más con su distribuidor local

¡Encuentre todas las especificaciones de los productos que necesita!

Trípode de soporte para mechero

No hay necesidad de abrazaderas de anillo ni de soportes

- Se coloca fácilmente sobre los quemadores
- Hecho de acero y patas de hierro fundido, removibles



Dimensiones (Al x diám.)	Número de catálogo	Precio
6" x 3" (15.2 x 7.6 cm)	YV-36300-46	
9" x 4" (22.9 x 10.2 cm)	YV-36300-49	