

Lavaojos personales que se montan en el grifo

Lávese los ojos en cualquier momento

- Convierta fácilmente un grifo estándar en una estación lavaojos
- Controle el flujo con la presión del agua
- Elija salidas ajustables o montaje en el cuello de cisne que dirige el rociado directamente a los ojos

Cumplimiento: ANSI Z358.1-2009 para lavaojos personales únicamente.



06767-42



06767-44

Descripción	Número de catálogo	Precio
Lavaojos para montaje en el grifo	YV-06767-42	
Lavaojos para montaje en el grifo; con salidas de montaje en el cuello de cisne	YV-06767-44	

Lavaojos portátil de alimentación por gravedad

Ubíquelo donde necesita; no es necesario conectarlo a la cañería

- Enjuague completo; solo usa siete galones de solución para un enjuague completo de 15 minutos
- Sepa cuándo rellenar: el tanque es de policarbonato transparente
- Fácil de usar: el tanque invertido se activa al tirar del brazo

Elementos incluidos: tanque transparente, pedestal amarillo de polipropileno y abrazadera de pared de acero inoxidable con señal de identificación universal.

Cumplimiento: ANSI Z358.1-2009



86001-00



Unidad con carro para desechos 86001-08

Descripción	Dimensiones (Al. x An. x F.)	Número de catálogo	Precio
Lavaojos en el sitio	22" x 24 3/8" x 19" (55.9 x 61.9 x 48.3 cm)	YV-86001-00	

Accesorios

YV-86001-08 Carro de desechos opcional, 22 1/8" An. x 33" Al. x 29 3/4" F. (56 x 84 x 76 cm)

Estación lavaojos primaria totalmente estéril con alarma

Minimice aún más la lesión con el sistema de suministro estéril

- Alerte a otros sobre la lesión con la activación automática de la alarma cuando la unidad está encendida
- Se recibe una alerta cuando el enjuague obligatorio de 15 minutos ha finalizado
- Posición y movimiento, según sea necesario

Los cartuchos de solución salina estériles tienen una vida útil de 24 meses (desde la fecha de fabricación), minimizando el tiempo de reemplazo y los gastos (los cartuchos se venden por separado). La fecha de vencimiento del cartucho se puede ver claramente a través de la ventana lateral. El depósito de residuos integrado evita los derrames y facilita la eliminación de la solución gastada.

Elementos incluidos: soporte de montaje y señal de cartel de lavaojos de emergencia.



Descripción	Dimensiones (Al. x An. x F.)	N.º de cat.	Precio
Estación lavaojos totalmente estéril	34 3/4" x 15 1/2" x 17 1/2" (88.3 x 39.4 x 44.5 cm)	YV-06796-01	

YV-06796-05 Cartucho de repuesto de los lavaojos

Duchas de combinación

Enjuague el cuerpo y los ojos de forma segura por separado o al mismo tiempo

- No necesita usar las manos con los modelos accionados por los pies
- Las unidades vienen con un cabezal para la ducha de 10" (25 cm) de diámetro y un recipiente para el lavaojos de 12" (31 cm) de diámetro.

Aprobación: UL, CSA

Cumplimiento: ANSI Z358.1-2009



La estación de seguridad 06767-41 permite la activación con la mano y el pie

Especificaciones

Ducha de caudal:

30 GPM a 30 psi
Lavaojos/lavacara:
3.6 GPM a 30 psi

Entrada: 1 1/4" NPT (F)

Salida: 1 1/4" NPT (F)

Ducha a válvula:

1" NPT (F) de latón/cromada, permanece abierta
Lavaojos/lavacara: 1/2" NPT (F) de latón/cromada, permanece abierta

Tubo de suministro: 1 1/4" NPT (F) de acero galvanizado

Descripción	Material	Número de catálogo	Precio
Se activa con la mano	Plástico ABS	YV-06767-40	
Se activa con la mano/el pie	Plástico ABS	YV-06767-41	
Se activa con la mano	Acero inoxidable	YV-06767-43	
Se activa con la mano con cubierta de recipiente	Acero inoxidable	YV-06767-45	